

キリ穴タイプのVWXYZ寸数値訂正

■ザグリ穴・キリ穴タイプ (⊙No.は対応ナットサイズです。No.3は内側が少し削れます。)

型式			L 1mm単位	VWXYZ 1mm単位	N 0.5mm単位	A	B	C	D	E	d	e	¥本体価格 1～4本 (白アルマイト処理品)						
Type	No.	H (穴数)											L50 ? 100	L101 ? 200	L201 ? 400	L401 ? 600	L601 ? 800	L801 ? 1000	L1001 ? 1200
(A形状) SENAT	3	2H	50～1200	10～1190	3.5	3.4	5.8	3.0	9	9.5	1.5	5	730	820	930	1,130	1,420	1,750	2,090
	4	3H				4.5	7.3	4.0	11	11.0	2.0		820	910	1,040	1,240	1,530	1,890	2,260
	5	4H 5H				5.5	8.3	5.5	12	12.5			910	990	1,150	1,350	1,640	2,020	2,420
(B形状) SENB SENBB (C形状) SENC SENCB	2*	2H	50～1200 (No.2は、 50～600)	5～1195 (No.2は、 5～595)	3.5～5.5	2.4	4.2	2.5	7.5	5.5	1.5	2	660	740	840	1,020	—	—	—
	3	3H				3.4	5.7	3.0	9	6.0			660	740	840	1,020	1,290	1,590	1,900
	4	4H				2.0	4.5	7.2	4.0	11	8.0	740	820	940	1,120	1,390	1,710	2,050	
	5	5H					5.5	8.2	5.5	12	9.5	820	900	1,040	1,220	1,490	1,830	2,200	

*No.2はSENC(C形状・白アルマイト処理)のみとなります。

<訂正用> [5～1195
(No.2は、
5～595)]