

P.2439 (価格表)

価格の訂正

本体 タイプ	D	¥単価1～9コ		
		CHJF・CHJK・CHJS (プラスチック・フェノール)	CHJFM・CHJKM・CHJSM (MCナイロン)	CHJFD・CHJKD・CHJSD (導電性MCナイロン)
自在	50	1,650	—	—
	50A	810	1,560	3,420
	50S	810	—	—
	65	2,790	3,200	6,720
	65A	1,380	—	—
	75	3,240	4,350	8,900
	75A	1,550	—	—
固定	50	1,370	—	—
	50A	680	1,290	3,160
	65	2,210	2,550	7,520
	65A	1,140	—	—
	75	2,780	3,520	9,180
	75A	1,290	—	—
自在 + ストップ付	50A	1,120	1,960	3,820
	65	3,430	4,180	9,130
	65A	2,700	—	—
	75	3,580	5,130	10,780
	75A	3,020	—	—

本体 タイプ	D	¥単価1～9コ		
		CHJFN・CHJFNS (プラスチック)	CHJNM・CHJNSM (MCナイロン)	CHJND・CHJNSD (導電性MCナイロン)
自在+ ねじ式	50A	1,620	2,560	4,240
	50B	1,740		
	65A	2,890	4,410	7,960
	65B	—	—	—
	75A	3,040	4,580	9,280
自在+ ねじ式 ストップ付	50A	2,020	2,660	4,320
	50B	2,160		
	65A	3,180	4,690	8,250
	65B	—	—	—
	75A	3,510	4,860	9,570
	75B	—	—	—

<訂正用>

—
—
1,290
2,550
—
3,520
—
1,960
4,180
—
5,130
—
—