

P.938 (規格表)

ツバ付タイプのP寸訂正

■ ツバ付タイプ

型式			P 指定0.1mm単位	W 指定0.1mm単位	B 指定1mm単位	L 選択	A 選択	E (A形状) 指定1mm単位	H	d	R	適用 止めねじ	¥単価 1~4コ	
Type	先端形状	D											NLANF NLATF	TNLANF TNLATF
NLANF TNLANF NLATF TNLATF	指定無 角度30° (テーパ ^A R)	6	5.0~9.0	3.0~17.0 ($P \geq W + 2.0$)	5~30 ($B \leq W \times 4$)	5 8	30 60 90 120	1~10	9	4	1	M5	3,400	4,080
		8	5.0~11.0			5 12 15			11	5	1.5		3,800	4,370
	(テーパ ^B) (角度選択 テーパ ^B R)	10	7.0~13.0			10 12 15			13	7	2	M6	4,100	4,630
		12	9.0~15.0			12 15 18			15	9	3		4,400	4,970
		16	13.0~19.0			15 18 20			19	13	4		M8	4,800

<訂正用>

P 指定0.1mm単位
5.0~9.0
5.0~11.0
7.0~13.0
9.0~15.0
13.0~19.0