

P.980 (規格表)

TPCATZ20の適用ボルト訂正

型式		L	L <sub>1</sub>	F	V	E	d <sub>1</sub>	d	d <sub>2</sub>	h	適用ボルト	¥単価
Type	D <sub>h7</sub>											1~4コ
TPCATZ	20	44	22	16	16	8	8	4.5	10	5	M4	6,140
	25	50	25	19	20	9	11	6.6	13.5	7	M6	6,950
	30	60	30	23	25	12	14	9	17	9	M8	7,730

<訂正用>

適用ボルト
M4
M6
M8