


P.1412<図面>

ページ内、下記図面に注釈を追加（赤字参照）

**FNP22L**  
**FNP40L**



リード線規格

外径  $\phi$  1.0

断面積  $0.11\text{mm}^2$

定格電圧 30V

使用温度  $60^\circ\text{C}$

**M** 材質

**S** 表面処理

**A** 付属品

リン青銅(端子部)

錫メッキ(端子部)

収縮チューブ