

P.1993 < 精度基準 >

SST6Fの板厚平行度を0.05に修正

■ 精度基準

(最大表記)

項目		SST6F	SSA・SST
板厚平行度 (100mmに対して)		0.05	0.012
平面度 (100mmに対して)	T 5・6	—	0.05
	T 8～15	0.07	0.03
	T16～25	0.05	0.015
	T26～	0.05	0.012
基準面直角度		100mmに対し0.015以下	
全周面取り		C0.5～C1.0	