

P.1999 <精度基準>

SCG6Fの板厚平行度を0.05に修正

■精度基準

(最大表記)

| 項目                 |        | SCG6F           | SCA・SCG |
|--------------------|--------|-----------------|---------|
| 板厚平行度(100mmに対して)   |        | 0.05            | 0.012   |
| 平面度<br>(100mmに対して) | T 5・6  | —               | 0.05    |
|                    | T 8~15 | 0.07            | 0.03    |
|                    | T16~25 | 0.05            | 0.015   |
|                    | T26~   | 0.05            | 0.012   |
| 基準面直角度             |        | 100mmに対し0.015以下 |         |
| 全周面取り              |        | C0.5~C1.0       |         |