

P.729 <一覧表>

X軸ステージのミニチュアステージ
XMMGをMNSGに訂正。

シリーズ名		ミニチュア ステージ
特長	ガイド方式	精密シャフト スライド
	送り機構	送りねじ
	材質	アルミ
	移動精度	○
	最小読取	0.1mm
	位置分解能	○
	耐荷重	△
	薄さ	◎
	自重	◎
	価格帯	低 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 高
ラインア	X軸 ステージ	MNSG (P.767)
	XY軸 ステージ	
	Z軸 ステージ	