

■特注対応一覧

2023年3月13日時点

分類	内容	ボックス穴加工サービス	特注対応	備考
ボックス本体	板厚変更	-	-	板厚はt1.6、t2.3のみ（ベースとなる型番に準じます）
加工領域	加工可能領域外への加工	-	-	
標準中板	中板のみ	-	-	別途 <b>汎用パネル</b> をご検討ください
	中板サイズの変更	-	○	カタログ規格より小さい場合のみ対応可
	板厚変更	-	-	カタログ仕様準じます
	切欠き	-	○	
追加中板	扉裏面への中板追加	-	○	板厚t1.6のみ対応可、曲げ無し、最大寸法は機器取付有効範囲と同サイズ
	左右側面への中板追加	-	○	板厚t1.6のみ対応可、曲げ無し、最大寸法は機器取付有効範囲と同サイズ
	底面への中板追加	-	○	板厚t2.3のみ対応可、曲げ無し、最大寸法は機器取付有効範囲と同サイズ
穴加工	ナット溶接	-	○	規格は都度確認
	丸ボス	○	○	規格は都度確認
	バーリングタップ	-	-	
	タップ	○	○	規格は都度確認
	スタットボルト	-	-	
	サラモミ	-	-	
	加工穴一覧以外の穴形状	-	都度確認	
ハンドル	ハンドル変更	-	-	
	ハンドル無し	-	都度確認	取付穴の必要有無および取付穴の穴径・位置の指示が必要
	ハンドル追加	-	都度確認	
	扉開き（TL）へ変更	-	○	
パチン錠	パチン錠変更	-	-	
	パチン錠無し	-	都度確認	取付穴の必要有無および取付穴の穴径・位置の指示が必要
	パチン錠追加	-	都度確認	
	扉開き（TL）へ変更	-	○	
背面接地端子	追加	-	○	但し背面以外は対応不可
	無し	-	○	
	位置移動	-	○	但し背面以外は対応不可
扉裏接地端子（ET）	位置移動	-	○	
	追加	-	○	
塗装色	変更	-	-	
	中板のみ別塗装色へ変更	-	-	中板の塗装色は、全て近似マンセル値2.5Y8.5/4となります。
外形サイズ	カタログサイズ以外	-	都度確認	
その他	板金板（部品板）溶接	-	-	
	水抜き穴なし	-	-	

※特注でもご対応が難しい場合もございます。あらかじめご了承ください。

■対応シリーズはこちら

CNA/CSA/CUA/CNB/CSB/CUB/WSA/TCB/TFBOX/EMSA/EMNA/EMSB/EMNB