

■:新価格 □:値下げ価格

2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

EHS EHSJ EHSJE EHSJE

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

型式	ツバ厚	T P公差
EHS	4mm (T4)	0 -0.005
EHSJ	6mm (JIS)	
EHSE	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EHSJE	6mm (JIS)	

H	T	型式	Type	D	L	P	N
3	4	EHS (P ⁰ _{-0.005})	1	60	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	20 35	
				100	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8	40 50 60	
				60	0.3 0.4 0.5	20 35	
				150	0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	40 50 60	
				150	0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	50 70 90	
				100	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	40 50 60	
	4	EHSE (P ^{-0.01} _{-0.02})	2	150	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	40 50 70 90	
				200	0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8	70 80 100	
				150	0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	50 70 90	
		6	3	150	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	50 70 90	
				200	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	70 80 100	
				150	1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	50 70	
8	6	EHSJ (P ⁰ _{-0.005})	4	150	2.0 2.5 3.0	50 70	
				200	70 100		
				250	100 125		
			4.5	200	2.0 2.5	70 100	
				250	100 125		
				150	50 70		
	9	EHSJE (P ^{-0.01} _{-0.02})	5	200	3.0	70 100	
				250	100 125		
				150	50 70		

P寸の()内は、EHSのみの規格です。

Order 注文例

型式 - L - P - N
EHS 2 - 150 - 1.0 - 70
EHSE 2.5 - 200 - P1.5 - N70

EHSをご注文の場合、アルファベット文字(P, N)の記入は不要となりますのでご注意ください。

Delivery 出荷日

● EHS
在庫品 翌日出荷 P.47
ご希望によりPM 5:00迄、当日出荷受付致します。

● EHS(*マーク表示の寸法 含む場合) ● EHSE ● EHSJ ● EHSJE
3 日目発送
ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本 P.48
同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations 追加加工

型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)
EHS 2 - 150 - 1.0 - 70 - RKC1

3 日目発送 ストックT・A NHC・NHNはストック不可

追加加工詳細 P.131

Alterations	Code	Spec.	¥/1Code	Alterations	Code	Spec.	¥/1Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2≦VKC<H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC<H, D≧1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット D/2≦VWC<H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC<H-0.3, D≧1.5	400
	KC	1面ツバカット D/2≦KC<H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T, D≧1.5 L・N寸法は(T-TC)分短くなります。	200
	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC<H/2	120		NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2	120		NCS	ノック穴+ノックピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC<H/2	180		NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC<H/2	240		NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180				
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2	240				

Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47

数量	1~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	10%	価格・出荷日お見積り


型式		P	¥基準単価 1~49本							
Type	D		EHS				EHSE			
EHS	1	0.3	1,375	1,395	-	-	-	-	-	-
		0.4	1,275	1,275	-	-	-	-	-	-
		0.5	995	995	-	-	-	-	-	-
		0.6~0.8	455	455	-	-	455	455	-	-
		0.3	405	445	465	-	-	-	-	-
		0.4	385	425	445	-	-	-	-	-
	1.5	0.5	365	405	415	-	-	-	-	-
		0.6~1.2	-	325	345	-	-	325	345	-
		0.7~1.8	-	265	275	305	-	265	275	305
		0.8~2.1	-	-	275	305	-	-	275	305
		1.0~2.6	-	-	305	335	-	-	305	335
		2.5	-	-	-	-	-	-	-	-

型式		P	¥基準単価 1~49本					
Type	D		EHSJ			EHSJE		
EHSJ EHSJE	4	2.0~3.0	L150	L200	L250	L150	L200	L250
	4.5	2.0 2.5	445	465	605	445	465	605
	5	3.0	505	535	605	505	535	605

ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS
段付エジェクタピン
—全長指定タイプ—

価格改訂
：新価格



2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

RoHS

型式	ツバ厚	P公差
EHSL	4mm (T4)	0 -0.005
EHSJL	6mm (JIS)	0 -0.005
EHSEL	4mm (T4)	-0.01 -0.02
EHSJEL	6mm (JIS)	-0.01 -0.02

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)
材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)

H	T	型式	L	P	N	
		Type	指定0.01mm単位			
3	4	EHSL (P _{-0.005})	1	50.00~60.00 60.01~100.00	(0.3) (0.4) (0.5) 0.6 0.7 0.8	20 35 40 50 60
			1.5	50.00~60.00 60.01~100.00	(0.3) (0.4) (0.5)	20 35
				(0.3) (0.4) (0.5) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	40 50 60	
			2	100.01~150.00 150.01~200.00	(0.5) 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2	50 70 90 70 80 100
				0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2		
			4	EHSEL (P _{-0.01} / _{-0.02})	2	50.00~100.00 100.01~150.00 150.01~200.00
	2.5	50.00~100.00 100.01~150.00			0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1	40 50 60 50 70 90 70 80 100
		100.01~150.00 150.01~200.00			1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	50 70 90 70 80 100
	4	100.00~150.00 150.01~200.00			2.0 2.5 3.0	50 70 70 100 125
		100.00~150.00 150.01~200.00				50 70 70 100 125
	9	EHSEL (P _{-0.01} / _{-0.02})			5	100.00~150.00 150.01~200.00
			200.01~250.00	100 125		

P寸の()内は、EHSLのみの規格です。L-N≧10

Order 注文例
型式 - L - P - N
EHSJL 4 - 240.30 - P2.5 - N100

Delivery 出荷日
3 日目発送
ストックT 1,000円/1本
ストックA 500円/1本 P.48
同一サイズ3本以上は一律1,350円(ストックTは除く)

Alterations 追加加工
型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)
EHSL 2 - 150.00 - P1.5 - N70 - KTC1.5
NHC・NHN・TMCはストック不可


Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2≦VKC<H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 D+1≦HC<H, D≧1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット D/2≦VWC<H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1≦HCC<H-0.3, D≧1.5	400
	KC	1面ツバカット D/2≦KC<H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2≦TC<T, D≧1.5 T-TC≦Lmax.-L L寸法は指定通り N寸法は(T-TC)分短くなります。	200
	WKC	2面ツバカット D/2≦WKC<H/2	120		NC	ノック穴加工 H≧4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2≦KAC<H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC<KBC<H/2	180		NCW	ノック穴+スプリングピン打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2≦RKC<H/2	120		NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H≧4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット D/2≦DKC<H/2	180		NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1-2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット D/2≦SKC<H/2	240		NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 SKC併用不可	(1-2文字) 50 (3文字) 100
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2≦KGC<H/2 AG=指定1°単位 0<AG<360	180		TMC	先端面LAP仕上 P≧0.6に適用	1,000
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2≦KTC<H/2	240		GVC	S,B=指定1mm単位 P=3.0のみ適用 2≦S≦10, S+5≦B≦30	800

Price 価格
数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.47
数量 1~4 5~12 13~49 50~100 表示数量超えは
値引率 標準単価 5% 10% 20% 価格・出荷日お見積り

型式	P	L	¥標準単価 1~4本	
Type	D		EHSL EHSEL	
EHSL	1	0.3	1,425 -	
		0.4	1,325 -	
		0.5	1,055 -	
		0.6~0.8	475 475	
EHSEL	1.5	0.3	445 -	
		0.4	425 -	
		0.5	415 -	
	2	0.6~1.2	365 365 375 375 465 395	
		2.5	0.7~1.8	285 275 305 295 355 345
			3	305 295 345 305 465 335 375 335 465 365

型式	P	L	¥標準単価 1~4本	
Type	D		EHSJL EHSJEL	
EHSJL	4	2.0~3.0	100.00~150.00 515 475 150.01~200.00 605 515 200.01~250.00 645 635	
		4.5	2.0 2.5	100.00~150.00 575 535 150.01~200.00 645 565 200.01~250.00 645 635
			3.0	100.00~150.00 655 595 150.01~200.00 765 645 200.01~250.00 835 825

エジェクタピン
ハイス鋼
SKH51



☐:新価格

2013年9月より価格改訂。☑ 追加加工価格も数量スライド適用 ☑ P.49

RoHS

EHSG
EHSJG

P⁰_{-0.005}

EHSEG
EHSJEG

P^{-0.01}_{-0.02}

保持径(D)精度保証範囲(詳細 ☑ P.1507)
つなぎR(詳細 ☑ P.1508)

☑ 材質 SKH51
☑ 硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 ☑ P.1509)

型式	ツバ厚		P公差
	4mm (T4)	6mm (JIS)	
EHSG	4mm (T4)		0 -0.005
EHSJG	6mm (JIS)		
EHSEG	4mm (T4)		-0.01 -0.02
EHSJEG	6mm (JIS)		

ツバ厚4mm		ツバ厚JIS		型式		L 選択	P 指定0.01mm単位	N 指定1mm単位	
H	T	H	T	Type					
				ツバ厚4mm	ツバ厚JIS				
3	4	-	-	EHSG (P ⁰ _{-0.005})	-	1	60 100	0.60 ~ 0.90	N ≥ 15 and 15 ≤ (L-N) ≤ 150
						1.5	60 100 150 200	0.60 ~ 1.40	
4	4	-	-	EHSEG (P ^{-0.01} _{-0.02})	-	2	100 150 200	0.80 ~ 1.90	N ≥ 15 (T4) and N ≥ 30 (JIS) and 20 ≤ (L-N) ≤ 200
5						150 200	0.80 ~ 2.40		
6	4	8	6	EHSEG (P ^{-0.01} _{-0.02})	EHSJG (P ⁰ _{-0.005})	3	150 200 250	1.00 ~ 2.90	
7						4	150 200 250	1.50 ~ 3.90	
8	4	8	6	EHSEG (P ^{-0.01} _{-0.02})	EHSJEG (P ^{-0.01} _{-0.02})	4.5	150 200 250	2.50 ~ 4.40	
						5	150 200 250	3.00 ~ 4.90	

☑ ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mmタイプ [EHSG] (P⁰_{-0.005}) [EHSEG] (P^{-0.01}_{-0.02}) でご注文ください。

Order 注文例
型式 - L - P - N
EHSJG 5 - 200 - P3.00 - N50

Delivery 出荷日
3 日目発送
在庫T 1,000円/1本
在庫A 500円/1本 ☑ P.48

☑ 同一サイズ3本以上は一律1,350円(在庫Tは除く)

Alterations 追加加工
型式 - L - P - N - (KC・WKC...etc.)
EHSJEG 5 - 200 - P3.00 - N50 - SKC2.5
☑ NHC・NHNはストーク不可

Alterations	Code	Spec.	¥/Code	Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2 ≤ VKC < H/2	100		HC	HC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HC < H, D ≥ 1.5	200
	VWC	精密2面ツバカット D/2 ≤ VWC < H/2	200		HCC	HCC=指定0.1mm単位 D+1 ≤ HCC < H-0.3, D ≥ 1.5	400
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60		TC	TC=指定0.1mm単位 T/2 ≤ TC < T, D ≥ 1.5 寸法は(T-TC)分短くなります。 N寸法は指定寸法通り	200
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120		NC	ノック穴加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	KAC KBC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2 KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	180		NCW	ノック穴+スプリング ピン打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120		NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 H ≥ 4に適用 NHC・NHN以外の併用不可	200
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180		NHC	ツバ裏面ナンバリング 指定範囲・指定方法は ☑ P.132 ☑ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240		NHN	ツバ裏面ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は ☑ P.132 ☑ SKC併用不可	(1・2文字) 50 (3文字) 100
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180				
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240				

Price 価格
☑ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) ☑ P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは 価格・出荷日お見積り
値引率	基準単価	5%	10%	20%	

型式		¥基準単価 1~4本									
Type	D	EHSG					EHSEG				
		L60	L100	L150	L200	L250	L60	L100	L150	L200	L250
EHSG EHSEG	1	475	475	-	-	-	475	475	-	-	-
	1.5	455	455	485	555	-	435	435	475	-	-
	2	-	455	475	495	-	-	455	475	485	-
	2.5	-	-	465	485	-	-	-	465	475	-
	3	-	-	465	485	615	-	-	465	475	595
	4	-	-	575	605	755	-	-	575	585	755
	4.5	-	-	665	695	865	-	-	665	695	855
	5	-	-	715	765	965	-	-	715	765	955

型式		¥基準単価 1~4本					
Type	D	EHSJG			EHSJEG		
		L150	L200	L250	L150	L200	L250
EHSJG EHSJEG	4	575	605	755	575	585	755
	4.5	665	695	865	665	695	855
	5	715	765	965	715	765	955


ハイス鋼
SKH51

STEPPED EJECTOR PINS

段付エジェクタピン

—先端径・全長指定タイプ—

価格改訂
: 新価格



2013年9月より価格改訂。追加加工価格も数量スライド適用 P.49

Order 注文例: 型式 EHSJF 5 - L 300.00 - P 3.00 - N 150

Delivery 出荷日: 3 日目発送

Alterations 追加加工: 型式 EHSJFE 7 - L 180.00 - P 6.60 - N 50 - (KC・WKC...etc.) SKC4.0

☒ NHC・NHN・TMC・MCはストック不可

追加加工詳細 P.131

RoHS

保持径(D)精度保証範囲(詳細 P.1507)
つなぎR(詳細 P.1508)

材質 SKH51
硬度 58~60HRC
母材硬度保証範囲(詳細 P.1509)
※EHYFは総焼入れ品(ツバ部焼きなまし処理なし)

型式	ツバ厚	P公差
EHYF (小径)	4mm (T4)	0 -0.005
EHSF	6・8mm (JIS)	0 -0.01 -0.02
EHSJF	6・8mm (JIS)	
EHSFE	4mm (T4)	
EHSJFE	6・8mm (JIS)	

H	T	型式 Type	D	L		N	¥基準単価 1~4本
				指定0.01mm単位	指定0.005mm単位		
2	4	EHYF (小径)	0.5	30.00 ~ 60.00	0.300 ~ 0.400	N ≥ 15 and (L-N) ≥ 15	1,260
			0.6	0.300 ~ 0.500	1,240		
			0.7	0.300 ~ 0.600	1,140		
			0.8	0.300 ~ 0.700	1,040		
			0.9	0.300 ~ 0.800			
			1	0.300 ~ 0.900			
1.1	0.300 ~ 1.000						
1.2	0.300 ~ 1.100						

H	T	型式 Type	D	L		N	¥基準単価 1~4本	
				指定0.01mm単位	指定1mm単位			
3	4	EHSF (P _{-0.005})	1	40.00 ~ 100.00	0.30 ~ 0.90	N ≥ 15 and 15 ≤ (L-N) ≤ 150 Ⓢ L250.01 ~ 300.00の時 50 ≤ (L-N) ≤ 150	• N ≥ 15 (T4) • N ≥ 30 (JIS) and 20 ≤ (L-N) ≤ 200 Ⓢ L300.01 ~ 350.00の時 50 ≤ (L-N) ≤ 200	
			1.1	100.01 ~ 150.00	0.60 ~ 0.90			
			1.2	0.60 ~ 1.00				
			1.3	40.00 ~ 200.00	0.60 ~ 1.20			
			1.4	0.60 ~ 1.30				
			1.5	0.60 ~ 1.40				
			1.6	0.80 ~ 1.50				
			1.7	0.80 ~ 1.60				
			1.8	40.00 ~ 250.00	0.80 ~ 1.70			
			1.9	0.80 ~ 1.80				
			2	0.80 ~ 1.90				
			2.5	40.00 ~ 300.00	0.80 ~ 2.40			
4	6	EHSFE (P _{-0.01})	3	40.00 ~ 350.00	1.00 ~ 2.90	• N ≥ 15 (T4) • N ≥ 30 (JIS) and 20 ≤ (L-N) ≤ 200 Ⓢ L300.01 ~ 350.00の時 50 ≤ (L-N) ≤ 200		
			3.5	40.00 ~ 350.00	1.50 ~ 3.40			
			4	(50.00 ~ 350.00)	1.50 ~ 3.90			
			4.5	2.50 ~ 4.40				
			5	3.00 ~ 4.90				
			5.5	3.50 ~ 5.40				
			6	4.00 ~ 5.90				
			6.5	4.50 ~ 6.40				
			7	40.00 ~ 350.00	4.90 ~ 6.90			
			8	(50.00 ~ 350.00)	5.90 ~ 7.90			
			9	6.90 ~ 8.90				
			10	7.90 ~ 9.90				
12	8.90 ~ 11.90							

Ⓢ L寸の()内は、EHSJF・EHSJFEのみの規格です。
Ⓢ ツバ厚JISタイプのD4未満はT=4ですので、ツバ厚4mm[EHSF](P_{-0.005})[EHSFE](P_{-0.01})でご注文ください。

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	VKC	精密1面ツバカット D/2 ≤ VKC < H/2	100
	VWC	精密2面ツバカット D/2 ≤ VWC < H/2	200
	KC	1面ツバカット D/2 ≤ KC < H/2	60
	WKC	2面ツバカット D/2 ≤ WKC < H/2	120
	KAC	寸法違いツバカット D/2 ≤ KAC < H/2	180
	KBC	KBC=指定0.1mm単位のみ KAC < KBC < H/2	
	RKC	2面(直角)ツバカット D/2 ≤ RKC < H/2	120
	DKC	3面ツバカット D/2 ≤ DKC < H/2	180
	SKC	4面ツバカット D/2 ≤ SKC < H/2	240
	KGC	2面ツバカット(角度) D/2 ≤ KGC < H/2 AG=指定1°単位 0 < AG < 360	180
	KTC	3面ツバカット 120°振分け D/2 ≤ KTC < H/2	240

Price 価格

■数量スライド価格 (Ⓢ1円未満切り捨て) P.47

数量	1~4	5~12	13~49	50~100	表示数量超えは
値引率	基準単価	5%	10%	20%	価格・出荷日見積り

型式 Type	D	P	¥基準単価 1~4本			
			EHSF		EHSFE	
EHSF EHSFE	1	0.30~0.39	1,525	—	1,525	—
		0.40~0.49	1,425	—	1,425	—
		0.50~0.59	1,155	—	1,155	—
		0.60~0.90	505	565	505	565

Alterations	Code	Spec.	¥/Code
	HC	HC=指定0.1mm単位 Ⓢ D+1 ≤ HC < H, D ≥ 1.5	200
	HCC	HCC=指定0.1mm単位 Ⓢ D+1 ≤ HCC < H-0.3, D ≥ 1.5	400
	TC	TC=指定0.1mm単位 Ⓢ T/2 ≤ TC < T, D ≥ 1.5 (L,N寸法は指定寸法通り) Ⓢ T-TC ≤ Lmax.-L	200
	NC	ノック穴加工 Ⓢ H ≥ 4に適用 Ⓢ NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NCW	ノック穴+スプリング ピン打込加工 Ⓢ H ≥ 4に適用 Ⓢ NHC・NHN・TMC・GVC 以外の併用不可	200
	NCS	ノック穴+ノックピン 打込加工 Ⓢ H ≥ 4に適用 Ⓢ NHC・NHN以外の併用不可	200
	NHC	ツバ裏部ナンバリング 指定範囲・指定方法は P.132 Ⓢ SKC併用不可	(1:改訂) 50 (3文字) 100
	NHN	ツバ裏部ナンバリング(自動連番) 指定範囲・指定方法は P.132 Ⓢ SKC併用不可	(1:改訂) 50 (3文字) 100
	TMC	先端面LAP仕上 Ⓢ EHYFは適用不可 Ⓢ P ≥ 0.6に適用	1,000
	GVC	S,B=指定1mm単位 Ⓢ 2 ≤ S ≤ 10, S+5 ≤ B ≤ 30 Ⓢ P ≥ 3に適用	800
	MC	ツバ裏抜きタップ加工 Ⓢ D ≥ 8, H ≥ 13, T=8 の場合に適用 Ⓢ TMC・GVC 以外の併用不可	300

型式 Type	D	¥基準単価 1~4本												
		EHSF・EHSJF						EHSFE・EHSJFE						
EHSF EHSFE	1	1.1	615	685	745	—	—	615	685	745	—	—		
		1.2	615	685	745	—	—	615	685	745	—	—		
		1.3	615	685	745	—	—	615	685	745	—	—		
		1.4	615	685	745	—	—	615	685	745	—	—		
		1.5	475	515	585	—	—	455	515	585	—	—		
		1.6	585	625	695	855	—	—	585	625	695	855	—	
		1.7	585	625	695	855	—	—	585	625	695	855	—	
		1.8	585	625	695	855	—	—	585	625	695	855	—	
		1.9	585	625	695	855	—	—	585	625	695	855	—	
		2	475	495	525	685	845	—	475	495	525	685	845	—
		2.5	475	485	515	645	805	—	455	485	515	645	805	—
		3	475	485	515	645	805	1,065	455	485	515	625	805	1,065
3.5	545	585	615	755	955	1,205	545	585	615	745	955	1,205		
4	575	605	635	795	975	1,225	575	605	615	795	975	1,225		
4.5	665	705	735	915	1,155	1,365	665	705	735	905	1,155	1,365		
5	715	755	805	1,015	1,245	1,455	715	755	805	1,015	1,245	1,455		
5.5	765	805	845	1,065	1,305	1,505	765	805	845	1,065	1,305	1,505		
6	825	855	895	1,125	1,405	1,555	825	855	895	1,115	1,405	1,555		
6.5	885	915	965	1,185	1,485	1,815	885	915	965	1,185	1,485	1,815		
7	945	975	1,015	1,235	1,605	1,895	945	975	1,015	1,235	1,605	1,895		
8	985	1,015	1,055	1,405	1,705	2,035	985	1,015	1,055	1,395	1,705	2,035		
9	1,155	1,195	1,245	1,645	1,975	2,155	1,155	1,195	1,245	1,645	1,975	2,155		
10	1,225	1,265	1,325	1,755	2,105	2,295	1,225	1,265	1,315	1,755	2,105	2,295		
12	1,475	1,515	1,585	2,105	2,525	2,745	1,475	1,515	1,585	2,105	2,525	2,745		