



A-A' 矢視図

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ055-20C	500	200	50	400	125	420	75	6	365
	SZ056-20C	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ057-20C	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ058-20C	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ0510-20C	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ0512-20C	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065
	SZ055-25C	500	250	50	400	175	420	125	6	365
	SZ056-25C	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ057-25C	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ058-25C	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ0510-25C	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ0512-25C	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ15-20C	500	200	100	400	125	420	75	6	365
	SZ16-20C	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ17-20C	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ18-20C	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ110-20C	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ112-20C	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065
	SZ15-25C	500	250	100	400	175	420	125	6	365
	SZ16-25C	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ17-25C	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ18-25C	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ110-25C	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ112-25C	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065

変更履歴	特記事項		品番	SZ	検図	設計	製図	名称	数量							
	▲														ステンレス製基台	
	▲														整理番号	ページ
	▲									材質	t 2.0 (ステンレス)	作成日	縮尺	A3基準 1:5	図番	欠
▲		色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.									