



A-A' 矢視図

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ055-20K	500	200	50	400	125	420	75	6	365
	SZ056-20K	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ057-20K	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ058-20K	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ0510-20K	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ0512-20K	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065
	SZ055-25K	500	250	50	400	175	420	125	6	365
	SZ056-25K	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ057-25K	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ058-25K	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ0510-25K	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ0512-25K	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065

数量	品番	外形寸法			連結寸法		アンカー寸法		配線止め	
		A (横)	B (深さ)	C (高さ)	D	E	F	G	N	P
	SZ15-20K	500	200	100	400	125	420	75	6	365
	SZ16-20K	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ17-20K	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ18-20K	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ110-20K	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ112-20K	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065
	SZ15-25K	500	250	100	400	175	420	125	6	365
	SZ16-25K	600	”	”	500	”	520	”	8	465
	SZ17-25K	700	”	”	600	”	620	”	10	565
	SZ18-25K	800	”	”	700	”	720	”	12	665
	SZ110-25K	1000	”	”	900	”	920	”	16	865
	SZ112-25K	1200	”	”	1100	”	1120	”	20	1065

変更履歴	特記事項		品番	SZ	検図	設計	製図	名称		数量					
								ステンレス製基台							
								材質	t 2.0 (ステンレス)		作成日	縮尺 A3基準 1:5	整理番号		ページ
								色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)				内外電機株式会社 図番		次

裏面図

4-φ14 (アンカー用)

M8ナット (SUS) 溶接 (連結用)

N-φ8 (50ピッチ)
※電線固定金具の
ピッチにあわせる
(背面側のみ)