



数量	品番	定格消費電力	定格電圧	設定温度範囲	キャピラリーチューブ長さ	許容周囲温度	許容周囲湿度
	TX100-1	100W	AC105V	0~40℃	870mm	-10~60℃	85%RH以下
	TX100-2	100W	AC210V	0~40℃	870mm	-10~60℃	85%RH以下

変更履歴	特記事項	品番	TX100	検図	設計	製図	名称	数量
▲							盤用ヒータ	
▲				作成日	縮尺	A3基準 1:2	整理番号	ページ
▲		材質	SUS430				内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番
▲		表面処理						欠