

電磁弁対応ハーネス

- ①下表にて、マニホールドに対応するミスミハーネスを選択します。
- ②各商品ページで、ハーネス形状仕様タイプ(□)・(長さ)を選定し、ハーネス型式を完成してください。
- ※型式ごとに形状が異なりますので、詳細は商品ページをご覧ください。

SMC電磁弁対応ハーネス

シリーズ	マニホールド型式	対応ミスミハーネス	商品ページ	対応コネクタ付き端子台型式	商品ページ	
SVシリーズ	SS5V□-10PD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-26-(長さ)	01239	PCN-1H-26	02019	
	SS5V□-10PGD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	02013	
	SS5V□-10PHD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-10-(長さ)				
	SS5V□-16PD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	
	SS5V□-16PGD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	02013	
	SS5V□-16PHD□-□□□-□-□	HIFS-S□-E-10-(長さ)				
SZ3000シリーズ	SS5Z3-60PD□-□□□□-□	HIFS-S□-E-26-(長さ)			PCN-1H-26	02019
	SS5Z3-60PGD□-□□□□-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)			MWI-MIL20-HTB20-F	02013
	SS5Z3-60PHD□-□□□□-□	HIFS-S□-E-10-(長さ)				
VZ1000シリーズ	VV4Z1-21P-□-□					
VZ3000シリーズ	VV5Z3-20P-□-□					
	VV5Z3-41P-□-□M5□	HIFS-S□-E-26-(長さ)			PCN-1H-26	02019
VZ5000シリーズ	VV5Z3-43P-□-□□					
	VV5Z5-21P-□-□					
VQC1000シリーズ	VV5QC11-□□PD□	HIFS-S□-E-26-(長さ)			PCN-1H-26	02019
	VV5QC11-□□PDC-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)			MWI-MIL20-HTB20-F	02013
VQC2000シリーズ	VV5QC21-□□PD□	HIFS-S□-E-26-(長さ)			PCN-1H-26	02019
	VV5QC21-□□PDC-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)			MWI-MIL20-HTB20-F	02013
VQC4000シリーズ	VV5QC41-□□PD□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	
	VV5QC41-□□PDC-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	02013	
SY3000シリーズ	SS5Y3-20P-□-□					
	SS5Y3-41P-□-□□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	
	SS5Y3-42P-□-□□					
SY5000シリーズ	SS5Y5-20P-□-□					
	SS5Y5-41P-□-□□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	
	SS5Y5-42P-□-□□					
SY7000シリーズ	SS5Y7-20P-□-□					
	SS5Y7-42P-□-□□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	
SY9000シリーズ	SS5Y9-23P-□-□					
	SS5Y9-43P-□□□-□□-□	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	02019	

コガネイ電磁弁対応ハーネス

シリーズ	マニホールド型式	対応ミスミハーネス	商品ページ	対応コネクタ付き端子台型式	商品ページ			
JAシリーズ	JAM-□-PJ-□-D250-□	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	01213	MWI-DS25A-TB25	02021			
	JAM-□-PJ-□-D250E-□							
	JAM-□-PJ-□-D251-□							
	JAM-□-PJ-□-D251E-□							
	JAM-□-PJ-□-F200-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)	01239	MWI-MIL20-HTB20-F	02013			
	JAM-□-PJ-□-F200E-□							
	JAM-□-PJ-□-F201-□							
	JAM-□-PJ-□-F201E-□							
JAM-□-PJ-□-F260-□	HIFS-S□-E-26-(長さ)	01239	PCN-1H-26	02019				
JAM-□-PJ-□-F260E-□								
F10M-□-FP-F200-□					HIFS-S□-E-20-(長さ)	01239	MWI-MIL20-HTB20-F	02013
F10M-□-FP-F201-□								
F15M-□-FP-F200-□								
F15M-□-FP-F201-□								
F10M-□-P-□-G-□-D250-W-R-□	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	01213	MWI-DS25A-TB25	02021				
F10M-□-P-□-G-□-D251-W-R-□								
F10M-□-P-□-G-□-F100-W-R-□								
F10M-□-P-□-G-□-F101-W-R-□								
F10M-□-P-□-G-□-F200-W-R-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)	01239	MWI-MIL20-HTB20-F	02013				
F10M-□-P-□-G-□-F201-W-R-□								
F10M-□-P-□-G-□-F260-W-R-□								
F15M-□-P-□-G-□-D250-W-R-□								
F15M-□-P-□-G-□-D251-W-R-□	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	01213	MWI-DS25A-TB25	02021				
F15M-□-P-□-G-□-F100-W-R-□								
F15M-□-P-□-G-□-F101-W-R-□								
F15M-□-P-□-G-□-F200-W-R-□								
F15M-□-P-□-G-□-F201-W-R-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)	01239	MWI-MIL20-HTB20-F	02013				
F15M-□-P-□-G-□-F260-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-D250-W-R-□					NSDJ-S□-E-25-(長さ)	01213	MWI-DS25A-TB25	02021
F18M-□-P-□-G-□-D251-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-F100-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-F101-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-F200-W-R-□	HIFS-S□-E-20-(長さ)	01239	MWI-MIL20-HTB20-F	02013				
F18M-□-P-□-G-□-F201-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-F260-W-R-□								
F18M-□-P-□-G-□-F260-W-R-□								

電磁弁用端子台 02033

機器対応
ハーネス

電磁弁対応
ハーネス

2010.7
2011.6

1164

電磁弁対応ハーネス

- ①下表にて、マニホールドに対応するミスミハーネスを選択します。
 ②各商品ページで、ハーネス形状仕様タイプ(□)・(長さ)を選定し、ハーネス型式を完成してください。
 ※型式ごとに形状が異なりますので、詳細は商品ページをご覧ください。

CKD電磁弁対応ハーネス

シリーズ	マニホールド型式	対応ミスミハーネス	商品ページ	対応コネクタ付き端子台型式	商品ページ	
MN3E0・MN4E0 シリーズ	MN3E0 □ 0- -T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN3E0 □ 0- -T30R □ □ □ □					
	MN3E0 □ 0- -T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	MN3E0 □ 0- -T51R □ □ □ □					
	MN3E0 □ 0- -T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)	①1239			
	MN3E0 □ 0- -T52R □ □ □ □					
	MN3E0 □ 0- -T53 □ □ □ □					
	MN3E0 □ 0- -T53R □ □ □ □	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	②2019	
	MN4E0 □ 0- -T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN4E0 □ 0- -T30R □ □ □ □					
	MN4E0 □ 0- -T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	M4SBO シリーズ	M4SBO □ 0- -C4T31 □ □ □ □				
M4SBO □ 0- -D4T30 □ □ □ □		NSDJ-S□-E-25-(長さ)				
M4SA1 □ 0- -T30 □ □ □ □						
M4SA1 □ 0- -T30R □ □ □ □		NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
M4SB1 □ 0- -T30 □ □ □ □						
M4SB1 □ 0- -T30R □ □ □ □						
M3/4GA □-T□ シリーズ		M3GA □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)			
		M3GA □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □				
		M3GA □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)	①1239	MWI-MIL20-HTB20-F	②2013
		M3GA □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □				
		M3GA □ 0 □ □ □ T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)			
		M3GA □ 0 □ □ □ T52R □ □ □ □				
	M4GA □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	M4GA □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	M4GA □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)	①1239	MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	M4GA □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
	M4GA □ 0 □ □ □ T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)				
	M4GA □ 0 □ □ □ T52R □ □ □ □					
M3/4GB □-T□ シリーズ	M3GB □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	M3GB □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	M3GB □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	M3GB □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
	M3GB □ 0 □ □ □ T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)	①1239			
	M3GB □ 0 □ □ □ T52R □ □ □ □					
	M3GB □ 0 □ □ □ T53 □ □ □ □	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	②2019	
	M3GB □ 0 □ □ □ T53R □ □ □ □					
	M4GB □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	M4GB □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	M4GB □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)	①1239	MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	M4GB □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
MN4GA □-T□ シリーズ	MN3GA □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN3GA □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	MN3GA □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	MN3GA □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
	MN3GA □ 0 □ □ □ T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)	①1239			
	MN3GA □ 0 □ □ □ T52R □ □ □ □					
	MN3GA □ 0 □ □ □ T53 □ □ □ □	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	②2019	
	MN3GA □ 0 □ □ □ T53R □ □ □ □					
	MN4GA □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN4GA □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	MN4GA □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)	①1239	MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	MN4GA □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
MN4GB □-T□ シリーズ	MN3GB □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN3GB □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	MN3GB □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)		MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	MN3GB □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					
	MN3GB □ 0 □ □ □ T52 □ □ □ □	HIFS-S□-E-10-(長さ)	①1239			
	MN3GB □ 0 □ □ □ T52R □ □ □ □					
	MN3GB □ 0 □ □ □ T53 □ □ □ □	HIFS-S□-E-26-(長さ)		PCN-1H-26	②2019	
	MN3GB □ 0 □ □ □ T53R □ □ □ □					
	MN4GB □ 0 □ □ □ T30 □ □ □ □	NSDJ-S□-E-25-(長さ)	①1213	MWI-DS25A-TB25	②2021	
	MN4GB □ 0 □ □ □ T30R □ □ □ □					
	MN4GB □ 0 □ □ □ T51 □ □ □ □	HIFS-S□-E-20-(長さ)	①1239	MWI-MIL20-HTB20-F	②2013	
	MN4GB □ 0 □ □ □ T51R □ □ □ □					