

19インチラック収納タイプ

15/17インチ キーボード&タッチパッド付き

RoHS



※外観および仕様は、予告なく変更することがあります。

17
インチ

SXGA

CE対応

Delivery
納期

出荷日

1~3台 翌日(当日)

4台~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

EIA19インチ1Uに収納可能

- EIA19インチラックの1Uサイズに収納できる省スペース型の液晶ディスプレイです。
- 使用するときには前方にスライドさせて引き出して使用します。
- キーボードとタッチパッドが一体型になったドロー型になっています。



※下記以上の数量をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

19インチラックマウント液晶ディスプレイ

型式	単 価		
	1~9台	10~19台	20台以上
KVMMD-HKS101-R	¥197,900	¥178,000	¥168,000
KVMMD-HKV101-R	¥168,000	¥151,000	¥142,000

仕様

LCD (TFT)	サイズ	17 インチ	15 インチ
	表示エリア	337.92 (H) × 270.33 (V)	304.1 (H) × 228.1 (V)
	ピクセルピッチ	0.264mm	0.297mm
	解像度	1280 × 1024 (最大)	1024 × 768 (最大)
	輝度	260cd/m ²	250cd/m ²
	コントラスト	450:1	350:1
	表示色	26 万色 (RGB 各 6 ビットデータ)	26 万色 (RGB 各 6 ビットデータ)
	視野角	左:80° 右:80° 上:80° 下:80°	左:70° 右:70° 上:60° 下:60°
	調整機能	OSD	
	入力信号	RGB アナログ、H/V セパレート	
キーボード	PnP	VESA DDC 1/2B	
		日本語 106key	
タッチパッド	パッド + 左右ボタン ※タッチパッドにはスクロール機能付き		
ポート切替	マニュアルスイッチ / ホットキー / OSD		
電源入力方式	AC アダプタ (付属 KVM スイッチモジュール経由で供給)		
EIA19 インチラックマウント高さ	1U (ユニバーサルタイプ 1U 取付にも対応)		
動作環境	動作	温度: 0 ~ 50°C 湿度: 0 ~ 95% (結露なきこと)	
	保存	温度: -20 ~ 60°C 湿度: 0 ~ 95% (結露なきこと)	
重量	10.6kg	9.9kg	
規格	CE、FCC		

ACアダプタ仕様

入力	AC100 ~ 240V
出力	DC12V/3.1A
ケーブル長	AC 電源ケーブル (1.8m) DC 電源ケーブル (1.8m)

付属品

①	中継モジュール (KVMMD-IKM001-R)	1 セット
②	AC アダプタ & ケーブル	1 セット
③	マニュアル (英語)	1 部

関連商品

商品名	参照ページ
19 インチ取付用リアブラケット	08814ページ
PC 接続用ケーブル	08815ページ

組立写真

操作時

1Uサイズラックから手前に引き出して操作します。据置型のCRTディスプレイ・LCDディスプレイ使用時には、少なくとも5U以上は必要だったラックスペースを大幅に削減することができます。

収納時

使用しない時はLCDモニタを折り畳んで、わずか1Uのラックスペースに完全に収納できます。中継モジュールは、19インチラック組込型液晶ディスプレイの後方に固定されます。

