



ジャンパーピン

RoHS



ココが
特長

基板上でピンヘッダーと組合わせて使用します。

- 2.54mmピッチと2.0mmピッチを標準在庫
- 標準タイプとツマミの長いタイプがあります。



Order
注文例

型式
MMAS1601



Delivery
納期

1パックから注文OK!

出荷日

1~20パック 翌日(当日)

21パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



1パック 10個入

型式	ピッチ	高さ	ツマミ 形状	色	バラチャージ	基準単価	スライド単価
					1~9/パック	10~99/パック	100~199/パック
MMAS1601	2.54mm	6.0mm	ショート	黒	+¥200/パック	¥100	¥50
MMAS1351		13.5mm	ロング				
MMBS1501	2.0mm	5.0mm	ショート				

部 1~3/パックのご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 MMAS1601 を2/パックご注文の場合
(基準単価100円+バラチャージ200円)×2/パック=600円

バラチャージに関しては [0101ページ](#)

仕様

定格電流	1A
絶縁抵抗	1,000MΩ以上 DC500Vメガーにて
耐電圧	AC500V、1分間
接触抵抗	20mΩ以下
使用温度範囲	-40~105℃
コンタクト	リン青銅、金メッキ(但しMMAS1351は黄銅)
材質	MMAS1601、MMBS1501 PBT
	MMAS1351 ナイロン66

外形図

