

三菱電機 GOT1000 GOT-A900対応ハーネス

自由長

RoHS



ココが特長

長さを自由に指定できるケーブルです!

- 三菱電機製グラフィックオペレーションターミナル対応のケーブルを接続方法・オプションケーブル型式から簡単に選定できます。
- ハーネス仕様は詳細ページをご覧ください。



ご注意

以下に無い型式は、標準品では取り扱っておりません。



納期

本数条件	出荷日
1~20本	2日目
21~50本	5日目
51本~	都度見積



ストックA 翌日出荷 ¥500/本

5本まで
翌日出荷品(Aストック)は、注文時にAストック希望とお申し付けください。

非在庫品

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	5%
50~99本	10%
100~299本	15%

注文方法
対応ミスミ型式の(長さ)に、ご希望の長さをm単位でご指定ください。
(長さ)は0.2m~1.5mまで(形状①・⑥は50mまで)、0.1m単位でご指定ください。
※型式に「-X-○○○○○○○J」(カスタムNo.)が付いている場合は特殊結線となりますので、必ずお付けください。
(カスタムNo.を付けない場合はストレート結線となりますので、ご注意ください。)
※RS-232C通信をご利用の場合は1.5m以内が推奨です。
※結線図は公開しておりません。



注文例

型式	指定長(m)	カスタムNo.
NSDJ-PMD8-F-9	5	X - DSP0402

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+全長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

形状			
① Dsub25芯オス⇔Dsub9芯オス 	② Dsub9芯オス⇔miniDIN8芯オス 	③ Dsub9芯メス⇔miniDIN6芯オス 	④ Dsub9芯メス⇔Dsub9芯メス
⑤ Dsub25芯オス⇔Dsub9芯メス 	⑥ Dsub25芯オス⇔Dsub25芯オス 	⑦ Dsub25芯オス⇔miniDIN8芯オス 	

シリーズ	接続方法	形状	メーカーオプションケーブル型式	対応ミスミハーネス型式	基準単価		詳細
					基本単価	ケーブル単価/m	
GOT1000	三菱: QnA/A/FX CPU直結 計算機リンク接続 (Dsub9ピン) RS-422	①	GT01-C□R4-25P	NSDJ-PD9P-SB-25-(長さ)-X-DSP0401	¥3,730	¥203	O2213
	三菱: FX CPU直結 (miniDIN) RS-422	②	GT01-C□R4-8P	NSDJ-PMD8-F-9-(長さ)-X-DSP0402	¥4,740	¥130	
	三菱: Q CPU直結 RS-232C	③	GT01-C30R2-6P	NSDU-SMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0403	¥4,370	¥90	
	三菱: FX機能拡張ボード FX特殊アダプタ (Dsub9ピン) RS-232C	④	GT01-C30R2-9S	NSDU-SS-SB-9-(長さ)-X-DSP0404	¥2,790	¥108	
	三菱: FX特殊アダプタ (Dsub25ピン) RS-232C	⑤	GT01-C30R2-25P	NSDU-PD9S-SB-25-(長さ)-X-DSP0405	¥4,240	¥203	
GOT-A900	三菱: QnA/A/FX CPU直結 計算機リンク接続 (Dsub25ピン) RS-422	⑥	AC□R4-25P	NSDJ-PP-SB-25-(長さ)-X-DSP0406	¥4,110	¥203	O2213
	三菱: FX CPU直結 (miniDIN) RS-422	⑦	FX9GT-CAB□	NSDJ-PMD8-F-25-(長さ)-X-DSP0407	¥5,070	¥130	
	三菱: Q CPU直結 RS-232C	③	QC30R2	NSDU-SMD6-F-9-(長さ)-X-DSP0408	¥4,370	¥90	

機器対応
ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

三菱電機
タッチパネル
対応ハーネス

キーエンス
タッチパネル
対応ハーネス

デジタル
タッチパネル
対応ハーネス

オムロン
タッチパネル
対応ハーネス