

コンテック対応ハーネス

①I/Oボードのシリーズから対応ハーネス型式を選定します。
②各ハーネス商品ページで形状を確認後、必要な長さを決定してご注文ください。
※型式末尾にカスタムNo.(-X-○○○○○○○)を付けるとI/Oボードに対応した部材結線にカスタマイズします。

シリーズ	機種タイプ	拡張カード型式	ハーネス型式	ハーネス商品ページ	部材結線	対応コネクタ付き端子台型式	端子台商品ページ	
アナログ入出力	入力	AD12-16(PCI)	SPCR-HH-A-96-(長さ)	02295		MWI-PCR96-TB96	05016	
			SPCR-HU-A-96-(長さ)					
		AD12-16(PCI)EV	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		AD12-16U(PCI)EV	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		AD12-64(PCI)	SPCR-HH-A-96-(長さ)-X-IB00006	02295	02512		MWI-PCR96-TB96	05016
			SPCR-HU-A-96-(長さ)-X-IB00006					
	AD16-16(PCI)EV AD16-16U(PCI)EV AD112-16(PCI)	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511				
		NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001						
		FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220					
		FEMD-P-A-37-(長さ)						
	ADI16-16(LPCI)L	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281			MWI-128450-TB50	05017	
		SHPT-HU-A-50-(長さ)						
	ADI16-4C(PCI) ADI16-4L(PCI)	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511				
		NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001						
		FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220					
		FEMD-P-A-37-(長さ)						
	出力	DA12-16(PCI) DA12-4(PCI) DA12-8(PCI)	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
FEMD-PP-A-37-(長さ)			02220					
FEMD-P-A-37-(長さ)								
DA16-4(LPCI)L DAI16-4(LPCI)L		SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281			MWI-128450-TB50	05017	
		SHPT-HU-A-50-(長さ)						
DAI16-4C(PCI)		NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511				
		NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001						
	FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220						
	FEMD-P-A-37-(長さ)							
ADA16-32/2(PCI)F	SPCR-HH-A-96-(長さ)-X-IB00006	02295	02512		MWI-PCR96-TB96	05016		
	SPCR-HU-A-96-(長さ)-X-IB00006							
	ADA16-8/2(LPCI)L	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281			MWI-128450-TB50	05017	
		SHPT-HU-A-50-(長さ)						
ADA16-8/2(LPCI)L	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281			MWI-128450-TB50	05017		
	SHPT-HU-A-50-(長さ)							

機器対応
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス

アナログ入出力

コンテック対応ハーネス

①I/Oボードのシリーズから対応ハーネス型式を選定します。

②各ハーネス商品ページで形状を確認後、必要な長さを決定してご注文ください。

※型式末尾にカスタムNo.(-X-○○○○○○○)を付けるとI/Oボードに対応した部材結線にカスタマイズします。

シリーズ	機種 タイプ	拡張カード型式	ハーネス型式	ハーネス 商品ページ	部材 結線	対応コネクタ付き 端子台型式	端子台 商品ページ	
デジタル 入出力	入力	PI-128L (PCI) PI-128L (PCI)H	NHDRA-PD37PB-A-100-(長さ)	02305				
			NHDRA-PP96S-A-100-(長さ)					MWI-PCR96-TB96
		PI-32B (PCI) PI-32B (PCI)H PI-32L PI-32L (PCI)H	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		PI-64L (PCI)H	SPCR-HH-A-96-(長さ)-X-IB00006	02295	02512	MWI-PCR96-TB96	05016	
			SPCR-HU-A-96-(長さ)-X-IB00006					
	出力	PO-128L (PCI) PO-128L (PCI)H	NHDRA-PD37PB-A-100-(長さ)	02305				
			NHDRA-PP96S-A-100-(長さ)					
		PO-32B (PCI) PO-32B (PCI)H PO-32L (PCI) PO-32L (PCI)H	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		PO-64L (PCI)H	SPCR-HH-A-96-(長さ)-X-IB00006	02295	02512	MWI-PCR96-TB96	05016	
			SPCR-HU-A-96-(長さ)-X-IB00006					
RRY-16C (PCI) RRY-16C (PCI)H RRY-32 (PCI) RRY-32 (PCI)H		NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511				
		NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001						
		FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220					
		FEMD-P-A-37-(長さ)						

コンテック対応ハーネス

①I/Oボードのシリーズから対応ハーネス型式を選定します。

②各ハーネス商品ページで形状を確認後、必要な長さを決定してご注文ください。

※型式末尾にカスタムNo.(-X-○○○○○○○○)を付けるとI/Oボードに対応した部材結線にカスタマイズします。

シリーズ	機種タイプ	拡張カード型式	ハーネス型式	ハーネス商品ページ	部材結線	対応コネクタ付き端子台型式	端子台商品ページ	
デジタル入出力	入出力	PIO-16/16B(LPCI)H	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281		MWI-128450-TB50	05017	
			SHPT-HU-A-50-(長さ)					
		PIO-16/16B(PCI) PIO-16/16B(PCI)H PIO-16/16H(PCI)H	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		PIO-16/16L(LPCI)H	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281		MWI-128450-TB50	05017	
			SHPT-HU-A-50-(長さ)					
		PIO-16/16L(PCI) PIO-16/16L(PCI)H PIO-16/16RL(PCI)H PIO-16/16RY(PCI)	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		PIO16/16T(LPCI)H	SHPT-HH-A-50-(長さ)	02281		MWI-128450-TB50	05017	
			SHPT-HU-A-50-(長さ)					
		PIO-16/16T(PCI) PIO-16/16T(PCI)H PIO-16/16TB(PCI) PIO-16/16TB(PCI)H	NDDU-PP-E-37-(長さ)-X-IB00001	02211	02511			
			NDDU-PU-E-37-(長さ)-X-IB00001					
			FEMD-PP-A-37-(長さ)	02220				
			FEMD-P-A-37-(長さ)					
		PIO-32/32B(PCI)H PIO-32/32B(PCI)V PIO-32/32F(PCI) PIO-32/32F(PCI)H PIO-32/32H(PCI)H PIO-32/32L(PCI)H PIO-32/32RL(PCI)H PIO-32/32T(PCI) PIO-32/32T(PCI)H PIO-32DM(PCI)	SPCR-HH-A-96-(長さ)-X-IB00006	02295	02512	MWI-PCR96-TB96	05016	
			SPCR-HU-A-96-(長さ)-X-IB00006					
		PIO-64/64L(PCI) PIO-64/64L(PCI)H	NHDRA-PD37PB-A-100-(長さ)	02305		MWI-PCR96-TB96	05016	
			NHDRA-PP96S-A-100-(長さ)					

機器対応
ハーネス

対応I/Oボード
ハーネス

ハーネス
選定方法

PLC対応
ハーネス

リレーターミナル
対応ハーネス

タッチパネル
対応ハーネス

ACサーボ
モータ
対応ハーネス

単軸ロボット
対応ハーネス

ステッピング
モータ
対応ハーネス

RS-232C
ハーネス

I/Oボード
対応ハーネス

画像センサ
対応ハーネス

センサ
対応ハーネス