

**EMI対策タイプ**

**自由長**

RoHS



結線・緑色ページ **2546**  
 部材ページ **2307**

**ココが特長**

- I/Oカード等FA機器に対応するハーネスです**
- 本多通信工業により独自に開発されたHDRA・HDRシリーズ0.8mmピッチコネクタを使用。
  - コンテックI/Oボード用ハーネスは **2131ページ**
  - カスタムNo.をご利用頂きますと、結線・マークチューブ印字の指定が可能です。指定方法は**2441ページ**
  - 追加加工をご利用頂きますと、シース剥き長さ・アース線長さ・端子サイズの指定が可能です。指定方法は**2441ページ**



・コネクタフードは以下の通りです。  
 14~68芯：プラスチックフード  
 100芯：金属フード

D/I/O



<b>1本から注文OK!</b>	
本数条件	出荷日
1~20本	<b>3日目</b>
21~50本	<b>5日目</b>
51本~	<b>都度見積</b>
ストークA	翌日出荷 ¥500/本 5本まで
翌日出荷品(Aストーク)は、注文時にAストーク希望とお申し付けください。	
<b>非在庫品</b>	

指定長(m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定長の3%

※指定長の公差は上記の通りになります。

お値引き	
1~9本	基準単価
10~49本	<b>5%</b>
50~99本	<b>10%</b>
100~299本	<b>15%</b>



**無料追加加工・カスタムNo.は型式末尾にお付けください**  
 ※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価		
						基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル	
NHDRA EMI対策 フード付 コネクタ 本多通信工業	P (オス・切り落とし)		A	100	0.2	14	¥2,180	¥400
						26	¥2,300	¥460
						50	¥3,450	¥480
						68	¥4,380	¥620
						100	¥6,880	¥800
	PP (オス・オス)		A	100	0.2	14	¥4,180	¥400
						26	¥4,550	¥460
						50	¥6,650	¥480
						68	¥8,220	¥620
						100	¥12,250	¥800
	PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		A	100	0.1m 毎に 指定可	14	¥2,620	¥400
						26	¥3,300	¥460
						50	¥4,950	¥480
						68	¥5,960	¥620
						100	¥8,330	¥800
	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		A	100	0.1m 毎に 指定可	14	¥3,180	¥400
						26	¥3,910	¥460
						50	¥5,570	¥480
						68	¥6,870	¥620
						100	¥9,930	¥800

コネクタ  
 ハーネス  
 角型  
 ハーネス

ハーネス  
 選定方法  
 角型  
 ハーネス  
 同軸  
 ハーネス  
 丸型  
 ハーネス  
 ナイロン  
 ハーネス  
 カスタム  
 ハーネス  
 ハーネス資料


Order  
注文例コネクタタイプ  
NHDRA形状仕様タイプ  
PYケーブルタイプ  
A芯数  
100指定長(m)  
0.2無料追加加工・カスタムNo.は  
型式末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図(単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長(m)	基準単価	
						基本単価	ケーブル単価/m Aケーブル
NHDRA EMI対策 フード付 コネクタ 本多通信工業	PU (オス・融着)		A	14	1 ~ 50 0.1m 毎に 指定可	¥2,610	¥400
				26		¥3,000	¥460
				50		¥4,220	¥480
				68		¥5,000	¥620
				100		¥7,650	¥800
	PD37PB (HDRA100芯 オス・ Dsub37芯オス 2分岐)		UL20276SB AWG30 ツイストペア 1重シールド UL 30V 黒色	100		¥12,590	¥800
	PP96S (HDRA100芯 オス・ PCR96芯メス)			100	0.2 ~ 50 0.1m 毎に 指定可	¥13,890	¥800

## パネルマウントハーネスをお探しの方必見!


NHDRA-PP96S-A-100-(長さ)



CN1オス

CN2メス

EPCR-P\*-A-96-(長さ)



パネルマウント オス

HDRA100芯ハーネスをパネルマウントで接続したい場合は、上記EPCRシリーズがおススメです!!  
EPCRシリーズは**02298ページ**

コネクタ  
ハーネス角型  
ハーネスDsub  
コネクタハーネスMILソケット  
コネクタハーネスFCN  
コネクタハーネスコネクタ変換・分岐  
ハーネスセントロニクス  
コネクタハーネスIEEE1284  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスMR  
コネクタハーネスPCR  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスPCS  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスHDRA・HDR  
コネクタハーネスDX31  
ハーフピッチ  
コネクタハーネス8840  
ハーフピッチ  
コネクタハーネスHan防水  
コネクタハーネス

2012.9

2013.8

2306