

CAT5e UTP(より線/単線)

自由長

RoHS

ココが
特長

ケーブル色豊富!UTP自由長LANケーブル

- 全長が、0.05m、0.1mごとに指定できます。
- 取り回しの楽なより線と、伝送距離が長い単線をご用意。
- 自由長により、ケーブルのとくろ巻を改善できます。
- 13色からお選びいただけます。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

CAT5E ツイストペア 1000BASE-T

Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積

■ ストックT	当日出荷 ¥1,000/本
■ ストックA	翌日出荷 ¥500/本

5本まで

※ストックの場合は、ご注文時にお申し付け下さい。

※ストックTは、12時まで

※ストックAは、17時まで

非在庫品

Order
注文例


型式	結線タイプ	色	指定長(m)
NWSMC5E-STN	SUB	BL	0.15

型式	結線タイプ	色	指定長(m)	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価/m
NWSMC5E-STN (より線)	SUB(ストレート)	BL(青)/GY(灰) BK(黒)/RD(赤) GN(緑)/YL(黄) WH(白)/SB(空) LG(若草)/PP(紫) PK(桃)/OR(橙) IV(アイボリー)	0.1~20 0.05m毎に指定可能	¥430	¥95
NWSMC5E-SON (単線)	CUB(クロス)		0.1~100 0.1m毎に指定可能	¥430	¥40

仕様

規格	IEEE802.3ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	より線/単線
	外径	5.5mm(より線)/5.2mm(単線)
	導体サイズ	AWG24(0.5mm)(より線/単線)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	約30g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート/クロス	
使用温度範囲	-20℃~60℃	

外形図



○ストレート結線

CN1 CN2

1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑/白
7	7	白/茶
8	8	茶

○クロス結線

CN1 CN2

1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	2	緑/白
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

CAT5e STP(より線/単線)

自由長

RoHS

ココが
特長

ケーブル色豊富!STP自由長LANケーブル

- STP(シールド付き)で、ノイズ環境に最適。
- 全長が、0.05m、0.1mごとに指定できます。
- 取り回しの楽なより線と、伝送距離が長い単線をご用意。
- 自由長により、ケーブルのとくろ巻を改善できます。



・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・FLUKE測定基準については▶2702ページをご参照ください。

CAT5E EMI対策 ツイストペア 1000BASE-T

Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	2日目
11本~	都度見積

非在庫品

Order
注文例


型式	結線タイプ	色	指定長(m)
NWYC5E-STP	S	BL	0.15

型式	結線タイプ	色	指定長(m)	基準単価	
				基本単価	ケーブル単価/m
NWYC5E-STP (より線)	S(ストレート)	BL(青)/GY(灰) BK(黒)/RD(赤) GN(緑)/YL(黄) WH(白)/SB(空)	0.1~20 0.05m毎に指定可能	¥980	¥120
NWTC5E-STP (単線)	CR(クロス)		0.1~100 0.1m毎に指定可能	¥980	¥150

仕様

規格	IEEE802.3ab(1000BASE-Tまで対応)	
ケーブル	導体	より線/単線
	外径	6.0mm(より線/単線)
	導体サイズ	AWG24(0.5mm)(より線/単線)
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍
重量	約40g/m(コネクタ部除く)	
結線タイプ	ストレート/クロス	
使用温度範囲	-20℃~60℃	
保管温度範囲	-20℃~75℃	
定格電圧	30V	
定格電流	1.5A	

外形図



○ストレート結線

CN1 CN2

1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	6	緑/白
7	7	白/茶
8	8	茶

○クロス結線

CN1 CN2

1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/緑
4	4	青
5	5	白/青
6	2	緑/白
7	7	白/茶
8	8	茶

公差

最長	最短
指定長の110%	指定長と同じ

LANアングル
ケーブル自由長
LANケーブル耐環境自由長
LANケーブル固定長
LANケーブル

パルケーブル

RJ45
モジュラプラグ・
ブーツRJ11
ケーブルRJ45
モジュラジャックRJ45
スナップイン
モジュールFA用
防塵・防水
LAN部品LAN
アクセサリ

技術資料