

CAT6 UTP(単線)

RoHS

ココが
特長

シールド無長尺CAT6ケーブル

●UTP(シールド無)タイプで、長距離に向いている
単線タイプです。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については、[☎2702ページ](#)をご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/ab, EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)		
ケーブル	ケーブル型式	NW06G-R4P-S24-GY	
	導体	単線	
	外径	5.0mm	
	導体サイズ	AWG24	
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍	
重量	45g/m(コネクタ部除く)		
結線タイプ	ストレート		
使用温度範囲	0℃~50℃		
保管温度範囲	-20℃~75℃		
定格電圧	30V		
定格電流	1.5A		

CAT6 ツイスト
ペア

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	15%
100本~	都度見積

Order
注文例

型式	色	全長(m)
NWNMC6-SON-SUMB	BL	20

型式	色	全長(m)	基準単価
NWNMC6-SON-SUMB	BL(青)	20	¥2,270
	GY(灰)	30	¥3,170

図面

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙
3	3 白/緑
4	4 青
5	5 白/青
6	6 緑
7	7 白/茶
8	8 茶



公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ

CAT6 STP(単線)

RoHS

ココが
特長

シールド付長尺CAT6ケーブル

●STP(シールド付)タイプで、長距離に向いている
単線タイプです。

・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
・FLUKE測定基準については、[☎2702ページ](#)をご参照ください。

仕様

規格	IEEE802.3/ab, EIA/TIA-854(1000BASE-TXまで対応)		
ケーブル	ケーブル型式	NW06G-R4P-S24-GY	
	導体	単線	
	外径	7mm	
	導体サイズ	AWG24	
	最小曲げ半径	ケーブル直径×4倍	
重量	45g/m(コネクタ部除く)		
結線タイプ	ストレート		
使用温度範囲	0℃~50℃		
保管温度範囲	-20℃~75℃		
定格電圧	30V		
定格電流	1.5A		

CAT6 ツイスト
ペア

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

10~29本	4%
30~49本	9%
50~99本	20%
100本~	都度見積


Order
注文例

型式	色	全長(m)
NWNMC6-SON-SSMB	GY	20

型式	色	全長(m)	基準単価
NWNMC6-SON-SSMB	GY(灰)	20	¥3,540
		30	¥4,810

図面

CN1	CN2
1	1 白/橙
2	2 橙/緑
3	3 白/緑
4	4 青/白
5	5 白/青
6	6 緑/白
7	7 白/茶
8	8 茶



公差

最長	最短
全長の110%	全長と同じ

LANアングル
ケーブル自由長
LANケーブル耐環境自由長
LANケーブル固定長
LANケーブル

パルケーブル

RJ45
モジュラプラグ・
ブーツRJ11
ケーブルRJ45
モジュラジャックRJ45
スナッピン
モジュールFA用
防塵・防水
LAN部品LAN
アクセサリ

技術資料