

STP

CAT5e(汎用)

RoHS



ココが特長 **RJ45スタンダードプラグ**
●CAT5eタイプで一番安価なタイプ。

※組立方法は▶2739ページをご参照ください。

- 1パック 10個入
- 1パック 100個入
- 1パック 500個入



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



カテゴリ	CAT5e	
適合	導体	商用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
ケーブル	UL	94V-0
	外径	φ4.826~φ5.461
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタクト材質	下処理+ニッケル、仕上げ+金メッキ
	重量(g)	3



Order
注文例

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NW060-R88-T50C5E-SH	10	汎用	1~4/パック	5~9/パック
	100		¥957	¥794
	500		¥6,480	¥6,280
			¥35,000	¥32,000

CAT5e(爪保護構造)

RoHS



ココが特長 **爪折れ防止構造のCAT5eプラグ!**
●爪部分からリーチ型のため爪折れを防止し易いタイプ。

※組立方法は▶2739ページをご参照ください。

- 1パック 100個入



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



カテゴリ	CAT5e	
適合	導体	商用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
ケーブル	UL	94V-0
	外径	φ4.826~φ5.461
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタクト材質	下処理+ニッケル、仕上げ+金メッキ
	重量(g)	3



Order
注文例

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NWMPS588	100	爪保護構造	1~4/パック	5~9/パック
			¥18,500	¥15,800

販売：ミスミ/製造元：バンドウウィット

CAT6

RoHS



ココが特長 **RJ45 CAT6スタンダードプラグ**
●CAT6タイプで一番安価なタイプ。

※組立方法は▶2739ページをご参照ください。

- 1パック 10個入
- 1パック 100個入



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

(注) ケーブルガイドは2個付属します。



カテゴリ	CAT6	
適合	導体	商用(より線/単線)どちらでも使用可
	AWG	24~26
ケーブル	UL	94V-0
	外径	φ4.826~φ5.461
コネクタ	ハウジング材質	ポリカーボネート
	コンタクト材質	下処理+ニッケル、仕上げ+金メッキ
	重量(g)	3



Order
注文例

型式	バック入数	タイプ	基準単価	スライド単価
NW060-R88-T50C6-SH	10	汎用	1~4/パック	5~9/パック
			¥1,900	¥1,500
			¥8,180	¥7,980

RJ45用8色対応ブーツ

RoHS



ココが特長 **ラインナップが豊富な8色対応ブーツ!**

・1パック30個入になります。
・外観および仕様は、予告なく変更することがあります。
ご注意

- 1パック 30個入



Delivery
納期

出荷日

1~10/パック	翌日(当日)
11/パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

シリーズ名	色/パック
NW060-B00T8	RD-30P

型式	色	バック入数	タイプ	対応ケーブル 外径	基準単価		
					1~9/パック	10~19/パック	20~29/パック
NW060-B00T8	RD(赤)/BL(青)/GN(緑)/ YL(黄)/GY(灰)/BK(黒)/ WH(白)/OR(橙)	30P (30個入)	RJ45用 ラバー製	φ5.8mm 以下	¥698	¥614	¥491

LAN
ケーブル

LANケーブル

LANアングル
ケーブル

自由長
LANケーブル

耐環境自由長
LANケーブル

固定長
LANケーブル

バルクケーブル

RJ45
モジュラプラグ-
ブーツ

RJ11
ケーブル

RJ45
モジュラジャック

RJ45
スナップイン
モジュール

FA用
防塵・防水
LAN部品

LAN
アクセサリ

技術資料