



中継アダプタ・UTP

中継タイプ・UTP・CAT5e(ストレート結線)


RoHS



NW080-RJ45-C5-WHR

外形図

(単位: mm)



結線図

CAT5E/CAT6 RJ45ストレート	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

CAT5E

UL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~200個 翌日(当日)

201個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

ストレート結線のCAT5e中継コネクタ!

- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- パネル取付は不可能です。
- 従来品と比べて奥行きが25%縮小しました。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT5e
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1.000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

¥

型式	バラチャージ 1~9個	基準単価 10~29個	スライド単価 30個~
NW080-RJ45-C5-WHR	+¥160/個	¥470	¥465

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 2個ご注文の場合
(基準単価470円+バラチャージ160円)×2個=1,260円
バラチャージに関しては [▶O101ページ](#)



Order
注文例

型式
NW080-RJ45-C5-WHR

中継タイプ・UTP・CAT6(ストレート結線)


RoHS



NW080-RJ45-S-C6R

外形図

(単位: mm)



結線図

CAT5E/CAT6 RJ45ストレート	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

CAT6

UL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~200個 翌日(当日)

201個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

ストレート結線のCAT6中継コネクタ!

- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	ストレート
難燃グレード	94V-0
使用温度範囲	-10~60℃
保管温度範囲	-40~68℃
定格電圧	1.000V
定格電流	1.5A
材質	ハウジング ABS コンタクト 下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

¥

型式	基準単価 1~9個	スライド単価 10~29個	30~49個	50~99個
NW080-RJ45-S-C6R	¥620	¥600	¥570	¥540

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 2個ご注文の場合
(基準単価620円+バラチャージ160円)×2個=1,358円
バラチャージに関しては [▶O101ページ](#)



Order
注文例

型式
NW080-RJ45-S-C6R

中継タイプ・UTP(クロス結線)


RoHS



NW080-88-CR-C6R

外形図

(単位: mm)



結線図

CAT6 RJ45クロス		
1	3	
2	6	
3	1	
4	7	
5	8	
6	2	
7	4	
8	5	

CAT6

UL



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~200個 翌日(当日)

201個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

ココが
特長

クロス結線のCAT6中継コネクタ!

- RJ45LANケーブルを直接挿入して中継できる商品です。
- パネル取付は不可能です。

仕様

コネクタ	RJ45(メス)
カテゴリ	CAT6
外径寸法(mm)	14.6(W)×29.4(D)×16.2(H)
結線	クロス
難燃グレード	94V-0
ハウジング	ABS
コンタクト	下処理→ニッケル、仕上げ→金メッキ

※FLUKE試験は行っておりません。

¥

型式	バラチャージ 1~9個	基準単価 10~29個	スライド単価 30個~
NW080-88-CR-C6R	+¥160/個	¥519	¥504

部 1~9個のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。
【計算例】 2個ご注文の場合
(基準単価519円+バラチャージ160円)×2個=1,358円
バラチャージに関しては [▶O101ページ](#)



Order
注文例

型式
NW080-88-CR-C6R

LAN
ケーブル

LAN
ケーブル

LANアングル
ケーブル

自由長
LANケーブル

耐環境自由長
LANケーブル

固定長
LANケーブル

パルケーブル

RJ45
モジュラプラグ
ブーツ

RJ11
ケーブル

RJ45
モジュラジャック

RJ45
スナップイン
モジュール

FA用
防塵・防水
LAN部品

LAN
アクセサリ

技術資料