

光コード型・屋内用・マルチモード

自由長



MSCSC

ココが
特長

自由長!1m毎に指定可能な光ファイバ。



・研磨方法は、下記商品すべて「PC研磨」です。
・写真は、「芯数：2芯」「コア径：50」タイプを掲載しております。



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本
5本まで	
※ストークの場合は、ご注文時にお申し付け下さい	
※ストークTは、12:00まで	
※ストークAは、17:00まで	

非在庫品

長さ	公差
500mm	+30mm、-0mm
501~1000mm	+50mm、-0mm
1001~3000mm未満まで	+75mm、-0mm
3000mm以上	+3%、-0mm



Order
注文例

シリーズ名
NWNFC

コネクタタイプ
MSCSC

芯数
S

コア径
50

全長
1

シリーズ名	コネクタタイプ	CN1	CN2	芯数	コア径(μm)	全長(m)	コード外径(mm)	基準単価			
								基本単価		ケーブル単価/(m)	
								芯数=S	芯数=D	芯数=S	芯数=D
NWNFC	MSCSC	SC	SC	S(単芯)	50 / 62	1~200 1m毎に 指定可	φ2.8	¥2,984	¥5,967	¥115	¥230
	MSTST	ST	ST					¥4,170	¥8,340		
	MSTSC	ST	SC					¥3,593	¥7,201		
	MSCFC	SC	FC	D(2芯)				¥3,206	¥6,413		
	MFCFC	FC	FC					¥3,740	¥6,926		
	MFCST	FC	ST					¥3,791	¥7,581		
	MLCLC	LC	LC	φ2				¥3,848	¥7,688		
	MLCSC	LC	SC					¥3,432	¥6,863		
	MLCFC	LC	FC					¥3,677	¥7,353		

光ファイバ
ケーブル
光ファイバ
アクセサリ

LAN
ケーブル



光ケーブル