

光コード型・屋内用・マルチモード SC-SC両端付タイプ

RoHS



ココが特長 安価タイプの即出荷光ファイバ

仕様

規格	IEEE802.3/u (10BASE-F, 100BASE-SX/FX, 1000BASE-SX/LX)
線種	屋内用マルチモード(GI) メガネ2芯
コア径	62.5μm
対応波長	850nm/1300nm
外径	2.8mm×2芯 UL対応
最小曲げ半径	ケーブル直径×20倍
重量	約14g/m(コネクタ除く)



Order
注文例

型式	全長
NWGFC-MSCSCD-62	1

型式	全長(m) / 基準単価		
	1	3	10
NWGFC-MSCSCD-62	¥1,095	¥1,215	¥1,568



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	4%
20~29本	9%
30~49本	15%



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

光コード型・屋内用・マルチモード ST-ST両端付タイプ

RoHS



ココが特長 安価タイプの即出荷光ファイバ

仕様

規格	IEEE802.3/u (10BASE-F, 100BASE-SX/FX, 1000BASE-SX/LX)
線種	屋内用マルチモード(GI) メガネ2芯
コア径	62.5μm
対応波長	850nm/1300nm
外径	2.8mm×2芯 UL対応
最小曲げ半径	ケーブル直径×20倍
重量	約14g/m(コネクタ除く)



Order
注文例

型式	全長
NWGFC-MSTSTD-62	1

型式	全長(m) / 基準単価		
	1	3	10
NWGFC-MSTSTD-62	¥1,073	¥1,358	¥1,568



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	4%
20~29本	9%
30~49本	15%



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

光コード型・屋内用・シングルモード SC-SC両端付タイプ

RoHS



ココが特長 安価タイプの即出荷光ファイバ

仕様

規格	IEEE802.3/u (10BASE-F, 100BASE-FX, 1000BASE-LX)
線種	屋内用シングルモード メガネ2芯
コア径	9~10μm
対応波長	1310nm
外径	2.8mm×2芯 UL対応
最小曲げ半径	ケーブル直径×20倍
重量	約14g/m(コネクタ除く)



Order
注文例

型式	全長
NWGFC-SSCSCD	1

型式	全長(m) / 基準単価		
	1	3	10
NWGFC-SSCSCD	¥2,280	¥2,393	¥2,603



Delivery
納期

1本から注文OK!

出荷日

1~10本	翌日(当日)
11本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

お値引き

1~9本	基準単価
10~19本	4%
20~29本	9%
30~49本	15%



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。

長さ	公差
500mm	+30mm, -0mm
501~1000mm	+50mm, -0mm
1001~3000mm未満まで	+75mm, -0mm
3000mm以上	+3%, -0mm