

19インチラック用コンセントバー

ココが
特長

19インチラック用のコンセントバー

- 電源接続用のコネクター、コンセントバー本体、防塵カバーから構成されます。
- 防塵カバーを外しコンセントバー本体を追加すれば20個口になります。
- 外郭カバー部には衝撃に強く燃えにくい樹脂(UL94 V-O)を、コンセント部及び連結接続部には耐トラッキング性に優れた樹脂を使用しています。
- 分割連結方式のため、機能を追加することも容易です。
- 分割連結方式で、どのような組合せを行っても、全ての取付穴ピッチは50mmの倍数になるよう設計されています。

電安法
PSEDelivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~10個 4日目

11個~ 都度見積

非在庫品

コンセントバーと基本関連商品

 MR7485 15Aコンセントバー RoHS	 ME8101TJ3 延長アダプター-1 RoHS	 ME8101NT3 延長アダプター-2 RoHS	 ME7051T04 延長アダプター-3 RoHS	 MZ6525 15Aコンセントバー用 防塵カバー RoHS
----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--



型式	商品名	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
MR7485	15A/125Vコンセントバー	¥4,560	¥4,330	¥4,100



型式	商品名	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
ME8101TJ3	延長アダプター-1 15A/125V (VCTFコード3m耐トラッキングプラグ付)	¥2,410	¥2,300	¥2,150
ME8101NT3	延長アダプター-2 15A/125V (VCTFコード3m耐ワンタッチプラグ付)	¥4,000	¥3,800	¥3,600
ME7051T04	延長アダプター-3 15A/125V (VCTFコード0.4mコネクター付)	¥4,200	¥3,990	¥3,780
MZ6525	防塵カバー	¥260	¥250	¥230

Order
注文例

型式

MR7485

コンセントバー拡張機能商品

延長用アダプター用品

 ME8106 15A安全ブレーカ RoHS	 ME81090 電流監視装置 R形 RoHS	 ME8101 コネクター部品 RoHS	 ME7051 延長アダプター部品 RoHS
---------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	---------------------------------



・コンセントバーの各構成パーツは、取り付け穴を全て使用してラック本体に確実に固定して下さい。

ご注意



型式	商品名	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
ME8106	15A安全ブレーカ付	¥3,850	¥3,700	¥3,500
ME81090	電流監視装置R形	¥35,200	¥33,450	¥31,500

Order
注文例

型式

ME8106

●延長用アダプター1~3の部品単品販売になります。



型式	商品名	基準単価		
		1~9個	10~49個	50~99個
ME8101	コネクター部品	¥1,400	¥1,330	¥1,260
ME7051	延長アダプター部品	¥1,400	¥1,330	¥1,260



- OAタップ
- FAタップ
- 19インチラック用OAタップ
- 延長コード用部品

外形図 (単位: mm)

■コンセントバー (MR7485)

■プレーカ付コネクタ (ME8106/ME8108)

■延長アダプター (ME7051)

■電流監視装置 (ME81090)

■コネクタ (ME8101)

■防塵カバー (MZ6525)

取付穴寸法 (共通)

コンセントバー連結図 (組合せ例) (単位: mm)

分割連結方式で、どのような組合せを行っても、全ての取付穴ピッチは50mmの倍数になるよう設計されています。

※コード部分特注

※コード部分特注