

耐熱シリコンチューブ(薄肉)

RoHS



ココが
特長

耐熱(200℃)シリコンチューブ

- 200℃まで使用可能な耐熱シリコンチューブです。
- 肉厚0.8mm以下の薄肉タイプです。
- 絶縁性、柔軟性に優れています。

難燃 耐熱



Delivery
納期

出荷日

1~4本 翌日(当日)

5本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	内径	外径	全長
TUBS	2	3	10

仕様

材質	シリコンゴム
使用温度範囲	-50℃~200℃
引張強度	6.9MPa(70kgf/cm ²)
引裂強度	15kgf/cm
絶縁耐圧	1,000V
色	乳白色(半透明)
耐熱性	VW-1



型式	内径 (+0.2,-0.1)	外径	全長 (m)	基準単価			重量※ (g/m)
				1~9本	10~29本	30~49本	
TUBS	1	2	10	¥580	¥520	¥460	3.0
	2	3		¥620	¥550	¥490	5.0
	3	4		¥1,300	¥1,170	¥1,040	7.0
	4	5		¥1,480	¥1,330	¥1,180	9.0
	5	6		¥1,760	¥1,580	¥1,400	11.0
	6	7		¥2,040	¥1,830	¥1,630	13.0
	7	8.4		¥3,310	¥2,970	¥2,640	21.6
	8	9.4		¥3,800	¥3,420	¥3,040	24.4
	9	10.6		¥4,260	¥3,830	¥3,400	31.4
	10	11.6		¥4,600	¥4,140	¥3,680	34.6

※参考値

耐熱シリコンチューブ

RoHS



ココが
特長

柔軟・耐熱(180℃)シリコンチューブ

- 使用温度範囲が-60~180℃と幅広く、一般工業用途に幅広くご使用いただけます。
- 電気絶縁性、耐候性、耐薬品性に優れています。
- シリコンゴムを使用しており、他の製品よりも柔軟性にすぐれております。

耐熱



Delivery
納期

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式	内径	外径	全長
CP-N	0.5	1	10

仕様

材質	シリコンゴム
使用温度範囲	-60℃~+180℃
引張強度	8.8MPa(90kgf/cm ²)
引裂強度	25kgf/cm
色	乳白色(半透明)



型式	内径	外径	全長 (m)	内径公差	外径公差	重量 (g/m)	基準単価		
							1~9本	10~29本	30~49本
CP-N	0.5	1	10	±0.1	±0.1	0.7	¥1,110	¥999	¥888
	1	2				2.6	¥1,170	¥1,053	¥936
	2	3		±0.15	±0.15	4.4	¥1,250	¥1,125	¥1,000
	3	5		±0.25	±0.25	13.9	¥2,170	¥1,953	¥1,736
	4	6		±0.2	±0.3	18.6	¥2,490	¥2,241	¥1,992
	5	7		±0.25	±0.35	22.6	¥2,940	¥2,646	¥2,352
	6	8		±0.3	±0.4	25.0	¥3,410	¥3,069	¥2,728
	7	10		±0.35	±0.5	46.2	¥5,530	¥4,977	¥4,424
	8	11		±0.4	±0.55	53.1	¥5,880	¥5,292	¥4,704
	9	12		±0.45	±0.6	56.6	¥6,560	¥5,904	¥5,248
10	13	±0.5	±0.65	68.0	¥7,080	¥6,372	¥5,664		

○6073ページ



熱収縮チューブ(シリコン)