

編組チューブ(スリット入り・ハードタイプ)

RoHS



ココが  
特長

配線後に後入れできるハードタイプの編組チューブ

- 押し広げてケーブルを入れた後に、元の円形に戻る形状記憶型の編組チューブです。
- 配線後に簡単に取付できるので、コネクタ部の大きさを気にせずに作業が可能
- 取り外しが簡単なのでメンテナンスの多い箇所に有効
- 摩擦に強いハードタイプでケーブル保護に最適



Order  
注文例

型式	-	全長(m)
BTUBA 12	-	10

■全長10m

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	サイズ		1~9本	10~29本	30~49本
BTUBA	3	10	¥2,980	¥2,800	¥2,620
	6		¥3,780	¥3,550	¥3,320
	12		¥4,580	¥4,300	¥4,030
	19		¥4,980	¥4,680	¥4,380

■全長25m、50m(巻き)

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	サイズ		1~4巻	5~9巻	10~29巻
BTUBA	3	50	¥11,800	¥11,200	¥10,600
	6		¥12,800	¥12,100	¥11,500
	12		¥16,500	¥15,600	¥14,800
	19		¥11,000	¥10,400	¥9,900

仕様

材質	ポリエステルフィラメント
使用温度範囲	-50℃~+125℃
色	黒

■規格表

単位: mm

型式		最小内径φ	適用可能最大内径φ	重量(g/m)
タイプ	サイズ			
BTUBA	3	3	4	5.3
	6	6	8	6.3
	12	12	15	21.1
	19	19	21	27.5

ケーブル挿入方法



編組チューブを手で押し広げます。



広げた編組チューブのスリット部分に電線を乗せるように押し入れます。



編組チューブから手を離すと押し広げる前の形に戻ります。



電線の取り外しは、電線を引っ張るだけで簡単に行えます。

オススメ  
新商品

編組チューブ(スリット入り・ソフトタイプ)

RoHS



ココが  
特長

配線後に後入れできるソフトタイプの編組チューブ

- 押し広げてケーブルを入れた後に元の円形に戻る形状記憶型の編組チューブです。
- 配線後に簡単に取付できるので、コネクタ部の大きさを気にせずに作業が可能
- 取り外しが簡単なのでメンテナンスの多い箇所に有効
- 柔軟なソフトタイプで光ケーブルなどの繊細な線材保護に最適

難燃



Order  
注文例

型式	-	全長(m)
BTUBAS 10	-	10

■全長10m

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	サイズ		1~4本	5~9本	10~29本
BTUBAS	5	10	¥2,480	¥2,230	¥1,980
	8		¥2,980	¥2,680	¥2,380
	10		¥3,480	¥3,130	¥2,780
	13		¥3,680	¥3,310	¥2,940
	19		¥3,980	¥3,580	¥3,180
	25		¥4,780	¥4,300	¥3,820

■全長25m、50m、100m(巻き)

型式		全長(m)	基準単価		
タイプ	サイズ		1~4巻	5~9巻	10~29巻
BTUBAS	5	100	¥14,800	¥13,320	¥11,800
	8		¥17,800	¥16,020	¥14,200
	10		¥20,800	¥18,720	¥16,600
	13		¥10,800	¥9,720	¥8,640
	19		¥5,950	¥5,350	¥4,760
	25		¥7,150	¥6,430	¥5,720

仕様

材質	ポリエステルフィラメント(VW-1)
使用温度範囲	-50℃~+150℃
色	黒

規格表

単位: mm

型式		最小内径φ	適用可能最大内径φ	重量*(g/m)
タイプ	サイズ			
BTUBAS	5	5	6	10.7
	8	8	9	14.9
	10	10	11	21.9
	13	13	14	24.0
	19	19	20	36.5
	25	25	27	43.9

\*参考値



Delivery  
納期

全長10m

出荷日

1~5本 翌日(当日)

6本~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品

全長25m~100m(巻物)

出荷日

1~3巻 翌日(当日)

4巻~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。 在庫品