

熱収縮チューブ(シリコン・耐熱・難燃)

RoHS



難燃 UL



ココが
特長

200℃耐熱のグレー色シリコン製熱収縮チューブ

- 200℃まで使用可能な耐熱タイプの熱収縮チューブです。
- ゴム弾性体で対象物を収縮するため気密性の高い被覆ができます。
- 加熱収縮後も長さほとんど変化しません。
- UL224 VW-1(E49996)

1本から注文OK!

出荷日

1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	シリコンゴム
収縮温度	+80℃~250℃
収縮率	50%
使用温度範囲	-50℃~+200℃
色	グレー



Order
注文例

型式

ST-8DG-1

型式	標準単価		
	1~9本	10~29本	30~49本
ST-8DG-1	¥730	¥657	¥584
ST-10DG-1	¥820	¥738	¥656
ST-15DG-1	¥760	¥684	¥608
ST-20DG-1	¥920	¥828	¥736
ST-25DG-1	¥980	¥882	¥784
ST-30DG-1	¥1,220	¥1,098	¥976
ST-40DG-1	¥1,320	¥1,188	¥1,056
ST-55DG-1	¥1,780	¥1,602	¥1,424
ST-80DG-1	¥2,430	¥2,187	¥1,944
ST-110DG-1	¥3,500	¥3,150	¥2,800
ST-140DG-1	¥5,320	¥4,788	¥4,256

性能

項目	特性値※
引張強さ	6.0MPa(61kgf/cm ²)
伸び	350%
引裂き強さ	15KN/m(15.3kgf/cm ²)
体積抵抗率	2×10 ¹⁴ Ω/cm
絶縁耐圧値	25kV/mm
誘電率(50Hz)	3.2
誘電正接	0.001

※保証値ではありません。

規格表

型式	全長	収縮前内径	加熱収縮後		重量(g)
			内径	肉厚(最大)	
ST-8DG-1	1m	1.4~2.2	0.6~0.9	1.2	1.3
ST-10DG-1		1.8~2.8	0.8~1.2		3.2
ST-15DG-1		3.0~4.2	1.3~1.8		10.2
ST-20DG-1		3.8~5.2	1.7~2.3		12.3
ST-25DG-1		5.0~6.7	2.2~2.9		14.5
ST-30DG-1		6.2~8.0	2.7~3.4	17.4	
ST-40DG-1		7.8~10.0	3.5~4.4	20.5	
ST-55DG-1		10.0~13.0	5.0~6.2	41.7	
ST-80DG-1		15.0~19.0	7.3~9.0	55.3	
ST-110DG-1		20.0~25.0	10.2~12.5	102.4	
ST-140DG-1	24.0~29.5	13.0~15.5	123.7		

の
価格が値下げした
商品です
プライス
ダウン

電線終端保護用熱収縮チューブ

RoHS



ココが
特長

電線終端保護専用の熱収縮チューブ

- 電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終端止めキャップです。
- 内側に粘着剤がついていますので防水・防滴に優れています。
- 紫外線やオゾンからの酸化防止にも効果的です。
- 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルにも使用可能です。



出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

型式

MIHSEC-03-50P

基本特性

材質	ポリオレフィン樹脂
収縮温度	+120℃
収縮率	2:1~3:1
使用温度範囲	-55℃~+110℃
色	黒

性能

項目	特性値
引張強さ	14Mpa
伸び	400%
体積抵抗率	10 ¹⁴ Ω/cm
絶縁耐圧値	15kV/mm

規格表

型式	内径(mm)		収縮後肉厚(mm)	収縮後縦長さ(mm)*	適合ケーブル径(mm)	重量(g/個)
	収縮前	収縮後				
MIHSEC-03-50P	3	1	2.0±10%	25±10%	1.2~2.0	0.2
MIHSEC-06-50P	6	2	2.0±10%	30±10%	2.0~5	0.5
MIHSEC-14-10P	14	5	2.2±10%	45±10%	5~12	2.0
MIHSEC-25-10P	25	8.5	2.8±10%	68±10%	10~18	4.0
MIHSEC-35-10P	35	16	3.3±10%	83±10%	17~30	18.0
MIHSEC-55-10P	55	26	3.5±10%	103±10%	28~48	38.0
MIHSEC-75-10P	75	36	4.0±10%	120±10%	45~68	64.0
MIHSEC-100-5P	100	52	4.0±10%	140±10%	55~90	108.0

*縦方向には殆ど収縮しません。



1パック 5・10・50個入

型式	1パック 入り数	標準単価		
		1~4パック	5~9パック	10~29パック
MIHSEC-03-50P	50	¥1,760	¥1,680	¥1,590
MIHSEC-06-50P		¥2,080	¥1,980	¥1,880
MIHSEC-14-10P	10	¥1,240	¥1,180	¥1,110
MIHSEC-25-10P		¥1,820	¥1,730	¥1,640
MIHSEC-35-10P		¥2,600	¥2,480	¥2,340
MIHSEC-55-10P		¥3,080	¥2,920	¥2,770
MIHSEC-75-10P		¥3,600	¥3,420	¥3,240
MIHSEC-100-5P	5	¥2,200	¥2,100	¥1,980

保護管
チューブ
ダクト

チューブ

汎用樹脂
チューブ

スパイラル・
スリット
チューブ

シート型
チューブ

編組チューブ

熱収縮
チューブ

2012.9

2013.8

6074