

ステンレス結束バンド

RoHS



ココが特長

- 耐候性に優れたステンレス製結束バンド**
- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
 - ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
 - 酸、アルカリに対して耐性があります。



Delivery
納期

出荷日

1~20パック 翌日(当日)

21パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様


材質	SUS316
使用温度範囲	-80~538℃



Order
注文例

型式	No.
CTSM	12545-10P

外形図



1パック 10本入

型式	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法(mm)			推奨締め付け 切断工具	重量* (g/本)	基準単価	スライド単価			
				L	W	T				1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	30/パック
CTSM	12545-10P	20	45.4(100)	125	4.5	0.3	CTSM-T 06107ページ	2.0	¥750	¥670	¥600	¥550	
	15245-10P	25		152				2.4	¥800	¥720	¥640	¥600	
	20045-10P	45		200				2.9	¥850	¥760	¥680	¥630	
	36045-10P	95		360				5.2	¥990	¥890	¥790	¥740	
	52045-10P	145		520				7.0	¥1,180	¥1,060	¥940	¥880	

*重量は参考値です。

ステンレス結束バンド(樹脂コーティング)

RoHS



ココが特長

- 樹脂コーティングしたステンレス製結束バンド**
- ステンレス製で防錆に優れた結束バンドです。
 - 樹脂コーティングにより締付け対象物を傷つけにくくなっています。
 - ボールロックで一度結束すると外れない構造です。
 - 酸、アルカリに対して耐性があります。



Delivery
納期

出荷日

1~10パック 翌日(当日)

11パック~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様


材質	SUS316 + エポキシ樹脂
使用温度範囲	-40~120℃



Order
注文例

型式	No.
CTSMC	12545-10P

外形図



1パック 10本入

型式	No.	最大結束径 範囲(mm)	ループ引張強度 規格値kgs (lbs)	寸法(mm)			推奨締め付け 切断工具	重量* (g/本)	基準単価	スライド単価			
				L	W	T				1~4/パック	5~9/パック	10~29/パック	30/パック
CTSMC	12545-10P	20	45.4(100)	125	4.5	0.3	CTSM-T 06107ページ	2.5	¥900	¥810	¥720	¥670	
	15245-10P	25		152				2.5	¥960	¥860	¥760	¥720	
	20045-10P	45		200				3.0	¥1,220	¥1,090	¥970	¥910	
	36045-10P	95		360				5.2	¥1,680	¥1,510	¥1,340	¥1,260	
	52045-10P	145		520				7.0	¥1,980	¥1,780	¥1,580	¥1,480	

*重量は参考値です。