

## 精密ピンセット

RoHS

ココが  
特長

## 非磁性、耐酸、耐食性を兼ね備えた鋼材を使用

- 非磁性、耐酸、耐食性を兼ね備えた鋼材を使っています。特に、先端部は硬化し高精度に仕上がっています。
- ボディ部のバネ性は柔らかく仕上げであり、各商品の先端形状によってバネの強さを変えてありますので長時間の作業でも手が疲れません。

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 3日目

6個~ 都度見積

非在庫品

Order  
注文例

型式

PT-01



| 型式    | 基準単価   |
|-------|--------|
| PT-01 | ¥1,000 |
| PT-02 | ¥1,090 |
| PT-06 | ¥1,620 |
| PT-07 | ¥1,630 |
| PT-12 | ¥1,630 |
| PT-15 | ¥1,000 |

|                                                         |                                                                    |                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| PT-01<br>●長さ: 125mm、重さ: 24g<br>●ばねの強さ: 中<br>●材質: SUS304 | PT-02<br>●長さ: 150mm、重さ: 30g<br>●ばねの強さ: 中<br>●材質: SUS304            | PT-06<br>●長さ: 120mm、重さ: 16g<br>●ばねの強さ: 柔<br>●材質: SUS304              |
| PT-12<br>●長さ: 165mm、重さ: 25g<br>●ばねの強さ: 柔<br>●材質: SUS304 | PT-07<br>先端内側ギザ付<br>●長さ: 125mm、重さ: 26g<br>●ばねの強さ: 中<br>●材質: SUS304 | PT-15<br>内面なめらか仕上げ<br>●長さ: 105mm、重さ: 12g<br>●ばねの強さ: 中<br>●材質: SUS304 |



## モンキーレンチ・スパナ

RoHS

ココが  
特長

## 同軸コネクタの締め付けに適した工具です

- 先端厚み2mmの超薄型精密加工。
- BNCコネクタなどの同軸コネクタの締め付けにも最適です。
- ポリウムナットの締め付け作業もOK。
- 手にフィットするソフトグリップ。
- 先厚精度 $2^{+0.05}_{-0.1}$ mm



| 型式     | 基準単価   | A     | B    | C(最大) | D    | 重さ   |
|--------|--------|-------|------|-------|------|------|
| TWM-03 | ¥2,500 | 155mm | 45mm | 20mm  | 10mm | 130g |

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order  
注文例

型式


TWM-03

同軸コネクタ用モンキーレンチ

RoHS

ココが  
特長

## 手にフィットするソフトグリップタイプです



| 型式         | 基準単価   | A     | B    | C(最大) | D    | 重さ   |
|------------|--------|-------|------|-------|------|------|
| TWM-04-100 | ¥1,580 | 100mm | 32mm | 15mm  | 8mm  | 70g  |
| TWM-01-150 | ¥1,480 | 155mm | 45mm | 20mm  | 10mm | 134g |
| TWM-02-200 | ¥1,590 | 210mm | 57mm | 25mm  | 14mm | 260g |
| TWM-05-250 | ¥1,770 | 260mm | 68mm | 30mm  | 16mm | 420g |

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order  
注文例

型式

TWM-04-100

モンキーレンチ

ココが  
特長

## 6丁組のスパナです



| 型式       | 基準単価   | セット内容                              |
|----------|--------|------------------------------------|
| L-6000   | ¥3,370 | 8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23  |
| SS-6000A | ¥3,370 | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24 |

Delivery  
納期

1個から注文OK!

出荷日

1~5個 翌日(当日)

6個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

Order  
注文例

型式

L-6000

切断工具

電線剥き工具

ニッパー

圧接工具・  
圧着工具ピンセット・  
レンチ

ドライバー

工具セット・  
ツールボックス

ヒートガン

チューブ  
プリンタ

テスター

ハンダ用品