

デジタルテスター

デジタルテスター



ココが特長

1000Vまでの電圧測定と4/10Aの大電流レンジ付き

- 二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用
- 人間工学に基づいた手にジャストフィットするデザイン
- 液晶表示部は大きく見やすい文字を採用
- セーフティキャップを付けた電流端子部を別設計
- オートパワーオフ機能搭載(約30分で作動)
- レンジホールド、データホールド、リラティブ機能搭載
- バックライト機能搭載の液晶表示部
- 電流測定機能に高遮断容量(30kA)ヒューズを採用



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



型式	CD771
標準単価	¥9,200

型式	標準単価
CD771	¥9,200

直流電圧(DCV)	400m/4/40/400/1000V
交流電圧(ACV)	4/40/400/1000V(確度保証周波数範囲40~400Hz)
直流電流(DCA)	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
交流電流(ACA)	400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
抵抗(Ω)	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ(開放電圧DC約0.4V)
周波数(Hz)	5/50/500/5k/50k/100kHz
コンデンサ容量	50n/500n/5μ/50μ/100μF
ダイオードテスト	開放電圧: DC約1.5V
導通チェック	10~85Ωで発音。開放電圧DC約0.4V
電源	単3電池×2本
付属品	テストリードTL-21
寸法/重量	H166×W82×D44mm/約360g

デジタルテスター(薄型タイプ)



ココが特長

ノートタイプで持ち運びにも便利です

- 4000カウント
- 厚さ8.5mmの超薄型手帳タイプ
- 容量、周波数、ディーティ比
- オートパワーオフ、データホールド、リラティブ表示: 数値部4000
- サンプルレート: 数値部3回/秒
- 周波数特性: 40~400Hz
- 安全規格: IEC1010 CAT.II DC AC500V Max
- 別売補修用テストリード TL-PM3



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品



型式	PM3
標準単価	¥3,150

型式	標準単価
PM3	¥3,150

	測定レンジ	最高精度	分解能	入力抵抗
ファンクション	直流電圧	400m/4/40/400/500V	0.7%+3	100μV
	交流電圧	4/40/400/500V	2.3%+5	1mV
	抵抗	400/4k/40k/400k/4M/40MΩ	2.0%+5	100mΩ
	コンデンサ容量	4n/40n/400n/4μ/40μ/200μF	5.0%+10	1pF
	周波数	9.999/99.99/999.9k/99.99kHz	0.7%+5	0.001Hz
	ディーティ比	0.1~99%	—	—
導通	約100~60Ωでブザー音 開放電圧: 約1.5V			
ダイオードテスト	開放電圧: 約1.5V			
内蔵電池	コイル型リチウム電池 CR2032(3V)×1			
寸法/重量	H108×W56×D11.5mm	50g(本体のみ)		

精度: ±(読み値%+最小桁値) 18~25℃、80%RH以下、結露がないこと



1個から注文OK!

出荷日	
1~5個	3日目
6個~	都度見積

非在庫品

アナログテスター



ココが特長

直流高電圧や温度測定が可能です

- 20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー。
- 500μFのコンデンサチェックレンジ。
- メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
- 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能。
- 周波数特性: 40~100kHz(AC10V)



型式	SP20
標準単価	¥4,560

型式	標準単価
SP20	¥4,560

	測定レンジ	許容差	
ファンクション	直流電圧	0.25/2.5/5/10/50/100(20kΩ/V)/500(9kΩ/V)V	±3%以内
	交流電圧	10/50/250/500(9kΩ/V)V	±3%以内
	直流電流	50μ/2.5m/25m/0.25A	±3%以内
	抵抗	2k/20k/200k/2MΩ	±3%以内
	静電容量	500μF	概略値
	直流高電圧	DC25kV(別売プローブ HV-10使用)	—
	温度	-20~+200℃(別売プローブ THP使用)	±3%以内(T-THP使用)
	内蔵電池	R6P(単3形)×2	
	内蔵ヒューズ	Φ6.3×30mm(250V/0.5A)	
	寸法/重量	H144×W99×D41mm/約270g	

電圧レンジの()内は入力抵抗

配線用工具
工具

- 切断工具
- 電線剥き工具
- ニッパー
- 圧接工具・圧着工具
- ピンセット・レンチ
- ドライバー
- 工具セット・ツールボックス
- ヒートガン
- チューブブリタ
- テスター
- ハンダ用品