



ゴム足

RoHS



ココが
特長

サイズ・耐荷重のバリエーションが豊富です

●RoHS対応済みのゴム足



Order
注文例

単品販売

型式	-	No.
C-30-RK	-	18



Delivery
納期

出荷日

1~30個	翌日(当日)
31個~	都度見積

ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

在庫品



型式	No.	H1	H2	D1	D2	d1	d2	推奨取付 ネジサイズ	荷重 (kg)	たわみ (mm)	製品自重 (g)	パラチャージ 1~19個	基準単価 20~39個	スライド単価 40~99個
C-30-RK	10	5	3	10	10	3	5	M3	10	1	0.5		¥60	¥44
	12	9	4	12	8	3	5	M3	6	2	1		¥60	¥44
	15	8	5	15	14	3	6	M3	15	2	2		¥60	¥44
	1510	10	3	15	10	3	5	M3	11	2	2		¥60	¥44
	16	10	5	16	14	3	6	M3	15	2	3		¥60	¥44
	18	11	7	18	15	4	7	M4	15	2	4		¥70	¥48
	20	12	7	20	16	4	7	M4	20	2.5	5		¥70	¥48
	2017	17	8	20	15	3	7	M3	10	1	6		¥70	¥48
	22	24	10	22	18	3	7	M3	10	1	12		¥90	¥56
	23	14	5	23	19	4	8	M4	25	2.3	8		¥70	¥48
	2320	20	10	23	20	4	8	M4	10	1	11		¥80	¥52
	24	10	5	24	19	4	9	M4	20	2	6		¥70	¥48
	26	15	10	26	20	4	10	M4	30	3	10		¥80	¥52
	28	18	11	28	22	4	12	M4	30	4	12		¥80	¥52
	29	15	10	29	24	4	14	M4	30	3	12		¥90	¥56
	30	19	10	30	24	4	14	M4	30	3.5	15		¥90	¥56
	3215	15	5	32	26	5	14	M5	45	2.4	15		¥90	¥56
	3220	20	10	32	26	5	15	M5	50	2.3	20		¥90	¥56
	3225	25	9	32	28	5	14	M5	50	4.3	28		¥110	¥64
	34	18	10	34	26	5	17	M5	40	4	18		¥100	¥60
3617	17	9	36	20	6	17	M6	15	1	21		¥110	¥64	
36	22	12	36	30	5	12	M5	60	3.5	28		¥110	¥64	
38	24	13	38	32	5	12	M5	100	4	35		¥130	¥76	
40	22	9	40	28	5	14	M5	70	3	30		¥120	¥66	
45	27	12	45	35	5	12	M5	100	3	52		¥220	¥171	
63	26	15	63	48	7	14	M6	40	1	103		¥325	¥237	

部 1~19個のご注文は基準単価+パラチャージを申し受けます。

【計算例】 C-30-RK-20 を2個ご注文の場合

(基準単価70円+パラチャージ50円)×2個=240円

パラチャージに関しては [P.0101ページ](#)

外形図 (単位: mm)

材質: EPDM(黒色)
 硬度: 65±5, 使用温度: ~70℃

注意: C-30-RK-10、C-30-RK-3617は、下図のような形状になります。

ついにボス溶接も0円! Rシリーズ大型盤登場

「自立盤RJSシリーズ」 7013ページ~

- 待望の高さ1900対応!
- 対応サイズ
W: 600~1000mm
H: 1000~1900mm
D: 250~400mm
- M4・M5ボス溶接0円!!
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定

「片開き奥長RDLAシリーズ」 7019ページ~

- 対応サイズ
W: 400~800mm
H: 200~400mm
D: 400~1200mm
- M4ボス溶接0円!!
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定
- 扉面と天面の2面開口
- 作業台下スペースへの設置に最適

「片開き横長RWAUシリーズ」 7015ページ~

- 対応サイズ
W: 700~900mm
H: 400~700mm
D: 250~500mm
- M4ボス溶接0円!!
- ※上面・背面・中板は対象外
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定

「両開き横長RWATシリーズ」 7017ページ~

- 対応サイズ
W: 700~1600mm
H: 400~700mm
D: 250~500mm
- M4ボス溶接0円!!
- ※上面・背面・中板は対象外
- 穴加工0円!
- 10mm単位のサイズ指定

※材質: 4シリーズともスチール

ボックス用
アクセサリ

ボックス用
アクセサリ

カタログ
掲載落ち
商品

ボックス用
アクセサリ