



SEMI規格PLラベル

表示用部品

PLラベル

RoHS



ココが
特長

SEMI規格に準拠したPLラベルです!

- SEMI規格S1-0701の安全ガイドラインに準拠したPLラベルです。
- 日本語・英語・中国語(簡体)それぞれ2種類のサイズ、24種類のラベルパターンを取り揃えております。
- 同一サイズの同一言語であれば、最大5種類のラベルパターンを組合せてご注文いただけます。
- 7710~7712ページの型式後ろの()内より、アルファベットを5文字選択ください。
- (※アルファベット1文字につき10ラベルとなります。)



ご注意

- ・最終的にはSEMI認定協会様の確認が必要になります。
- ・本ラベルはこれを保証するものではありませんのでご了承のうえご利用ください。
- ・レーザー関係のラベルについて
- ・SF016, SF017, SF023のレーザー関係ラベルは現行の規格には準拠しておりません。




Delivery
納期

出荷日	
1~10袋	5日目
11袋~	都度見積

非在庫品

仕様



素材	表面基材	白色ポリエステルフィルム50μmの表面にアルミ蒸着加工
	粘着材	アクリル系溶剤型粘着材
	剥離剤	上質紙の片面にポリエチレンラミネート もう片面に樹脂コート

【単一タイプ】
同じラベルが50枚で1セットです。



Order
注文例

【単一タイプ】 型式 - サイズ 言語

SF001 - 10 N

日本語 001 の 10N サイズを注文した場合

【組合せタイプ】
同サイズ・同言語で、
10枚ずつを5種類組み合わせます。



Order
注文例

【組合せタイプ】 型式 サイズ 言語 - 組合せ(5種類)

SF 10 N - A A B C C

日本語の 10N サイズで、Aを 20 枚、Bを 10 枚、Cを 20 枚注文した場合

ラベルサイズ

タイプ	型式	言語	サイズ	数量
単一タイプ	SF***-10N	日本語	タテ60mm×ヨコ35mm	50枚 (5枚×10シート)
	SF***-10E	英語		
	SF***-10C	中国語(簡体文字)		
	SF***-20N	日本語	タテ120mm×ヨコ70mm	
	SF***-20E	英語		
	SF***-20C	中国語(簡体文字)		
組合せタイプ	SF10N-*****	日本語	タテ60mm×ヨコ35mm	
	SF10E-*****	英語		
	SF10C-*****	中国語(簡体文字)		
	SF20N-*****	日本語	タテ120mm×ヨコ70mm	
	SF20E-*****	英語		
	SF20C-*****	中国語(簡体文字)		



1袋 50ラベル入り

■単一タイプ(タテ60mm×ヨコ35mm)

型式	基準単価 1~10袋	スライド単価 11袋~	組合せ タイプ用記号
SF001	¥5,500	¥4,950	A
SF002			B
SF003			C
SF004			D
SF005			E
SF006			F
SF007			G
SF008			H
SF009			I
SF010			J
SF011			K
SF012			L
SF013			M
SF014			N
SF015			O
SF016			P
SF017			Q
SF018			R
SF019			S
SF020			T
SF021			U
SF022			V
SF023			W
SF024			X

■単一タイプ(タテ120mm×ヨコ70mm)

型式	基準単価 1~10袋	スライド単価 11袋~	組合せ タイプ用記号
SF001	¥9,000	¥8,100	A
SF002			B
SF003			C
SF004			D
SF005			E
SF006			F
SF007			G
SF008			H
SF009			I
SF010			J
SF011			K
SF012			L
SF013			M
SF014			N
SF015			O
SF016			P
SF017			Q
SF018			R
SF019			S
SF020			T
SF021			U
SF022			V
SF023			W
SF024			X

■組合せタイプ

型式	基準単価 1~10袋	スライド単価 11袋~
SF10N-*****	¥6,000	¥5,450
SF10E-*****		
SF10C-*****		
SF20N-*****	¥9,500	¥8,500
SF20E-*****		
SF20C-*****		