

**FAパソコン PCIx4 / PCIx2・PCIex2**

FA計測PC  
 小型PC



出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。  
**非在庫品**

**ココが特長** 長期供給!  
 国内設計ボード搭載! 低価格モデル!

- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。おり認証不要です。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-CE		1GB	OSなし	¥75,000
BBC-6000-CED	●		OSなし	¥80,000
BBC-6000-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥95,000
BBC-6000-CED-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥100,000
BBC-6000-CE-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥95,000
BBC-6000-CED-XP-M	●		日本語 WindowsXP Pro	¥100,000
BBC-6000-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥98,000
BBC-6000-CED-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥100,000
BBC-6000-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥98,000
BBC-6000-CED-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥100,000

PCI 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-C3		2GB	OSなし	¥90,000
BBC-6000-C3D	●		OSなし	¥95,000
BBC-6000-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥110,000
BBC-6000-C3D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥115,000
BBC-6000-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥110,000
BBC-6000-C3D-XP-M	●		日本語 WindowsXP Pro	¥115,000
BBC-6000-C3-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥113,000
BBC-6000-C3D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥118,000
BBC-6000-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥113,000
BBC-6000-C3D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥118,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-CE		1GB	OSなし	¥75,000
BBC-6100-CED	●		OSなし	¥80,000
BBC-6100-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥95,000
BBC-6100-CED-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥100,000
BBC-6100-CE-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥95,000
BBC-6100-CED-XP-M	●		日本語 WindowsXP Pro	¥100,000
BBC-6100-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥98,000
BBC-6100-CED-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥100,000
BBC-6100-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥98,000
BBC-6100-CED-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥100,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-C3		2GB	OSなし	¥90,000
BBC-6100-C3D	●		OSなし	¥95,000
BBC-6100-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥110,000
BBC-6100-C3D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥115,000
BBC-6100-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥110,000
BBC-6100-C3D-XP-M	●		日本語 WindowsXP Pro	¥115,000
BBC-6100-C3-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥113,000
BBC-6100-C3D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥118,000
BBC-6100-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥113,000
BBC-6100-C3D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥118,000

フロアマウント PC (マイク/DATX)  
 フロアマウント PC (CPUカード)  
 省スペース 小型 PC

## 仕様

システム		BBC-6000-CEシリーズ	BBC-6000-C3シリーズ	BBC-6100-CEシリーズ	BBC-6100-C3シリーズ	
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。 メモリの仕様をご確認ください。				
	XP モデル	容量	1GB	2GB	1GB	2GB
		空き スロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
7 モデル	容量	2GB				
	空き スロット	2 (最大4GB増設可能)				
HDD		3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。				
使用 部品	シャーシ	PCBX-YYA202 (08306ページ)				
	メインボード	PCMB-MMQ440-R (08223ページ)		PCMB-MMQ422-R (08225ページ)		
BIOS		AMI BIOS				
チップセット		Intel Q45				
拡張スロット		PCI (32bit)×4		PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level				
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)				
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
外形寸法 (mm)		330 (W)×381 (D)×136 (H)				

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1

電源	350W SFX 電源	入力							
		90~265V (自動切替) (47~63Hz)							
		定格電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb	
		出力	最大負荷電流 (連続)	9A	9A	4.5A	8A	0.25A	1.0A
		最大負荷電流 (ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A	
最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A			
効率 (平均)	75%								

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
	チップ	LAN2	Intel 82563L
	ポート	RJ45×2	
	通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)		

I/O	インターフェース		ポート仕様		
	ポート数	ポート仕様			
内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート		
	FDD	1	最大2台		
	シリアル	3	RS-232 (10pinピンヘッダ) ※ ※PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可能		
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP (26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能		
	USB	2	USB2.0 (10pinピンヘッダ×1)		
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA (4pinメス)		
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)		
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)		
	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)		
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)		
	USB	8	USB2.0 タイプA (4pinメス)		

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888	
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック	
		ラインOUT		
		マイクIN		
		CEN/LFE OUT		
サラウンド OUT				
サイドOUT				
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。  
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

表示機能	アクセラレータ		チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB (DVMTにより自動的に割当)	
	最大解像度	2048×1536 (1.677万色)	
	コネクタ形状	HD-15pinメス	
	VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)	

※添付ドライブ/未対応OSでは16色の表示になります。

## 関連情報

- PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](#)
- PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
 関連情報をご覧ください。