

FAパソコン PCIx4 / PCIx2・PCIe x2 SSD32GB



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



ココが特長 長期供給!
国内設計ボード、SSD搭載モデル!

- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 耐振動性、速いOS起動メリットのあるSSD (SLC) 搭載
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなり認証不要です。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。

ご注意



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Celeron : 2.0G SSD : 32GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-CE-S32		1GB	OSなし	¥120,000
BBC-6000-CED-S32	●		OSなし	¥125,000
BBC-6000-CE-S32-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥140,000
BBC-6000-CED-S32-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6000-CE-S32-XPM		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥140,000
BBC-6000-CED-S32-XPM	●		日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6000-CE-S32-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥143,000
BBC-6000-CED-S32-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6000-CE-S32-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥143,000
BBC-6000-CED-S32-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000

PCI 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G SSD : 32GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-C3-S32		2GB	OSなし	¥135,000
BBC-6000-C3D-S32	●		OSなし	¥140,000
BBC-6000-C3-S32-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥155,000
BBC-6000-C3D-S32-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6000-C3-S32-XPM		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥155,000
BBC-6000-C3D-S32-XPM	●		日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6000-C3-S32-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥158,000
BBC-6000-C3D-S32-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6000-C3-S32-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥158,000
BBC-6000-C3D-S32-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Celeron : 2.0G SSD : 32GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-CE-S32		1GB	OSなし	¥120,000
BBC-6100-CED-S32	●		OSなし	¥125,000
BBC-6100-CE-S32-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥140,000
BBC-6100-CED-S32-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6100-CE-S32-XPM		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥140,000
BBC-6100-CED-S32-XPM	●		日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6100-CE-S32-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥143,000
BBC-6100-CED-S32-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6100-CE-S32-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥143,000
BBC-6100-CED-S32-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core2Duo : 3.0G SSD : 32GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-C3-S32		2GB	OSなし	¥135,000
BBC-6100-C3D-S32	●		OSなし	¥140,000
BBC-6100-C3-S32-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥155,000
BBC-6100-C3D-S32-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6100-C3-S32-XPM		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥155,000
BBC-6100-C3D-S32-XPM	●		日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6100-C3-S32-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥158,000
BBC-6100-C3D-S32-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6100-C3-S32-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥158,000
BBC-6100-C3D-S32-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000

フロアマウント PC (マイク/DATX)
 フロアマウント PC (CPUカード)
 省スペース 小型 PC

仕様

システム		型式	BBC-6000-CE-S32シリーズ	BBC-6000-C3-S32シリーズ	BBC-6100-CE-S32シリーズ	BBC-6100-C3-S32シリーズ
CPU			Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB
メモリ		仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。 メモリの仕様をご確認ください。			
メモリ	XPモデル	容量	1GB	2GB	1GB	2GB
		空きスロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
メモリ	7モデル	容量	2GB			
		空きスロット	2 (最大4GB増設可能)			
SSD			2.5インチ SATA 32GB×1 SLC NAND フラッシュ ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。			
使用部品	シャーシ	PCBX-YYA202 (08306ページ)				PCMB-MMQ422-R (08225ページ)
使用部品	メインボード	PCMB-MMQ440-R (08223ページ)		PCMB-MMQ422-R (08225ページ)		
使用部品	BIOS	AMI BIOS				
使用部品	チップセット	Intel Q45				
使用部品	拡張スロット	PCI (32bit)×4			PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1	
使用部品	ウォッチドッグタイマ	256-level				
使用部品	AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)				
使用部品	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
使用部品	外形寸法 (mm)	330 (W)×381 (D)×136 (H)				

ドライブ		選択モデル	ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi		—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ			フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1

電源	350W SFX 電源	入力							
		90~265V (自動切替) (47~63Hz)							
		定格電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb	
		最大負荷電流 (連続)	9A	9A	4.5A	8A	0.25A	1.0A	
		最大負荷電流 (ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A	
出力		最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A	
効率 (平均)		75%							

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
	チップ	LAN2	Intel 82563L
	ポート	RJ45×2	
	通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

I/O	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ	
シリアル		3	RS-232C (10pinピンヘッダ) ※ ※PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可	
パラレル		1	SPP/ECP/EPP (26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可	
USB		2	USB2.0 (10pinピンヘッダ×1)	
筐体前面		USB	2	USB2.0 タイプA (4pinメス)
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232C (D-sub 9pinオス)	
	シリアル	1	RS-232C (D-sub 9pinオス)	
	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)	
IOパネル	USB	8	USB2.0 タイプA (4pinメス)	

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888	
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック	
		ラインOUT	RCAピンジャック	
		マイクIN	RCAピンジャック	
		CEN/LFE	RCAピンジャック	
		OUT	RCAピンジャック	
		サラウンド	RCAピンジャック	
OUT		RCAピンジャック		
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

※OSなしモデルには③番は付属しません。
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

表示機能	仕様
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	256MB (DVMTにより自動的に割当)
最大解像度	2048×1536 (1.677万色)
コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
 関連情報をご覧ください。