

**FAパソコン PCIx4 / PCIx2・PCIe x2 RAIDモデル**

FA計測PC  
 小型PC



出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが特長** 長期供給!  
 国内設計ボード搭載、RAID低価格モデル!

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。  
 Windows7の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
 保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R (08411)をお買い求め頂きます様、お願い致します。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-CEMR		1GB	OSなし	¥125,000
BBC-6000-CEDMR	●			¥130,000
BBC-6000-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6000-CEDMR-XP	●		¥150,000	
BBC-6000-CEMR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6000-CEDMR-XP-M	●			¥150,000
BBC-6000-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6000-CEDMR-W7	●			¥153,000
BBC-6000-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6000-CEDMR-W7-E	●		¥153,000	

PCI 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6000-C3MR		2GB	OSなし	¥140,000
BBC-6000-C3DMR	●			¥145,000
BBC-6000-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6000-C3DMR-XP	●		¥165,000	
BBC-6000-C3MR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6000-C3DMR-XP-M	●			¥165,000
BBC-6000-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6000-C3DMR-W7	●			¥168,000
BBC-6000-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6000-C3DMR-W7-E	●		¥168,000	

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-CEMR		1GB	OSなし	¥125,000
BBC-6100-CEDMR	●			¥130,000
BBC-6100-CEMR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6100-CEDMR-XP	●		¥150,000	
BBC-6100-CEMR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥145,000
BBC-6100-CEDMR-XP-M	●			¥150,000
BBC-6100-CEMR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6100-CEDMR-W7	●			¥153,000
BBC-6100-CEMR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥148,000
BBC-6100-CEDMR-W7-E	●		¥153,000	

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 500GBx2				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-6100-C3MR		2GB	OSなし	¥140,000
BBC-6100-C3DMR	●			¥145,000
BBC-6100-C3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6100-C3DMR-XP	●		¥165,000	
BBC-6100-C3MR-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	日本語 WindowsXP Pro	¥160,000
BBC-6100-C3DMR-XP-M	●			¥165,000
BBC-6100-C3MR-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6100-C3DMR-W7	●			¥168,000
BBC-6100-C3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥163,000
BBC-6100-C3DMR-W7-E	●		¥168,000	

フロアマウント PC (マイク/DATX)  
 フロアマウント PC (CPUカード)  
 省スペース 小型 PC

## 仕様

システム		BBC-6000-CEMRシリーズ	BBC-6000-C3MRシリーズ	BBC-6100-CEMRシリーズ	BBC-6100-C3MRシリーズ	
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。 メモリの仕様をご確認ください。				
	XP モデル	容量	1GB	2GB	1GB	2GB
		空き スロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
7 モデル	容量	2GB				
	空き スロット	2 (最大4GB増設可能)				
HDD		3.5インチ SATA 500GB×2(RAID1) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。				
使用 部品	シャーシ	PCBX-YY202A (08306ページ)				
	メインボード	PCMB-MMQ440-R (08225ページ)		PCMB-MMQ422-R (08227ページ)		
BIOS		AMI BIOS				
チップセット		Intel Q45				
拡張スロット		PCI (32bit)×4		PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1		
ウォッチドッグタイマ		256-level				
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)				
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
外形寸法 (mm)		330 (W)×381 (D)×136 (H)				

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1	なし

電源	350W SFX 電源	入力							
		90~265V(自動切替)(47~63Hz)							
		定格電圧	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb	
		出力	最大定格電流(連続)	9A	9A	4.5A	8A	0.25A	1.0A
			最大負荷電流(ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A
	最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A		
	効率(平均)	75%							

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
	チップ	LAN2	Intel 82563L
	ポート		RJ45×2
	通信速度		10/100/1000Mbps
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)	

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	SATA	4
FDD		1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
シリアル		3	RS-232C (10pinピンヘッダ) ※PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可
パラレル		1	SPP/ECP/EPP (26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可
USB		4	USB2.0 (10pinピンヘッダ×2)
筐体前面		USB	2
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)
	シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)
	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
	マウス	1	PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)
IOパネル	USB	8	USB2.0 タイプA (4pinメス)

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888	
	入出力 ポート	ラインIN		RCAピンジャック
		ラインOUT		
		マイクIN		
		CEN/LFE		
		OUT		
		サラウンド		
OUT				
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。  
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

表示機能	仕様
アクセラレータ	チップセット内蔵
ビデオメモリ	256MB (DVMTにより自動的に割当)
最大解像度	2048×1536 (1.677万色)
コネクタ形状	HD-15pinメス
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

## 関連情報

- PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](#)
- PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
 関連情報をご覧ください。