

FAパソコン PCIx4 / PCIx2・PCIex2 Core iモデル

FA計測PC
 小型PC



出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



長期供給!
Core i CPU搭載、低価格モデル!!

- PCIバス4スロット / PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- CPUはCore i7 / Core i3いずれか選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。

フルカスタムPC

小型PC

中型PC (ATXサイズ)

19インチラックマウントPC



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 4スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S3		2GB	OSなし	¥117,000	
BBC-6200-S3D	●			¥122,000	
BBC-6200-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥137,000	
BBC-6200-S3D-XP	●			¥142,000	
BBC-6200-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥137,000	
BBC-6200-S3D-XP-M	●			¥142,000	
BBC-6200-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥140,000	
BBC-6200-S3D-W7	●			¥145,000	
BBC-6200-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥140,000	
BBC-6200-S3D-W7-E	●			¥145,000	
BBC-6200-S3-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥139,000
BBC-6200-S3D-W7-6	●				¥144,000
BBC-6200-S3-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥140,000
BBC-6200-S3D-W7-6E	●				¥145,000

PCI 4スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6200-S7		4GB	OSなし	¥139,000	
BBC-6200-S7D	●			¥144,000	
BBC-6200-S7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥159,000	
BBC-6200-S7D-XP	●			¥164,000	
BBC-6200-S7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥159,000	
BBC-6200-S7D-XP-M	●			¥164,000	
BBC-6200-S7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥162,000	
BBC-6200-S7D-W7	●			¥167,000	
BBC-6200-S7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥162,000	
BBC-6200-S7D-W7-E	●			¥167,000	
BBC-6200-S7-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥162,000
BBC-6200-S7D-W7-6	●				¥167,000
BBC-6200-S7-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥162,000
BBC-6200-S7D-W7-6E	●				¥167,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S3		2GB	OSなし	¥117,000	
BBC-6300-S3D	●			¥122,000	
BBC-6300-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥137,000	
BBC-6300-S3D-XP	●			¥142,000	
BBC-6300-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥137,000	
BBC-6300-S3D-XP-M	●			¥142,000	
BBC-6300-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥140,000	
BBC-6300-S3D-W7	●			¥145,000	
BBC-6300-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥140,000	
BBC-6300-S3D-W7-E	●			¥145,000	
BBC-6300-S3-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥140,000
BBC-6300-S3D-W7-6	●				¥145,000
BBC-6300-S3-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥140,000
BBC-6300-S3D-W7-6E	●				¥145,000

PCI 2スロット / PCI Ex 2スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-6300-S7		4GB	OSなし	¥139,000	
BBC-6300-S7D	●			¥144,000	
BBC-6300-S7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥159,000	
BBC-6300-S7D-XP	●			¥164,000	
BBC-6300-S7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥159,000	
BBC-6300-S7D-XP-M	●			¥164,000	
BBC-6300-S7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥162,000	
BBC-6300-S7D-W7	●			¥167,000	
BBC-6300-S7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥162,000	
BBC-6300-S7D-W7-E	●			¥167,000	
BBC-6300-S7-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥162,000
BBC-6300-S7D-W7-6	●				¥167,000
BBC-6300-S7-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥162,000
BBC-6300-S7D-W7-6E	●				¥167,000

フロアマウント PC (マイクロATX)
フロアマウント PC (CPUカード)
省スペース 小型 PC

仕様

システム		BBC-6200-S3シリーズ	BBC-6200-S7シリーズ	BBC-6300-S3シリーズ	BBC-6300-S7シリーズ
型式		BBC-6200-S3シリーズ	BBC-6200-S7シリーズ	BBC-6300-S3シリーズ	BBC-6300-S7シリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリ		240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7_XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。			
メモリ	XPモデル 7モデル	容量 空き スロット	2GB 4GB	2GB 4GB	4GB 8GB
	7(64bit) モデル	容量 空き スロット	4GB 8GB	4GB 8GB	8GB
HDD		3.5インチ SATA 500GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。			
使用 部品	シャーシ メインボード	PCBX-YYA202 (08306ページ)			PCMB-SB330-CRM-R (08219ページ)
BIOS		AMI BIOS			
チップセット		Intel B65		Intel Q67	
拡張スロット		PCI (32bit)×4		PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1	
ウォッチドッグタイマ		256-level			
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)			
動作環境		温度: 0~40°C, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法(mm)		330(W)×381(D)×136(H)			
ドライブ		選択モデル		DVD搭載	
DVD	Multi	ドライブなし		5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1		フロント3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1	

電源	400W SFX 電源	
	入力	90~265V(自動切替) (47~63Hz)
出力	定格電圧	+3.3V +5V +12V -12V +5Vsb
	最大負荷電流(連続)	16A 16A 25A 0.5A 2A
	最大負荷電流(ピーク)	10A 20A 30A 0.5A
	最小負荷電流	0A
効率(平均)		82%

I/O	インターフェース		BBC-6200 シリーズ	BBC-6300 シリーズ
	ポート仕様		ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1	3※1
	SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	1
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—
	シリアル	RS-232(10pinピンヘッダ)	3	3※2
	USB	USB2.0(10pinピンヘッダ)	2(1)※3	6(3)※3
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA	2	
PCI ブラケット	シリアル	RS-232(D-Sub 9pinオス)	1	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。
※2 PCPU-COMJ(08239ページ)で増設可能
※3 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能		
アクセラレータ	Intel HD Graphics /3000/2000(搭載するCPUに依存)	
ビデオメモリ	256MB(DVMTにより動的に割当)	
最大解像度	アナログ	2048×1536(1677万色)
	デジタル	1920×1200(1677万色)
コネクタ形状	アナログ	HD-15 pinメス
	デジタル	DVI-I(DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8013~8014ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。

LAN	対応シリーズ	
	BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
コントローラ	LAN1	RTL8111DL
チップ	LAN2	RTL8111DL
		RTL8111DL
ポート	RJ45×2	
通信速度	10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

サウンド機能	対応シリーズ	
	BBC-6200シリーズ	BBC-6300シリーズ
コントローラチップ	Realtek AL886	Realtek ALC262
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※
	ラインOUT	
	マイクIN	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)	

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。
※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。