



FAパソコン PCiX4

FA計測PC <<< 小型PC



無料
貸出
A023

長期
供給

SFX
電源

PCI

3.5"
HDD



Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

- 長期供給!**
国内設計ボード搭載!
- 最大で、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載できます。
 - 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
 - 付属のL字型ブラケットを取り付け、縦置き・横置きどちらにも固定することができます。
 - ドライブなし/DVDあり/DVD&FDDありの3タイプからお選びいただけます。
 - WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。認証不要です。



ご注意

- ・写真はDVD&FDDモデルとなります。
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)

フルカスタム
PC

小型PC

中型PC
(ATXサイズ)

19インチ
ラックマウント
PC



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-8000A-CE			OSなし	¥88,500
BBC-8000A-CED	●			¥93,500
BBC-8000A-CEF	●	●		¥99,500
BBC-8000A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥108,500
BBC-8000A-CED-XP	●			¥113,500
BBC-8000A-CEF-XP	●	●		¥119,500
BBC-8000A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥108,500
BBC-8000A-CED-XP-M	●			¥113,500
BBC-8000A-CEF-XP-M	●	●		¥119,500
BBC-8000A-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥111,500
BBC-8000A-CED-W7	●			¥116,500
BBC-8000A-CEF-W7	●	●		¥122,500
BBC-8000A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥111,500
BBC-8000A-CED-W7-E	●			¥116,500
BBC-8000A-CEF-W7-E	●	●		¥122,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-8000A-P2			OSなし	¥93,500
BBC-8000A-P2D	●			¥98,500
BBC-8000A-P2F	●	●		¥104,500
BBC-8000A-P2-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥113,500
BBC-8000A-P2D-XP	●			¥118,500
BBC-8000A-P2F-XP	●	●		¥124,500
BBC-8000A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥113,500
BBC-8000A-P2D-XP-M	●			¥118,500
BBC-8000A-P2F-XP-M	●	●		¥124,500
BBC-8000A-P2-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥116,500
BBC-8000A-P2D-W7	●			¥121,500
BBC-8000A-P2F-W7	●	●		¥127,500
BBC-8000A-P2-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥116,500
BBC-8000A-P2D-W7-E	●			¥121,500
BBC-8000A-P2F-W7-E	●	●		¥127,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-8000A-C3		OSなし	¥113,500
BBC-8000A-C3D	●		¥118,500
BBC-8000A-C3-XP		WindowsXP Pro	¥133,500
BBC-8000A-C3D-XP	●		¥138,500
BBC-8000A-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥133,500
BBC-8000A-C3D-XP-M	●		¥138,500
BBC-8000A-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥136,500
BBC-8000A-C3D-W7	●		¥141,500
BBC-8000A-C3-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥136,500
BBC-8000A-C3D-W7-E	●		¥141,500

※WindowsXPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**8169**ページ(資料ページ)をご覧ください。

フロアマウント PC (マイク/OATX)
 フロアマウント PC (CPUカード)
 省スペース 小型 PC

仕様

システム	型式	BBC-8000A-CEシリーズ	BBC-8000A-P2シリーズ	BBC-8000A-C3シリーズ
	CPU	Intel Celeron 2.0GHz 440 (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz E6500 (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
	システムメモリ	1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB, Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載, Dual Channel仕様
	増設メモリ	空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
	HDD	3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCDドライブとなります。		
	使用部品	シャーシ: PCBX-SL4 (08306ページ)、メインボード: PCMB-MMQ440-R (08223ページ)		
	シャーシFAN	リア: 6cm×1 (吐出) オプションPCFAN-TUDC12B-R (08030ページ) 搭載可能		
	BIOS	AMI BIOS		
	チップセット	Intel Q45		
	拡張バススロット数	PCI(32bit)×4		
	ウォッチドッグタイマ	256-level		
	AC電源自動復旧機能	あり(BIOS設定)		
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)	330(W)×340(D)×136(H)			

ハード	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD&FDD搭載
	DVD Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
	FDD	—	—	フロント3.5インチ2モード×1
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1	フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1	内蔵3.5インチ×1

電源	350W SFX 電源	入力	90~265V(自動切替)(47~63Hz)						
		出力	+3.3V	+5V	+12V1	+12V2	-12V	+5Vsb	
			最大負荷電流(連続)	9A	9A	4.5A	8A	0.25A	1.0A
			最大負荷電流(ピーク)	18A	18A	9A	16A	0.5A	2.0A
			最小負荷電流	0.5A	0.3A	1.0A	1.0A	0.0A	0.0A
効率	75%								

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ACL888	
	入出力ポート	ラインIN	RCAピンジャック
		ラインOUT	
		マイクIN	
		CEN/LFE OUT	
		サラウンド OUT	
		サイドOUT	
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)		

I/O	インターフェース	ポート数	ポート仕様	
	内部オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
		FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
		シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッダ) ※PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可能
		パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ) ※PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能
		USB	2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)
	筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)
	PCIブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
	I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
		キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)
		USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	マウント用L字ブラケット	2本

③	AC電源ケーブル	1本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。

Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8029~8030ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
 関連情報をご覧ください。