

**FAパソコン PCIx2 PCIex2**

FA計測PC  
 小型PC



Delivery  
 納期

**出荷日**

|      |             |
|------|-------------|
| 1~5台 | <b>3日目</b>  |
| 6台~  | <b>都度見積</b> |

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



**長期供給!  
 国内設計ボード搭載!**

- 最大で、PCIバス2 PCI Exバス2スロットに拡張カード搭載可能。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はかれの心配がありません。
- 付属のL字型ブラケットを取り付け、縦置き・横置きどちらにも固定することができます。
- ドライブなし/DVDあり/DVD&FDDありの3タイプからお選びいただけます。
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。認証不要です。



ご注意

- ・写真はDVD&FDD搭載モデルとなります。
- ・外觀及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスM/QCTセンターまでお問合わせください。

| Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB※HDD:250GB) |     |     |                              |          |
|------------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                 | DVD | FDD | OS                           | 単価       |
| BBC-8100A-CE                       |     |     | OSなし                         | ¥88,500  |
| BBC-8100A-CED                      | ●   |     |                              | ¥93,500  |
| BBC-8100A-CEF                      | ●   | ●   |                              | ¥99,500  |
| BBC-8100A-CE-XP                    |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥108,500 |
| BBC-8100A-CED-XP                   | ●   |     |                              | ¥113,500 |
| BBC-8100A-CEF-XP                   | ●   | ●   |                              | ¥119,500 |
| BBC-8100A-CE-XP-M                  |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥108,500 |
| BBC-8100A-CED-XP-M                 | ●   |     |                              | ¥113,500 |
| BBC-8100A-CEF-XP-M                 | ●   | ●   |                              | ¥119,500 |
| BBC-8100A-CE-W7                    |     |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥111,500 |
| BBC-8100A-CED-W7                   | ●   |     |                              | ¥116,500 |
| BBC-8100A-CEF-W7                   | ●   | ●   |                              | ¥122,500 |
| BBC-8100A-CE-W7-E                  |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥111,500 |
| BBC-8100A-CED-W7-E                 | ●   |     |                              | ¥116,500 |
| BBC-8100A-CEF-W7-E                 | ●   | ●   |                              | ¥122,500 |

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

| Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB※HDD:250GB) |     |     |                              |          |
|--|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                     | DVD | FDD | OS                           | 単価       |
| BBC-8100A-P2                           |     |     | OSなし                         | ¥93,500  |
| BBC-8100A-P2D                          | ●   |     |                              | ¥98,500  |
| BBC-8100A-P2F                          | ●   | ●   |                              | ¥104,500 |
| BBC-8100A-P2-XP                        |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥113,500 |
| BBC-8100A-P2D-XP                       | ●   |     |                              | ¥118,500 |
| BBC-8100A-P2F-XP                       | ●   | ●   |                              | ¥124,500 |
| BBC-8100A-P2-XP-M                      |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥113,500 |
| BBC-8100A-P2D-XP-M                     | ●   |     |                              | ¥118,500 |
| BBC-8100A-P2F-XP-M                     | ●   | ●   |                              | ¥124,500 |
| BBC-8100A-P2-W7                        |     |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥116,500 |
| BBC-8100A-P2D-W7                       | ●   |     |                              | ¥121,500 |
| BBC-8100A-P2F-W7                       | ●   | ●   |                              | ¥127,500 |
| BBC-8100A-P2-W7-E                      |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥116,500 |
| BBC-8100A-P2D-W7-E                     | ●   |     |                              | ¥121,500 |
| BBC-8100A-P2F-W7-E                     | ●   | ●   |                              | ¥127,500 |

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

| Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB) |     |                           |          |  |
|-------------------------------------|-----|---------------------------|----------|--|
| 型式                                  | DVD | OS                        | 単価       |  |
| BBC-8100A-C3                        |     | OSなし                      | ¥113,500 |  |
| BBC-8100A-C3D                       | ●   |                           | ¥118,500 |  |
| BBC-8100A-C3-XP                     |     | 日本語<br>WindowsXP Pro      | ¥133,500 |  |
| BBC-8100A-C3D-XP                    | ●   |                           | ¥138,500 |  |
| BBC-8100A-C3-XP-M                   |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP Pro | ¥133,500 |  |
| BBC-8100A-C3D-XP-M                  | ●   |                           | ¥138,500 |  |
| BBC-8100A-C3-W7                     |     | 日本語<br>Windows7 Pro 32bit | ¥136,500 |  |
| BBC-8100A-C3D-W7                    | ●   |                           | ¥141,500 |  |
| BBC-8100A-C3-W7-E                   |     | 英語<br>Windows7 Pro 32bit  | ¥136,500 |  |
| BBC-8100A-C3D-W7-E                  | ●   |                           | ¥141,500 |  |

※WindowsXPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**8175ページ**(資料ページ)をご覧ください。

フロアマウント  
PC  
(マイクLOATX)  
フロアマウント  
PC  
(CPUカード)  
省スペース  
小型PC

## 仕様

| システム       | 型式 | BBC-8100A-CEシリーズ   | BBC-8100A-P2シリーズ   | BBC-8100A-C3シリーズ   |
|------------|----|--|--|--|
| CPU        |    | Intel Celeron 2.0GHz<br>440<br>(Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)               | Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz<br>E6500<br>(Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB) | Intel Core2Duo 3.0GHz<br>E8400<br>(Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)       |
| システムメモリ    |    | 1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600)<br>※Windows 7のみ2GB, Dual Channel仕様 |  | 2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600)<br>※1GB×2枚搭載, Dual Channel仕様 |
| 増設メモリ      |    | 空きスロット×3(最大6GB増設可能)<br>240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)                     |  | 空きスロット×2(最大4GB増設可能)<br>240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)               |
| HDD        |    | 3.5インチ SATA 250GB×1<br>※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。                   |  |  |
| 使用部品       |    | シャーシ:PCBX-SL4(●8306ページ)、メインボード:PCMB-MMQ422-R(●8225ページ)                   |  |  |
| シャーシFAN    |    | リア:6cm×1(吐出) オプションPCFAN-TUDC12B-R(●8030ページ)搭載可能                          |  |  |
| BIOS       |    | AMI BIOS   |  |  |
| チップセット     |    | Intel Q45  |  |  |
| 拡張バススロット数  |    | PCI (32bit)×2, PCI Express (x16)×1, PCI Express (x4)×1                   |  |  |
| ウォッチドッグタイマ |    | 256-level  |  |  |
| AC電源自動復旧機能 |    | あり(BIOS設定)   |  |  |
| 動作環境       |    | 温度:0~40℃、湿度:0~85%RH(結露なきこと)  |  |  |
| 外形寸法(mm)   |    | 330(W)×340(D)×136(H)   |  |  |

| ハード      |       | ドライブなし                                   | DVD搭載   | DVD/FDD搭載        |
|----------|-------|--|---|------------------|
| DVD      | Multi | —  | 5.25インチ SATA×1<br>DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW<br>CD-ROM/R/RW |                  |
| FDD      |       | —  | —   | フロント3.5インチ2モード×1 |
| 空きドライブベイ |       | フロント5.25インチ×1<br>フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1 | フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1                                       | 内蔵3.5インチ×1       |

| 電源     | 350W<br>SFX<br>電源 | 入力   | 90~265V(自動切替)(47~63Hz) |       |      |       |       |       |       |
|--------|-------------------|------|------------------------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
|        |                   | 出力   |                        | +3.3V | +5V  | +12V1 | +12V2 | -12V  | +5Vsb |
|        |                   |      | 最大負荷電流(連続)             | 9A    | 9A   | 4.5A  | 8A    | 0.25A | 1.0A  |
|        |                   |      | 最大負荷電流(ピーク)            | 18A   | 18A  | 9A    | 16A   | 0.5A  | 2.0A  |
| 最小負荷電流 | 0.5A              | 0.3A | 1.0A                   | 1.0A  | 0.0A | 0.0A  |       |       |       |
| 効率     |                   | 75%  |                        |       |      |       |       |       |       |

| 表示機能 | アクセラレータ       | チップセット内蔵             |
|------|---------------|----------------------|
|      | ビデオメモリ        | 256MB(DVMTにより自動的に割当) |
|      | 最大解像度         | 2048×1536(1,677万色)   |
|      | コネクタ形状        | HD-15pinメス           |
|      | VGA機能のDisable | 不可(リソースの開放はできません)    |

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

| LAN | ネットワーク規格      | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|-----|---------------|----------------------------------|
|     | コントローラチップ     | Intel 82567LM                    |
|     | ポート           | Intel 82563L                     |
|     | ポート           | RJ45×2                           |
|     | 通信速度          | 10/100/1000Mbps                  |
|     | LAN機能のDisable | 可能(BIOS設定)                       |

| サウンド機能 | コントローラチップ      | Realtek ACL888 |           |
|--------|----------------|----------------|-----------|
|        | 入出力ポート         | ラインIN          | RCAピンジャック |
|        |                | ラインOUT         |           |
|        |                | マイクIN          |           |
|        |                | CEN/LFE OUT    |           |
|        |                | サラウンド OUT      |           |
|        | サイドOUT         |                |           |
|        | サウンド機能のDisable | 可能(BIOS設定)     |           |

| I/O    | インターフェース     | ポート数 | ポート仕様  |
|--------|--------------|------|--|
|        | 内部<br>オンボード  | SATA | 4  |
| FDD    |              | 1    | 最大2台<br>※FDD未搭載モデルのみ                                 |
| シリアル   |              | 3    | RS-232C(10pinピンヘッダ)<br>※PCPU-COMJ(●8239ページ)使用で増設可    |
| パラレル   |              | 1    | SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)<br>※PCMB-LPT(●8239ページ)使用で増設可 |
| USB    |              | 4    | USB2.0(10pinピンヘッダ×2)                                 |
| 筐体前面   | USB          | 2    | USB2.0 タイプA(4pinメス)                                  |
|        | PCI<br>ブラケット | シリアル | 1  |
| I/Oパネル | シリアル         | 1    | RS-232C(D-sub 9pinオス)                                |
|        | キーボード        | 1    | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)                                 |
|        | マウス          | 1    | PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)                                 |
|        | USB          | 8    | USB2.0 タイプA(4pinメス)                                  |

## 付属品

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| ① | ドライブ&マニュアルディスク | 1枚 |
| ② | マウント用L字ブラケット   | 2本 |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| ③ | AC電源ケーブル   | 1本 |
| ④ | OSリカバリディスク | 1枚 |

※OSなしモデルには③番は付属しません。  
Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8029~8030ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。