

**FAパソコン PCIX4 / PCIX2・PCIex2 RAID & Core iモデル**

FA計測PC  
 小型PC



出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが特長** 長期供給!  
**Core i搭載、高速処理RAIDモデル!**

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCIバス4スロット/PCIバス2スロット・PCIeバス2スロットの2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス・無塗装
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認ください。  
Windows7の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
保守用途購入をご希望の際はPCSHS-160GB54-R (08411)をお買い求め頂きます様、お願い致します。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問合わせください。

PCI 4スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8200-S3MR		2GB	OSなし	¥201,000	
BBC-8200-S3DMR	●			¥216,000	
BBC-8200-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-8200-S3DMR-XP	●			¥236,000	
BBC-8200-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-8200-S3DMR-XP-M	●			¥236,000	
BBC-8200-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-8200-S3DMR-W7	●			¥239,000	
BBC-8200-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-8200-S3DMR-W7-E	●			¥239,000	
BBC-8200-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-8200-S3DMR-W7-6	●				¥239,000
BBC-8200-S3MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥224,000	
BBC-8200-S3DMR-W7-6E	●			¥239,000	

PCI 4スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8200-S7MR		4GB	OSなし	¥223,000	
BBC-8200-S7DMR	●			¥238,000	
BBC-8200-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-8200-S7DMR-XP	●			¥258,000	
BBC-8200-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-8200-S7DMR-XP-M	●			¥258,000	
BBC-8200-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-8200-S7DMR-W7	●			¥261,000	
BBC-8200-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-8200-S7DMR-W7-E	●			¥261,000	
BBC-8200-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-8200-S7DMR-W7-6	●				¥261,000
BBC-8200-S7MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥246,000	
BBC-8200-S7DMR-W7-6E	●			¥261,000	

PCI 2スロット/PCI Ex 2スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8300-S3MR		2GB	OSなし	¥201,000	
BBC-8300-S3DMR	●			¥216,000	
BBC-8300-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-8300-S3DMR-XP	●			¥236,000	
BBC-8300-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-8300-S3DMR-XP-M	●			¥236,000	
BBC-8300-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-8300-S3DMR-W7	●			¥239,000	
BBC-8300-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-8300-S3DMR-W7-E	●			¥239,000	
BBC-8300-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-8300-S3DMR-W7-6	●				¥239,000
BBC-8300-S3MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥224,000	
BBC-8300-S3DMR-W7-6E	●			¥239,000	

PCI 2スロット/PCI Ex 2スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD:160GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-8300-S7MR		4GB	OSなし	¥223,000	
BBC-8300-S7DMR	●			¥238,000	
BBC-8300-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-8300-S7DMR-XP	●			¥258,000	
BBC-8300-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-8300-S7DMR-XP-M	●			¥258,000	
BBC-8300-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-8300-S7DMR-W7	●			¥261,000	
BBC-8300-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-8300-S7DMR-W7-E	●			¥261,000	
BBC-8300-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-8300-S7DMR-W7-6	●				¥261,000
BBC-8300-S7MR-W7-6E		英語 Windows7 Pro 64bit		¥246,000	
BBC-8300-S7DMR-W7-6E	●			¥261,000	

フロアマウント PC (マイクLOATX)  
 フロアマウント PC (CPUカード)  
 省スペース 小型 PC

## 仕様

システム		BBC-8200-S3MRシリーズ	BBC-8200-S7MRシリーズ	BBC-8300-S3MRシリーズ	BBC-8300-S7MRシリーズ
CPU		Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM (ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7_XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。			
	XPモデル 7モデル	容量 空き スロット	2GB 4GB	2GB 4GB	4GB
	7(64bit) モデル	容量 空き スロット	4GB 8GB	4GB 8GB	8GB
HDD		2.5インチ SATA 160GB×2 (RAID1) ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。			
使用 部品	シャーシ メインボード	PCMB-SB300-C-R (08217ページ)		PCMB-SB330-CRM-R (08219ページ)	
BIOS		AMI BIOS			
チップセット		Intel B65		Intel Q67	
拡張スロット		PCI (32bit)×4		PCI (32bit)×2 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1	
ウォッチドッグタイマ		256-level			
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)			
動作環境		温度: 0~40°C, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
外形寸法 (mm)		330(W)×340(D)×136(H)			
ドライブ	選択モデル	ドライブなし		DVD搭載	
	DVD	Multi	—	スリムドライブ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
	空きドライブベイ	スリムドライブ×1 内蔵3.5インチ×1		内蔵3.5インチ×1	

電源	400W SFX 電源	入力						
		90~265V (自動切替) (47~63Hz)						
		定格電圧		+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
		最大負荷電流 (連続)		16A	16A	25A	0.5A	2A
		最大負荷電流 (ピーク)		10A	20A	30A	0.5A	
最小負荷電流		0A						
効率 (平均)		82%						

I/O	インターフェース		ポート仕様		BBC-8200 シリーズ	BBC-8300 シリーズ
					ポート数	
内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000 (3Gbps) 対応 (7pin)	4※1	3※1		
	SATA3.0	Ultra SATA/6000 (6Gbps) 対応 (7pin)	0	1		
	IDE	Ultra DMA/33/66/100/133 対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—		
	シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	3※2		
	USB	USB2.0 (10pinピンヘッダ)	2(1)※3	6(3)※3		
筐体前面	USB	USB2.0 タイプA			2	
PCI ブラケット	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)			1	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)			2	
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1		
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)		1		
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4		

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。  
 ※2 PCPU-COM.J (08239ページ) で増設可能  
 ※3 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	アクセラレータ		Intel HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)
	ビデオメモリ		256MB (DVMTにより動的に割当)
	最大解像度	アナログ	2048×1536 (1677万色)
		デジタル	1920×1200 (1677万色)
	コネクタ形状	アナログ	HD-15 pinメス
		デジタル	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)
VGA機能のDisable		不可 (リソースの開放ができません)	

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

## 関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8029~8030ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
 関連情報をご覧ください。

LAN	対応シリーズ		BBC-8200シリーズ	BBC-8300シリーズ
	ネットワーク規格		10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	
	コントローラ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82579LM
	チップ	LAN2	RTL8111DL	RTL8111DL
	ポート		RJ45×2	
	通信速度		10/100/1000Mbps	
LAN機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

サウンド機能	対応シリーズ		BBC-8200シリーズ	BBC-8300シリーズ
	コントローラチップ		Realtek AL886	Realtek ALC262
	入出力 ポート	ラインIN		
		ラインOUT	RCAピンジャック※	RCAピンジャック
		マイクIN		
サウンド機能のDisable		可能 (BIOS設定)		

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

## 付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	マウント用L字ブラケット	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
 ※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。