

FAパソコン PCIx4 ISAx1 Win2000対応

FA計測PC
 小型PC



無料
 貸出
 A023

ATX
 電源

PCI

ISA

3.5"
 HDD



Delivery
 納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



Windows2000対応の低価格モデル!

- 最大で、PCIバス4、ISAバス1スロットに拡張カードを搭載可能。
- 前面に12cm×12cm吸込みファン、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 付属のマウント用ブラケットを取り付け、筐体を固定可能。
- ドライブなし/DVD-RWあり/DVD-RW&FDDありの3タイプからお選びいただけます。



- ・写真はFDD搭載モデルです。
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・Windows2000モデルは2015年3月までの供給となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ: 512MB HDD: 160GB)				
型式	FDD	DVD	OS	単価
BBC-7200A-CE			OSなし	¥104,500
BBC-7200A-CEFD	●			¥109,500
BBC-7200A-CE-W2K			日本語 Windows2000	¥129,500
BBC-7200A-CEFD-W2K	●		Pro	¥134,500
BBC-7200A-CE-W2K-E			英語 Windows2000	¥129,500
BBC-7200A-CEFD-W2K-E	●		Pro	¥134,500
BBC-7200A-CE-XP			日本語 WindowsXP	¥129,500
BBC-7200A-CEFD-XP	●		Pro	¥134,500
BBC-7200A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP	¥129,500
BBC-7200A-CEFD-XP-M	●		Pro	¥134,500

Pentium 4 2.8Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 160GB)				
型式	FDD	DVD	OS	単価
BBC-7200A-P2			OSなし	¥112,500
BBC-7200A-P2FD	●			¥117,500
BBC-7200A-P2-W2K			日本語 Windows2000	¥137,500
BBC-7200A-P2FD-W2K	●		Pro	¥142,500
BBC-7200A-P2-W2K-E			英語 Windows2000	¥137,500
BBC-7200A-P2FD-W2K-E	●		Pro	¥142,500
BBC-7200A-P2-XP			日本語 WindowsXP	¥137,500
BBC-7200A-P2FD-XP	●		Pro	¥142,500
BBC-7200A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP	¥137,500
BBC-7200A-P2FD-XP-M	●		Pro	¥142,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は⑧169ページ(資料ページ)をご覧ください。

※DVD搭載をご希望の際はWEBのみ販売のBBC-7200シリーズもしくはフルカスタムPC(⑧A024ページ)にて、御見積り依頼を頂きますよう、お願い致します。

フロアマウント PC (マイクロATX)
フロアマウント PC (CPUカード)
省スペース 小型 PC

仕様

システム	型式	BBC-7200A-CEシリーズ	BBC-7200A-P2シリーズ
	CPU	Intel Celeron 2.0GHz (Northwood, FSB 400MHz, 128KB)	Intel Pentium4 2.8GHz (Northwood, FSB 533MHz, 512KB)
	システムメモリ	512MB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)	1GB (184pin DIMM DDR-SDRAM PC3200)
	増設メモリ	空きスロット×1 (最大1GB増設可能)	
		184pin DIMM DDR-SDRAM (ECC不可)	
	HDD	3.5インチ E-IDE Ultra ATA/133 160GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。	
	使用部品	シャーシ: PCBC-AEC206 (08309ページ)、メインボード: PCPU-FSB860B-VE-R (Web掲載)	
	シャーシFAN	フロント: 12cm×1 (吸込み) オプション (08044ページ)	
	BIOS	Phoenix-AWARD	
	チップセット	Intel 845GV	
	拡張バススロット数	PCI (32bit) フルサイズ×4, ISA (16bit) フルサイズ×1	
	ウォッチドッグタイマ	1~255sec	
	AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)	
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)	
外形寸法 (mm)	195.9 (W) × 395 (D) × 216.2 (H)		

ドライブ	選択モデル		ドライブなし	FDD搭載
	DVD	RW	—	—
	FDD		—	—
	空きドライブベイ		フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1	フロント5.25インチ×1

電源	250W ATX 電源	入力	AC90~264V (自動切替) (50~60Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流 (連続)	8A	7A	9A	0.3A	1.5A
			最小負荷電流	1A	1A	1A	0.05A	0.1A
		効率 (平均)	80%					

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	最大8MB Sharedタイプ (BIOS設定)
	最大解像度	1,600×1,200 (1,600万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	可能 (BIOS設定)

I/O	インターフェース		ポート数	ポート仕様
	内部 オンボード	IDE	1	40pin PIOモード4, UltraDMA/33/66/100対応
		FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ
		USB	2	USB2.0 (10pinピンヘッダ×1) ※付属2ポートUSBケーブルで増設可
	筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA (4pinメス)
		シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス)
	筐体背面	パラレル	1	SPP/ECP/EPP (D-sub 25pinメス)
		シリアル	1	RS-232 (D-sub 9pinオス) ※RS-422/485へ変更可 (BIOS設定)
	PCI ブラケット	キーボード	1	PS/2仕様 (ミニDIN6pinメス) ※キーボード・マウス分岐ケーブル使用で マウス使用可能
		USB	1	USB2.0 タイプA (4pinメス)

LAN機能	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX
	コントローラチップ	Intel 82562ET
	ポート	RJ45×1
	LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)

サウンド機能	入出力 ポート	ライン IN/OUT マイク IN CD IN	10pinピンヘッダ (オーディオモジュール接続用 ※オプション別売)
--------	------------	----------------------------------	--

付属品

①	CPUカードインストールガイド (英語)	1部
②	マニュアル&ドライブディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル (200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本

⑤	マウント用取付ブラケット	2本
⑥	ゴム足	1セット
⑦	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑦は付属しません。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8043~8044ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。