



**FAパソコン PCIx4 Win2000対応**

FA計測PC  
 小型PC



| 出荷日  |             |
|------|-------------|
| 1~5台 | <b>3日目</b>  |
| 6台~  | <b>都度見積</b> |

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



**Windows2000対応!  
 国内設計ボード搭載!**

- 最大で、PCIバス4スロットに拡張カードを搭載できます。
- 前面に12cm×12cm吸込みファン、防塵フィルタを実装し、条件の悪い環境からシステムを守ります。
- 付属のマウント用ブラケットを取り付け、筐体を固定可能。
- ドライブなし/DVDあり/DVD&FDDありの3タイプからお選びいただけます。



- ・写真はDVD&FDD搭載モデルです。
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)
- ・Windows2000モデルは2015年3月までの供給となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスマQCTセンターまでお問い合わせください。

| Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB※HDD:250GB) |     |     |                              |          |
|------------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                 | DVD | FDD | OS                           | 単価       |
| BBC-7600A-CE                       |     |     | OSなし                         | ¥116,500 |
| BBC-7600A-CED                      | ●   |     |                              | ¥121,500 |
| BBC-7600A-CEF                      | ●   | ●   |                              | ¥126,500 |
| BBC-7600A-CE-W2K                   |     |     | 日本語<br>Windows2000<br>Pro    | ¥141,500 |
| BBC-7600A-CED-W2K                  | ●   |     |                              | ¥146,500 |
| BBC-7600A-CEF-W2K                  | ●   | ●   | ¥151,500                     |          |
| BBC-7600A-CE-W2K-E                 |     |     | 英語<br>Windows2000<br>Pro     | ¥141,500 |
| BBC-7600A-CED-W2K-E                | ●   |     |                              | ¥146,500 |
| BBC-7600A-CEF-W2K-E                | ●   | ●   | ¥151,500                     |          |
| BBC-7600A-CE-XP                    |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥141,500 |
| BBC-7600A-CED-XP                   | ●   |     |                              | ¥146,500 |
| BBC-7600A-CEF-XP                   | ●   | ●   | ¥151,500                     |          |
| BBC-7600A-CE-XP-M                  |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥141,500 |
| BBC-7600A-CED-XP-M                 | ●   |     |                              | ¥146,500 |
| BBC-7600A-CEF-XP-M                 | ●   | ●   | ¥151,500                     |          |
| BBC-7600A-CE-W7                    |     |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥144,500 |
| BBC-7600A-CED-W7                   | ●   |     |                              | ¥149,500 |
| BBC-7600A-CEF-W7                   | ●   | ●   | ¥154,500                     |          |
| BBC-7600A-CE-W7-E                  |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥144,500 |
| BBC-7600A-CED-W7-E                 | ●   |     |                              | ¥149,500 |
| BBC-7600A-CEF-W7-E                 | ●   | ●   | ¥154,500                     |          |

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

| Core2Duo 2.8Gモデル(メモリ:1GB※HDD:250GB) |     |     |                              |          |
|-------------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                  | DVD | FDD | OS                           | 単価       |
| BBC-7600A-C2                        |     |     | OSなし                         | ¥126,500 |
| BBC-7600A-C2D                       | ●   |     |                              | ¥131,500 |
| BBC-7600A-C2F                       | ●   | ●   |                              | ¥136,500 |
| BBC-7600A-C2-W2K                    |     |     | 日本語<br>Windows2000<br>Pro    | ¥151,500 |
| BBC-7600A-C2D-W2K                   | ●   |     |                              | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C2F-W2K                   | ●   | ●   | ¥161,500                     |          |
| BBC-7600A-C2-W2K-E                  |     |     | 英語<br>Windows2000<br>Pro     | ¥151,500 |
| BBC-7600A-C2D-W2K-E                 | ●   |     |                              | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C2F-W2K-E                 | ●   | ●   | ¥161,500                     |          |
| BBC-7600A-C2-XP                     |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥151,500 |
| BBC-7600A-C2D-XP                    | ●   |     |                              | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C2F-XP                    | ●   | ●   | ¥161,500                     |          |
| BBC-7600A-C2-XP-M                   |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥151,500 |
| BBC-7600A-C2D-XP-M                  | ●   |     |                              | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C2F-XP-M                  | ●   | ●   | ¥161,500                     |          |
| BBC-7600A-C2-W7                     |     |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥154,500 |
| BBC-7600A-C2D-W7                    | ●   |     |                              | ¥159,500 |
| BBC-7600A-C2F-W7                    | ●   | ●   | ¥164,500                     |          |
| BBC-7600A-C2-W7-E                   |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥154,500 |
| BBC-7600A-C2D-W7-E                  | ●   |     |                              | ¥159,500 |
| BBC-7600A-C2F-W7-E                  | ●   | ●   | ¥164,500                     |          |

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

| Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB) |     |     |                              |          |
|-------------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                  | DVD | FDD | OS                           | 単価       |
| BBC-7600A-C3                        |     |     | OSなし                         | ¥131,500 |
| BBC-7600A-C3D                       | ●   |     |                              | ¥136,500 |
| BBC-7600A-C3F                       | ●   | ●   |                              | ¥141,500 |
| BBC-7600A-C3-W2K                    |     |     | 日本語<br>Windows2000<br>Pro    | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C3D-W2K                   | ●   |     |                              | ¥161,500 |
| BBC-7600A-C3F-W2K                   | ●   | ●   | ¥166,500                     |          |
| BBC-7600A-C3-W2K-E                  |     |     | 英語<br>Windows2000<br>Pro     | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C3D-W2K-E                 | ●   |     |                              | ¥161,500 |
| BBC-7600A-C3F-W2K-E                 | ●   | ●   | ¥166,500                     |          |
| BBC-7600A-C3-XP                     |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C3D-XP                    | ●   |     |                              | ¥161,500 |
| BBC-7600A-C3F-XP                    | ●   | ●   | ¥166,500                     |          |
| BBC-7600A-C3-XP-M                   |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥156,500 |
| BBC-7600A-C3D-XP-M                  | ●   |     |                              | ¥161,500 |
| BBC-7600A-C3F-XP-M                  | ●   | ●   | ¥166,500                     |          |
| BBC-7600A-C3-W7                     |     |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥159,500 |
| BBC-7600A-C3D-W7                    | ●   |     |                              | ¥164,500 |
| BBC-7600A-C3F-W7                    | ●   | ●   | ¥169,500                     |          |
| BBC-7600A-C3-W7-E                   |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥159,500 |
| BBC-7600A-C3D-W7-E                  | ●   |     |                              | ¥164,500 |
| BBC-7600A-C3F-W7-E                  | ●   | ●   | ¥169,500                     |          |

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は**▶B169ページ**(資料ページ)をご覧ください。

フロアマウント PC (マイクOATX)  
フロアマウント PC (CPUカード)  
省スペース 小型PC

## 仕様

|            |                                |  |   |  |
|------------|--------------------------------|--|---|--|
| システム       | 型式                             | BBC-7600A-CEシリーズ   | BBC-7600A-C2シリーズ  | BBC-7600A-C3シリーズ   |
|            | CPU                            | Intel Celeron 2.0GHz 440<br>(Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)                | Intel Core2Duo 2.8GHz E7400<br>(Wolfdale/FSB 1066MHz/3MB) | Intel Core2Duo 3.0GHz E8400<br>(Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)        |
|            | システムメモリ                        | 1GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400)<br>※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様 |   | 2GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400)<br>※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様 |
|            | 増設メモリ                          | 空きスロット×1 (最大2GB増設可能)<br>※Windows 7モデルのみ空きスロットなし                        |   | 空きスロットなし   |
|            |                                | 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)   |   |  |
|            | HDD                            | 3.5インチ SATA 250GB×1<br>※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。                 |   |  |
|            | 使用部品                           | シャーシ: PCBC-AEC206 (8309ページ)、メインボード: PCPU-FSB359J-R (8235ページ)           |   |  |
|            | シャーシFAN                        | フロント: 12cm×1 (吸込み)   |   | オプション (8044ページ)  |
|            | BIOS                           | AMI BIOS   |   |  |
|            | チップセット                         | Intel Q35+ICH9   |   |  |
| 拡張バススロット数  | PCI(32bit)フルサイズ×4              |  |   |  |
| ウォッチドッグタイマ | 1~255sec                       |  |   |  |
| AC電源自動復旧機能 | あり(BIOS設定)                     |  |   |  |
| 動作環境       | 温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと) |  |   |  |
| 外形寸法(mm)   | 195.9(W)×395(D)×216.2(H)       |  |   |  |

|      |          |                               |              |  |
|------|----------|-------------------------------|--------------|--|
| ドライブ | 選択モデル    | ドライブなし                        | DVD搭載        | DVD/FDD搭載  |
|      | DVD      | Multi                         | —            | 5.25インチ SATA×1<br>DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW<br>CD-ROM/R/RW<br>※Windows 2000モデルは、付属ライティングソフトがWindows 2000未対応の角書き込みができません。(読み込みは可能です。) |
|      | FDD      | —                             | —            | 3.5インチ2モード×1   |
|      | 空きドライブベイ | フロント5.25インチ×1<br>フロント3.5インチ×1 | フロント3.5インチ×1 | —  |

|        |                   |            |                            |     |      |       |       |
|--------|-------------------|------------|----------------------------|-----|------|-------|-------|
| 電源     | 250W<br>ATX<br>電源 | 入力         | AC90~264V (自動切替) (50~60Hz) |     |      |       |       |
|        |                   | 定格電圧       | +3.3V                      | +5V | +12V | -12V  | +5Vsb |
|        |                   | 最大負荷電流(連続) | 8A                         | 7A  | 9A   | 0.3A  | 1.5A  |
|        |                   | 最小負荷電流     | 1A                         | 1A  | 1A   | 0.05A | 0.1A  |
| 効率(平均) | 80%               |            |                            |     |      |       |       |

|               |                   |                           |
|---------------|-------------------|---------------------------|
| 表示機能          | アクセラレータ           | チップセット内蔵                  |
|               | ビデオメモリ            | 最大512MB Sharedタイプ(BIOS設定) |
|               | 最大解像度             | 2,048×1,536(1,600万色)      |
|               | コネクタ形状            | HD-15pinメス                |
| VGA機能のDisable | 不可(リソースの開放はできません) |                           |

|     |              |       |                     |  |
|-----|--------------|-------|---------------------|--|
| I/O | インターフェース     | ポート数  | ポート仕様               |  |
|     | 内部<br>オンボード  | SATA  | 1                   | 7pin UltraSATA/3000 対応<br>※ドライブなしモデルのみ   |
|     |              | IDE   | 1                   | 40pin PIOモード4 UltraDMA/33/66/100対応<br>※最大1台(初期出荷状態では使用できません。ご使用の際はBIOS設定が必要です。)      |
|     |              | FDD   | 1                   | 最大1台<br>※FDD未搭載モデルのみ   |
|     |              | USB   | 10                  | USB2.0 (10pinピンヘッダ×5)<br>※付属2ポートUSBケーブルで2ポート増設可                                      |
|     | 筐体前面         | USB   | 2                   | USB2.0 タイプA(4pinメス)  |
|     | 筐体背面         | シリアル  | 1                   | RS-232 (D-sub 9pinオス)  |
|     |              | パラレル  | 1                   | SPP/ECP/EPP (D-sub 25pinメス)  |
|     | PCI<br>ブラケット | シリアル  | 1                   | RS-232 (D-sub 9pinオス)<br>※RS-422/485へ変更可(ジャンパー設定)<br>2ポートのうち、使用できるのは一方の対応ポートのみとなります。 |
|     |              | キーボード | 1                   | PS/2仕様(ミニDIN6pinメス)<br>※キーボード・マウス分岐ケーブル使用でマウス使用可能                                    |
| USB |              | 2     | USB2.0 タイプA(4pinメス) |  |

|               |                   |                                  |
|---------------|-------------------|----------------------------------|
| LAN機能         | ネットワーク規格          | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|               | コントローラチップ         | Realtek 8111B                    |
|               | ポート               | RJ45×1                           |
| LAN機能のDisable | 不可(リソースの開放はできません) |                                  |

|        |                |   |
|--------|----------------|---|
| サウンド機能 | コントローラチップ      | Realtek ALC888                            |
|        | 入出力ポート         | ライン IN/OUT<br>マイク IN<br>CD IN<br>※オプション別売 |
|        | サンプリングレート      | 44.1k/48k/96k/192kHz                      |
|        | サウンド機能のDisable | 可能(BIOS設定)                                |

## 付属品

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| ① | インストールガイド           | 1部 |
| ② | マニュアル&ドライバディスク      | 1枚 |
| ③ | 2ポートUSBケーブル         | 1本 |
| ④ | PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル | 1本 |
| ⑤ | IDEケーブル             | 1本 |

|   |              |      |
|---|--------------|------|
| ⑥ | ジャンパーピン      | 1セット |
| ⑦ | マウント用取付ブラケット | 2本   |
| ⑧ | ゴム足          | 1セット |
| ⑨ | OSリカバリディスク   | 1枚   |

※OSなしモデルには⑨は付属しません。  
Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8043~8044ページ](#)

・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。