

FAパソコン PCIx6・PCIex1

FA計測PC

中型PC  
 (ATXサイズ)



無料貸出 A023 長期供給 SFX 電源 PCI PCI Express 3.5" HDD

Delivery 納期

出荷日

|      |      |
|------|------|
| 1~5台 | 3日目  |
| 6台~  | 都度見積 |

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

**ココが特長** 長期供給! PCIバス拡張性のある国内設計ボード搭載!

- PCI 6スロット・PCIe 1スロットの長期供給ボード搭載
- 縦置き・横置き共に可能
- フロント 80mm角ファン/ファンフィルター実装
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。認証不要です。

【多彩なラインナップ】

- ストレージ : HDD250GB、SSD(SLC)32GB
- OS : WindowsXP・7・OSなし
- CPU : Core2Duo 3GHz / Celeron 2GHz
- DVD : DVDマルチ/ドライブなし



ご注意

- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。
- ・SSD搭載モデルにはHDDリムーバブルケースは搭載されていません。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスMOCセンターまでお問合わせください。

| HDD 250GB搭載モデル<br>Celeron : 2.0G |     |     |                              |          |
|----------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                               | DVD | メモリ | OS                           | 単価       |
| BBC-F100-CE                      |     | 1GB | OSなし                         | ¥105,000 |
| BBC-F100-CED                     | ●   |     | OSなし                         | ¥110,000 |
| BBC-F100-CE-XP                   |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥125,000 |
| BBC-F100-CED-XP                  | ●   |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥130,000 |
| BBC-F100-CE-XP-M                 |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥125,000 |
| BBC-F100-CED-XP-M                | ●   |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥130,000 |
| BBC-F100-CE-W7                   |     | 2GB | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥128,000 |
| BBC-F100-CED-W7                  | ●   |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥133,000 |
| BBC-F100-CE-W7-E                 |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥128,000 |
| BBC-F100-CED-W7-E                | ●   |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥133,000 |

| HDD 250GB搭載モデル<br>Core2Duo : 3.0G |     |     |                              |          |
|-----------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                                | DVD | メモリ | OS                           | 単価       |
| BBC-F100-C3                       |     | 2GB | OSなし                         | ¥120,000 |
| BBC-F100-C3D                      | ●   |     | OSなし                         | ¥125,000 |
| BBC-F100-C3-XP                    |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥140,000 |
| BBC-F100-C3D-XP                   | ●   |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥145,000 |
| BBC-F100-C3-XP-M                  |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥140,000 |
| BBC-F100-C3D-XP-M                 | ●   |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥145,000 |
| BBC-F100-C3-W7                    |     | 2GB | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥143,000 |
| BBC-F100-C3D-W7                   | ●   |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥148,000 |
| BBC-F100-C3-W7-E                  |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥143,000 |
| BBC-F100-C3D-W7-E                 | ●   |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥148,000 |

| SSD 32GB搭載モデル<br>Celeron : 2.0G |     |     |                              |          |
|---------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                              | DVD | メモリ | OS                           | 単価       |
| BBC-F100-CE-S32                 |     | 1GB | OSなし                         | ¥145,000 |
| BBC-F100-CED-S32                | ●   |     | OSなし                         | ¥150,000 |
| BBC-F100-CE-S32-XP              |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥165,000 |
| BBC-F100-CED-S32-XP             | ●   |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥170,000 |
| BBC-F100-CE-S32-XPM             |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥165,000 |
| BBC-F100-CED-S32-XPM            | ●   |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥170,000 |
| BBC-F100-CE-S32-W7              |     | 2GB | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥168,000 |
| BBC-F100-CED-S32-W7             | ●   |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥173,000 |
| BBC-F100-CE-S32-W7E             |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥168,000 |
| BBC-F100-CED-S32-W7E            | ●   |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥173,000 |

| SSD 32GB搭載モデル<br>Core2Duo : 3.0G |     |     |                              |          |
|----------------------------------|-----|-----|------------------------------|----------|
| 型式                               | DVD | メモリ | OS                           | 単価       |
| BBC-F100-C3-S32                  |     | 2GB | OSなし                         | ¥160,000 |
| BBC-F100-C3D-S32                 | ●   |     | OSなし                         | ¥165,000 |
| BBC-F100-C3-S32-XP               |     |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥180,000 |
| BBC-F100-C3D-S32-XP              | ●   |     | 日本語<br>WindowsXP<br>Pro      | ¥185,000 |
| BBC-F100-C3-S32-XPM              |     |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥180,000 |
| BBC-F100-C3D-S32-XPM             | ●   |     | マルチランゲージ<br>WindowsXP<br>Pro | ¥185,000 |
| BBC-F100-C3-S32-W7               |     | 2GB | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥183,000 |
| BBC-F100-C3D-S32-W7              | ●   |     | 日本語<br>Windows7<br>Pro 32bit | ¥188,000 |
| BBC-F100-C3-S32-W7E              |     |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥183,000 |
| BBC-F100-C3D-S32-W7E             | ●   |     | 英語<br>Windows7<br>Pro 32bit  | ¥188,000 |

## 仕様

| システム       | 型式         | BBC-F100-CEシリーズ   | BBC-F100-C3シリーズ  | BBC-F100-CE-S32シリーズ  | BBC-F100-C3-S32シリーズ  |                  |
|------------|------------|---|--|--|--|------------------|
| CPU        |            | Intel Celeron 2.0GHz<br>440<br>Conroe-L/FSB 800MHz/512KB  | Intel Core2Duo 3.0GHz<br>E8400<br>Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB | Intel Celeron 2.0GHz<br>440<br>Conroe-L/FSB 800MHz/512KB   | Intel Core2Duo 3.0GHz<br>E8400<br>Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB |                  |
| メモリ        | 仕様         | 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)<br>2GB搭載モデルはDual Channel仕様<br>※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。<br>メモリの仕様をご確認ください。 |  |  |  |                  |
|            | XP<br>モデル  | 容量  | 1GB  | 2GB  | 1GB  | 2GB              |
|            |            | 空き<br>スロット  | 3<br>(最大6GB増設可能)   | 2<br>(最大4GB増設可能)   | 3<br>(最大6GB増設可能)   | 2<br>(最大4GB増設可能) |
| 7<br>モデル   | 容量         | 2GB   |  |  |  |                  |
|            | 空き<br>スロット | 2<br>(最大4GB増設可能)  |  |  |  |                  |
| ストレージドライブ  |            | 3.5インチ SATA 250GB×1<br>※HDDリムーバブル仕様   |  | 2.5インチ SATA 32GB×1 SLC NANDフラッシュ<br>※SSD搭載モデルはリムーバブル仕様ではありません<br>※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 |  |                  |
|            | 使用<br>部品   | シャーシ PCBC-JOY608M1-WOPS (08307ページ)<br>メインボード PCMB-MAQ461-R (08209ページ)   |  |  |  |                  |
| BIOS       |            | AMI BIOS  |  |  |  |                  |
| チップセット     |            | Intel Q45   |  |  |  |                  |
| 拡張スロット     |            | PCI (32bit)×6, PCIe(x16)×1  |  |  |  |                  |
| ウォッチドッグタイマ |            | 256-level   |  |  |  |                  |
| AC電源自動復旧機能 |            | あり (BIOS設定)   |  |  |  |                  |
| 動作環境       |            | 温度: 0~40℃, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)   |  |  |  |                  |
| 外形寸法 (mm)  |            | 330(W)×410(D)×180(H)  |  |  |  |                  |

| オプション    | 選択モデル            | ドライブなし                        | DVD搭載         |
|----------|------------------|-------------------------------|---------------|
|          | DVD              | Multi                         | —             |
| 空きドライブベイ | F100-xxxシリーズ     | フロント5.25インチ×1<br>フロント3.5インチ×1 | フロント3.5インチ×1  |
|          | F100-xxx-S32シリーズ | フロント5.25インチ×2                 | フロント5.25インチ×1 |

| 電源 | 350W<br>SFX<br>電源 | 入力          | 90~265V(自動切替)(47~63Hz) |      |       |       |       |       |
|----|-------------------|-------------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|
|    |                   | 定格電圧        | +3.3V                  | +5V  | +12V1 | +12V2 | -12V  | +5Vsb |
|    |                   | 最大負荷電流(連続)  | 9A                     | 9A   | 4.5A  | 8A    | 0.25A | 1.0A  |
|    |                   | 最大負荷電流(ピーク) | 18A                    | 18A  | 9A    | 16A   | 0.5A  | 2.0A  |
|    |                   | 最小負荷電流      | 0.5A                   | 0.3A | 1.0A  | 1.0A  | 0.0A  | 0.0A  |
|    |                   | 効率(平均)      | 75%                    |      |       |       |       |       |

| LAN           | ネットワーク規格    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
|---------------|-------------|----------------------------------|
|               | コントローラ      | LAN1 Intel 82567LM               |
|               | チップ         | LAN2 Intel 82563L                |
|               | ポート         | RJ45×2                           |
|               | 通信速度        | 10/100/1000Mbps                  |
| LAN機能のDisable | 可能 (BIOS設定) |                                  |

| I/O          | インターフェース    | ポート数 | ポート仕様   |
|--------------|-------------|------|---|
|              | 内部<br>オンボード | SATA | 4   |
| FDD          |             | 1    | 最大2台  |
| シリアル         |             | 3    | RS-232 (10pinピンヘッダ)<br>※PCPU-COMJ (08239ページ)使用で増設可能     |
| パラレル         |             | 1    | SPP/ECP/EPP (26pinピンヘッダ)<br>※PCMB-LPT (08239ページ)使用で増設可能 |
| USB          |             | 2    | USB2.0 (10pinピンヘッダ×1)                                   |
| 筐体前面         | USB         | 2    | USB2.0 タイプA (4pinメス)                                    |
| PCI<br>ブラケット | シリアル        | 1    | RS-232 (D-sub 9pinオス)                                   |
| I/Oパネル       | シリアル        | 1    | RS-232 (D-sub 9pinオス)                                   |
|              | キーボード       | 1    | PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)                                   |
|              | マウス         | 1    | PS/2仕様 (ミニDIN 6pinメス)                                   |
|              | USB         | 8    | USB2.0 タイプA (4pinメス)                                    |

| サウンド機能         | コントローラチップ   | Realtek ACL888 |           |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
|                | 入出力<br>ポート  | ラインIN          | RCAピンジャック |
|                |             | ラインOUT         |           |
|                |             | マイクIN          |           |
|                |             | CEN/LFE<br>OUT |           |
|                |             | サラウンド<br>OUT   |           |
|                |             | サイドOUT         |           |
| サウンド機能のDisable | 可能 (BIOS設定) |                |           |

## 付属品

|   |                |    |
|---|----------------|----|
| ① | ドライブ&マニュアルディスク | 1枚 |
| ② | AC電源ケーブル       | 1本 |
| ③ | マウント用取付ブラケット   | 2本 |
| ④ | OSリカバリディスク     | 1枚 |

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

| 表示機能 | アクセラレータ       | チップセット内蔵              |
|------|---------------|-----------------------|
|      | ビデオメモリ        | 256MB (DVMTにより自動的に割当) |
|      | 最大解像度         | 2048×1536 (1,677万色)   |
|      | コネクタ形状        | HD-15pinメス            |
|      | VGA機能のDisable | 不可 (リソースの開放はできません)    |

※添付ドライブ(未対応OSでは16色の表示になります)。

## 関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8071~8072ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。