



**FAパソコン PCIx3 PCIex4**

FA計測PC

中型PC (ATXサイズ)



無料 長期 ATX PCI PCI Express 3.5 HDD  
貸出 供給 電源

Delivery  
 納期

出荷日	
1~5台	<b>3日目</b>
6台~	<b>都度見積</b>

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



**長期供給!  
国内設計ボード搭載!**

- 長期供給を目指したFAPC(2016年頃まで供給予定)
- 国内設計ボード搭載のPCIx3、PCI E×4スロットモデル
- フロントからHDDの交換を行うことができます。
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス材を使用、無塗装のため塗装はがれの心配がありません。
- フロントに12cm吸込みファン×1と防塵フィルタ、リアに8cm吐出しファン×2を実装
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっております。り認証不要です。



- ・写真はDVD&FDD搭載モデルとなります。
- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・FDD搭載モデルは在庫が無くなり次第販売中止となります。(2013年夏頃予定)



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-3100A-CE			OSなし	¥104,500
BBC-3100A-CEF	●	●		¥115,500
BBC-3100A-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥124,500
BBC-3100A-CEF-XP	●	●		¥135,500
BBC-3100A-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥124,500
BBC-3100A-CEF-XP-M	●	●		¥135,500
BBC-3100A-CE-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥127,500
BBC-3100A-CEF-W7	●	●		¥138,500
BBC-3100A-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥127,500
BBC-3100A-CEF-W7-E	●	●		¥138,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Pentium DC 2.93Gモデル(メモリ:1GB HDD:250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-3100A-P2			OSなし	¥109,500
BBC-3100A-P2F	●	●		¥120,500
BBC-3100A-P2-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥129,500
BBC-3100A-P2F-XP	●	●		¥140,500
BBC-3100A-P2-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥129,500
BBC-3100A-P2F-XP-M	●	●		¥140,500
BBC-3100A-P2-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥132,500
BBC-3100A-P2F-W7	●	●		¥143,500
BBC-3100A-P2-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥132,500
BBC-3100A-P2F-W7-E	●	●		¥143,500

※Windows7モデル選択時はメモリ:2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ:2GB HDD:250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-3100A-C3		OSなし	¥124,500
BBC-3100A-C3F	●		¥135,500
BBC-3100A-C3-XP		日本語 WindowsXP Pro	¥144,500
BBC-3100A-C3F-XP	●		¥155,500
BBC-3100A-C3-XP-M		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥144,500
BBC-3100A-C3F-XP-M	●		¥155,500
BBC-3100A-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥147,500
BBC-3100A-C3F-W7	●		¥158,500
BBC-3100A-C3-W7-E		英語 Windows7 Pro 32bit	¥147,500
BBC-3100A-C3F-W7-E	●		¥158,500

※Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。  
 選択可能言語は**8169ページ**(資料ページ)をご覧ください。

## 仕様

システム	型式	BBC-3100A-CEシリーズ	BBC-3100A-P2シリーズ	BBC-3100A-C3シリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz (Conroe-L/FSB 800MHz/512KB)	Intel Pentium Dual-Core 2.93GHz (Wolfdale/FSB 1066MHz/2MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz (Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR3-SDRAM PC3-10600) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×3(最大6GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)		空きスロット×2(最大4GB増設可能) 240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)
HDD		3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCDドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様		
使用部品		シャーシ: PCBX-SL4A(08306ページ)、メインボード: PCMB-MAQ434-R(08211ページ)		
シャーシFAN		フロント: 12cm×1(吸込み) リア: 8cm×2(吐出し)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q45		
拡張バススロット数		PCI(32bit)×3、PCI Express(x16)×1、PCI Express(x4)×3		
ウォッチドッグタイマ		256-level		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		427(W)×461(D)×177.5(H)		

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW	—
FDD	—	—	—	3.5インチ 2モード×1
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1 内部3.5インチ×2	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1 内部3.5インチ×2	フロント5.25インチ×1 内部3.5インチ×2

電源	入力		90~265V(自動切替)(47~63Hz)				
	出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
500W ATX 電源	最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A	
	最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A	
	最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A	
	効率(平均)	80%					

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTIにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライバ未対応OSでは16色の表示になります。

LAN	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Intel 82567LM Intel 82563L
	ポート	RJ45×2
	通信速度	10/100/1000Mbps
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)

サウンド機能	コントローラチップ	Realtek ACL888
入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック
	ラインOUT	
	マイクIN	
	CEN/LFE OUT	
	サラウンド OUT	
	サイドOUT	
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)

I/O	インターフェース		ポート数		ポート仕様	
内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート			
	FDD	1	最大2台 ※FDD未搭載モデルのみ			
	シリアル	3	RS-232(10pinピンヘッド) ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可			
	パラレル	1	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッド) ※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可			
	USB	2	USB2.0(10pinピンヘッド×1)			
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)			
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)			
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)			
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)			
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)			
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)			

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

## 付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。

※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

## 関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8075~8076ページ](http://jp.misumi-ec.com/el/8075-8076)

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。