

FAパソコン PCIx6 / PCIx4 ・ PCIe x3 Xeon & Core iモデル

FA計測PC

中型PC
 (ATXサイズ)



無料
 出荷
 A023

長期
 供給

ATX
 電源

PCI

PCI
 Express

3.5"
 HDD

Delivery
 納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが
 特長

長期供給!
Xeon/Core i搭載、高速処理PC!

- PCI 6スロット / PCI 4スロット ・ PCIe 3スロット の2タイプから拡張性用途に応じて選択可能
 (※PCI 4スロット ・ PCIe 3スロットはリコー製マザーボード)
- 筐体は錆に強いSUS430ステンレス ・ 無塗装
- OS : WindowsXP ・ 7 ・ OSなしの3タイプ
 更にWindows 7は32bit / 64bit のいずれかから選択可能



・ 外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
 ・ WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3600-S3		2GB	OSなし	¥156,000
BBC-3600-S3D	●		OSなし	¥161,000
BBC-3600-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥176,000
BBC-3600-S3D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥181,000
BBC-3600-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥176,000
BBC-3600-S3D-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥181,000
BBC-3600-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥179,000
BBC-3600-S3D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000
BBC-3600-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥179,000
BBC-3600-S3D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000
BBC-3600-S3-W7-6		4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥179,000
BBC-3600-S3D-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-3600-S3-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥179,000
BBC-3600-S3D-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3600-S7		4GB	OSなし	¥178,000
BBC-3600-S7D	●		OSなし	¥183,000
BBC-3600-S7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥198,000
BBC-3600-S7D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥203,000
BBC-3600-S7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥198,000
BBC-3600-S7D-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000
BBC-3600-S7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥201,000
BBC-3600-S7D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000
BBC-3600-S7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥201,000
BBC-3600-S7D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000
BBC-3600-S7-W7-6		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥201,000
BBC-3600-S7D-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-3600-S7-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥201,000
BBC-3600-S7D-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3700-S3		4GB	OSなし	¥178,000
BBC-3700-S3D	●		OSなし	¥183,000
BBC-3700-S3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥198,000
BBC-3700-S3D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥203,000
BBC-3700-S3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥198,000
BBC-3700-S3D-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000
BBC-3700-S3-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥201,000
BBC-3700-S3D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000
BBC-3700-S3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥201,000
BBC-3700-S3D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000
BBC-3700-S3-W7-6		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥201,000
BBC-3700-S3D-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-3700-S3-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥201,000
BBC-3700-S3D-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Xeon : 3.4G HDD : 500GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-3700-X7		4GB	OSなし	¥200,000
BBC-3700-X7D	●		OSなし	¥205,000
BBC-3700-X7-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥220,000
BBC-3700-X7D-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥225,000
BBC-3700-X7-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥220,000
BBC-3700-X7D-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥225,000
BBC-3700-X7-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥223,000
BBC-3700-X7D-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥228,000
BBC-3700-X7-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥223,000
BBC-3700-X7D-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥228,000
BBC-3700-X7-W7-6		8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥223,000
BBC-3700-X7D-W7-6	●		日本語 Windows7 Pro 64bit	¥228,000
BBC-3700-X7-W7-6E			英語 Windows7 Pro 64bit	¥223,000
BBC-3700-X7D-W7-6E	●		英語 Windows7 Pro 64bit	¥228,000

仕様

システム	型式	BBC-3600-S3シリーズ	BBC-3600-S7シリーズ	BBC-3700-S3シリーズ	BBC-3700-X7シリーズ	
	CPU	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Xeon 3.4GHz E3-1275 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	
	メモリ	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可)				
		Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows 7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。				
		仕様	2GB			4GB
		XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	4GB
		空き スロット	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
		7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	
		空き スロット	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
	HDD	3.5インチ SATA 500GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様				
	使用 部品	シャーシ	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)			
		メインボード	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)		PCMB-FB18 (08207ページ)	
	BIOS	AMI BIOS				
	チップセット	Intel B65			Intel C206	
	拡張スロット	PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1			PCI(32bit)×4 PCIe(x16)×1 PCIe(x4)×1 PCI(x1)×1	
	ウォッチドッグタイマ	256-level				
	AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)				
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
	外形寸法(mm)	427(W)×461(D)×177.5(H)				

ドライブ	選択モデル	ドライブなし	DVD搭載
	DVD	Multi	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×2	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×2

電源	500W ATX 電源	入力	90~265V (自動切替) (47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
			最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
効率(平均)	80%							

LAN	対応シリーズ	BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ	
	ネットワーク規格	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T		
	コントローラ	LAN1	RTL8111DL	
	チップ	LAN2	RTL8111DL	Intel WG82579LM
		ポート	RJ45×2	
	通信速度	10/100/1000Mbps		
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

I/O	インターフェース	ポート仕様	BBC-3600 シリーズ	BBC-3700 シリーズ	
			ポート数		
	内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1	3※1
		SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	1
		IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	—
		シリアル	RS-232(10pinピンヘッダ)	3※2	2※3
		USB	USB2.0(10pinピンヘッダ)	2(1)※4	
	筐体前面	USB	USB2.0 タイプA	2	
	I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	—
		シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	—	2
キーボード		PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1	
マウス		PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1	
USB		USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4	

サウンド機能	対応シリーズ	BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ	
	コントローラチップ	Realtek ALC886	BD82C206	
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック※	RCAピンジャック
		ラインOUT		
マイクIN				
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには③番は付属しません。
※Windows 7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

※1 ドライブなしモデルは+1ポートです。
※2 PCPU-COMJ (08239ページ) 使用で増設可能
※3 PCPU-COM (08239ページ) 使用で増設可能。PCPU-COM2はご使用になれません。
※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	対応シリーズ	BBC-3600シリーズ	BBC-3700シリーズ
	アクセラレータ	Intel® HD Graphics / 3000/2000 (搭載するCPUに依存)	
	ビデオメモリ	256MB (DVMTにより動的に割当)	
	最大解像度(アナログ)	2048×1536 (1,677万色)	1920×1080 (1,677万色)
	最大解像度(デジタル)	1920×1200 (1,677万色)	1920×1080 (1,677万色)
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス	
	コネクタ形状(デジタル)	DVI-I (DVI-Dシグナルのみ) DVI-D (Single Linkのみ対応)	
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)		

※添付ドライバ(未対応OSでは16色の表示になります)。

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8075~8076ページ
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。