

FAパソコン PCIx6 / PCIx3・PCIex4

FA計測PC

19インチラックマウントPC



無料
出荷
AD23

EIA
4U

長期
供給

ATX
電源

PCI

PCI
Express

3.5"
HDD

Delivery
納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品



長期供給!
国内設計ボード搭載、低価格モデル!

- PCI 6スロット / PCI 3スロット・PCIe 4スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 前面120mm角のファン・防塵フィルター実装
- 取っ手を取り外し、縦置きも可能
- WindowsXPモデルはアクティブーションフリーとなっており認証不要です。



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM100-CE		1GB	OSなし	¥111,000
BBC-RM100-CED	●			¥116,000
BBC-RM100-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥131,000
BBC-RM100-CED-XP	●			¥136,000
BBC-RM100-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥131,000
BBC-RM100-CED-XP-M	●			¥136,000
BBC-RM100-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥134,000
BBC-RM100-CED-W7	●			¥139,000
BBC-RM100-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥134,000
BBC-RM100-CED-W7-E	●			¥139,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM100-C3		2GB	OSなし	¥129,000
BBC-RM100-C3D	●			¥134,000
BBC-RM100-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥149,000
BBC-RM100-C3D-XP	●			¥154,000
BBC-RM100-C3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥149,000
BBC-RM100-C3D-XP-M	●			¥154,000
BBC-RM100-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥152,000
BBC-RM100-C3D-W7	●			¥157,000
BBC-RM100-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥152,000
BBC-RM100-C3D-W7-E	●			¥157,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Celeron : 2.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM110-CE		1GB	OSなし	¥111,000
BBC-RM110-CED	●			¥116,000
BBC-RM110-CE-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥131,000
BBC-RM110-CED-XP	●			¥136,000
BBC-RM110-CE-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥131,000
BBC-RM110-CED-XP-M	●			¥136,000
BBC-RM110-CE-W7		2GB	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥134,000
BBC-RM110-CED-W7	●			¥139,000
BBC-RM110-CE-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥134,000
BBC-RM110-CED-W7-E	●			¥139,000

PCI 3スロット / PCI Ex 4スロットモデル Core2Duo : 3.0G HDD : 250GB				
型式	DVD	メモリ	OS	単価
BBC-RM110-C3		2GB	OSなし	¥129,000
BBC-RM110-C3D	●			¥134,000
BBC-RM110-C3-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥149,000
BBC-RM110-C3D-XP	●			¥154,000
BBC-RM110-C3-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥149,000
BBC-RM110-C3D-XP-M	●			¥154,000
BBC-RM110-C3-W7		日本語 Windows7 Pro 32bit	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥152,000
BBC-RM110-C3D-W7	●			¥157,000
BBC-RM110-C3-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥152,000
BBC-RM110-C3D-W7-E	●			¥157,000

仕様

システム		BBC-RM100-CEシリーズ	BBC-RM100-C3シリーズ	BBC-RM110-CEシリーズ	BBC-RM110-C3シリーズ	
CPU		Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	Intel Celeron 2.0GHz 440 Conroe-L/FSB 800MHz/512KB	Intel Core2Duo 3.0GHz E8400 Wolfdale/FSB 1333MHz/6MB	
メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) 2GB搭載モデルはDual Channel仕様 ※2Gbitメモリ(1GB=4枚チップ構成、2GB=片面8枚チップ構成)には対応しておりません。 メモリの仕様をご確認ください。				
	XP モデル	容量	1GB	2GB	1GB	2GB
		空き スロット	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)	3 (最大6GB増設可能)	2 (最大4GB増設可能)
7 モデル	容量	2GB				
	空き スロット	2 (最大4GB増設可能)				
HDD		3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様				
使用 部品	シャーシ	PCBC-U4004MB(08303ページ)				
	メインボード	PCMB-MAQ461-R(08209ページ)		PCMB-MAQ434-R(08211ページ)		
BIOS		AMI BIOS				
チップセット		Intel Q45				
拡張スロット		PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI (32bit)×3 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×3		
ウォッチドッグタイマ		256-level				
AC電源自動復旧機能		あり (BIOS設定)				
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)				
外形寸法(mm)		482(W)×448.7(D)×177(H)				

ドライブ		ドライブなし	DVD搭載
DVD	Multi	—	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1、内蔵3.5インチ×1

電源	500W ATX 電源	入力						
			90~265V(自動切替)(47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
最小電流	0.1A		0.2A	0.1A	0.0A	0.0A		
効率(平均)	80%							

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラ	LAN1	Intel 82567LM
		LAN2	Intel 82563L
	ポート	RJ45×2	
	通信速度	10/100/1000Mbps	
	LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)	

I/O	インターフェース		ポート仕様	
	内部 オンボード	SATA	4	7pin UltraSATA/3000対応 ※ドライブなしモデルは5ポート
FDD		1	最大2台	
シリアル		3	RS-232(10pinピンヘッダ)※ ※PCPU-COMJ(08239ページ)使用で増設可能 SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)	
パラレル		1	※PCMB-LPT(08239ページ)使用で増設可能	
USB		2	USB2.0(10pinピンヘッダ×1)	
筐体前面	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)	
	PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)
I/Oパネル	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)	
	キーボード	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	マウス	1	PS/2仕様(ミニDIN 6pinメス)	
	USB	8	USB2.0 タイプA(4pinメス)	

※初期出荷状態ではDisableとなっております。増設する際にはBIOS設定が必要です。

サウンド機能	コントローラチップ		Realtek ACL888	
	入出力 ポート	ラインIN	RCAピンジャック	
		ラインOUT		
		マイクIN		
		CEN/LFE OUT		
		サラウンド OUT		
		サイドOUT		
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)			

付属品

①	ドライバ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。
※Windows7モデルにはDSP版OS-インストールディスクが添付されます。

表示機能	アクセラレータ		チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTにより自動的に割当)	
	最大解像度	2048×1536(1.677万色)	
	コネクタ形状	HD-15pinメス	
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライバ(未対応OSでは16色の表示になります)。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8091~8092ページ](http://jp.misumi-ec.com/el/08091)

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。