

FAパソコン PCIX6/PCIX4・PCIex3 SSD120GB & Core iモデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC



無料貸出 AD23 EIA 4U 長期供給 ATX 電源 PCI PCI Express 2.5 SSD

Delivery 納期

出荷日

1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

長期供給!  
Core i CPU, SSD搭載モデル!!

- 耐振動性、速いOS起動メリットのある高容量SSD(MLC)搭載
- PCI 6スロット/PCI 4スロット・PCIe 3スロットの2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- CPUはCore i7 / Core i3いずれか選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 前面120mm角ファン・防塵フィルター実装
- 取っ手を取り外し、縦置きも可能



- ・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。
- ・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。

ご注意



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスQCTセンターまでお問い合わせください。

PCI 6スロット/PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM120-S3-S120		2GB	OSなし	¥161,000	
BBC-RM120-S3D-S120	●		OSなし	¥166,000	
BBC-RM120-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-RM120-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-RM120-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-RM120-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-RM120-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-RM120-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-RM120-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-RM120-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-RM120-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-RM120-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000
BBC-RM120-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-RM120-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000

PCI 6スロット/PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM120-S7-S120		4GB	OSなし	¥183,000	
BBC-RM120-S7D-S120	●		OSなし	¥188,000	
BBC-RM120-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-RM120-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-RM120-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-RM120-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-RM120-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-RM120-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-RM120-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-RM120-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-RM120-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-RM120-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000
BBC-RM120-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-RM120-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000

PCI 4スロット/PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM130-S3-S120		2GB	OSなし	¥161,000	
BBC-RM130-S3D-S120	●		OSなし	¥166,000	
BBC-RM130-S3-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-RM130-S3D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-RM130-S3-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥181,000	
BBC-RM130-S3D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥186,000	
BBC-RM130-S3-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-RM130-S3D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-RM130-S3-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥184,000	
BBC-RM130-S3D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥189,000	
BBC-RM130-S3-S120-W76			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-RM130-S3D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000
BBC-RM130-S3-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥184,000
BBC-RM130-S3D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥189,000

PCI 4スロット/PCI Ex 3スロットモデル Core i7 : 3.4G SSD : 120GB					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM130-S7-S120		4GB	OSなし	¥183,000	
BBC-RM130-S7D-S120	●		OSなし	¥188,000	
BBC-RM130-S7-S120-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-RM130-S7D-S120-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-RM130-S7-S120-XPM			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥203,000	
BBC-RM130-S7D-S120-XPM	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥208,000	
BBC-RM130-S7-S120-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-RM130-S7D-S120-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-RM130-S7-S120-W7E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥206,000	
BBC-RM130-S7D-S120-W7E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥211,000	
BBC-RM130-S7-S120-W76			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-RM130-S7D-S120-W76	●			日本語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000
BBC-RM130-S7-S120-W76E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥206,000
BBC-RM130-S7D-S120-W76E	●			英語 Windows7 Pro 64bit	¥211,000

仕様

システム	型式	BBC-RM120-S3-S120シリーズ	BBC-RM120-S7-S120シリーズ	BBC-RM130-S3-S120シリーズ	BBC-RM130-S7-S120シリーズ		
	CPU	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB		
	メモリ	仕様	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリ容量は約3GBまでです。				
		XPモデル 7モデル	容量	2GB	4GB	2GB	4GB
			空き スロット	2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)	
		7(64bit) モデル	容量	4GB	8GB	4GB	8GB
	空き スロット		2 (最大16GB増設可能)		2 (最大8GB増設可能)		
	HDD	2.5インチ SATA 120GB×1 MLC NAND フラッシュ ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。					
	使用 部品	シャーシ	PCBC-U4004MB (08303ページ)				
	BIOS	メインボード	PCMB-SB600-C-R (08203ページ)		PCMB-PB6511-R (08205ページ)		
チップセット	AMI BIOS Intel B65						
拡張スロット	PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1			PCI (32bit)×4 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1 PCI Express (x1)×1			
ウォッチドッグタイマ	256-level						
AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)						
動作環境	温度: 0~40°C, 湿度: 0~85%RH (結露なきこと)						
外形寸法 (mm)	482(W)×448.7(D)×177(H)						

ドライブ	選択モデル	ドライブなし		DVD搭載		
	DVD	Multi	-		5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL (2層)/±RW CD-ROM/R/RW	
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×3 フロント3.5インチ×1		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1		

電源	500W ATX 電源	入力	90~265V(自動切替) (47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
			最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
効率(平均)	80%							

LAN	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ	
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T		
	コントローラ チップ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82583V
		LAN2	RTL8111DL	Intel 82583V
	ポート	RJ45×2		
通信速度	10/100/1000Mbps			
LAN機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

I/O	インターフェース	ポート仕様	BBC-RM120 シリーズ	BBC-RM130 シリーズ		
	内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000 (3Gbps)対応 (7pin)	4※1		
			SATA3.0	Ultra SATA/6000 (6Gbps)対応 (7pin)	0	
		IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	-	
		シリアル	RS-232 (10pinピンヘッダ)	3	2※2	
		パラレル	SPP/ECP/EPP (26pinピンヘッダ)	-	1※3	
		USB	USB2.0 (10pin ピンヘッダ)	2(1)※4	2(1)※4	
		筐体前面	USB	USB2.0 タイプA	2	
		I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	1
			シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	-	1
			キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1
	マウス		PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1	
	USB		USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4	

サウンド機能	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ	
	コントローラチップ	Realtek ALC886		
	入出力 ポート	ラインIN	-	
		ラインOUT	RCAピンジャック※	
		マイクIN	RCAピンジャック	
サウンド機能のDisable	可能 (BIOS設定)			

※5.1チャンネルオーディオドライブをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

※1 ドライブなしモデルは5ポートです。  
※2 PCPU-COM, PCPU-COM2 (08239ページ) 使用で増設可能  
※3 PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能  
※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ
	アクセラレータ	Intel® HD Graphics /3000/2000 (搭載するCPUに依存)	
	ビデオメモリ	256MB (DVMTにより動的に割当)	
	最大解像度(アナログ)	2048×1536 (1,677万色)	
	最大解像度(デジタル)	1920×1200 (1,677万色)	
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス	
	コネクタ形状(デジタル)	DVI-I (DVI-D シグナルのみ)   DVI-D (Single Linkのみ対応)	
VGA機能のDisable	不可 (リソースの開放はできません)		

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → [8091~8092ページ](#)
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>  
関連情報をご覧ください。