

FAパソコン PCIx6 / PCIx4・PCIex3 RAID & Core iモデル

FA計測PC

19インチラックマウントPC

無料貸出 AD23 EIA 4U 長期供給 ATX 電源 PCI PCI Express 3.5" HDD

Delivery 納期



出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文分につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長 長期供給! Core i搭載、高速処理RAIDモデル!!

- ハードディスク2台をミラーリング(RAID1)構築
- PCI 6スロット / PCI 4スロット・PCIe 3スロット の2タイプから拡張用途に応じて選択可能
- CPUはCore i7 / Core i3いずれか選択可能
- OSはWindowsXP・7・OSなしの3タイプからお選び頂けます。
- 前面120mm角ファン・防塵フィルター実装
- 取っ手を取り外し、縦置きも可能
- WindowsXPモデルはアクティベーションフリーとなっており認証不要です。
- WindowsXPはRAIDステータス確認はWindowsイベントログにてご確認頂けます。  
Windows 7 の場合、監視ソフトは右クリックでメニューのプロパティから管理者として実行をご選択下さい。
- HDDは1~2年でファームウェアが変更となります。  
保守用途購入をご希望の際はPCSH-500GB72W-R(8411ページ)をお買い求め頂きます様、お願い致します。



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。  
・WindowsXPモデルは2016年12月までの販売となります。



※6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問合わせください。

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM120-S3MR		2GB	OSなし	¥201,000	
BBC-RM120-S3DMR	●			¥216,000	
BBC-RM120-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-RM120-S3DMR-XP	●			¥236,000	
BBC-RM120-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-RM120-S3DMR-XP-M	●			¥236,000	
BBC-RM120-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-RM120-S3DMR-W7	●			¥239,000	
BBC-RM120-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-RM120-S3DMR-W7-E	●			¥239,000	
BBC-RM120-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-RM120-S3DMR-W7-6	●				¥239,000
BBC-RM120-S3MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-RM120-S3DMR-W7-6E	●				¥239,000

PCI 6スロット / PCI Ex 1スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM120-S7MR		4GB	OSなし	¥223,000	
BBC-RM120-S7DMR	●			¥238,000	
BBC-RM120-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-RM120-S7DMR-XP	●			¥258,000	
BBC-RM120-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-RM120-S7DMR-XP-M	●			¥258,000	
BBC-RM120-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-RM120-S7DMR-W7	●			¥261,000	
BBC-RM120-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-RM120-S7DMR-W7-E	●			¥261,000	
BBC-RM120-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-RM120-S7DMR-W7-6	●				¥261,000
BBC-RM120-S7MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-RM120-S7DMR-W7-6E	●				¥261,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i3 : 3.3G HDD : 500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM130-S3MR		2GB	OSなし	¥201,000	
BBC-RM130-S3DMR	●			¥216,000	
BBC-RM130-S3MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-RM130-S3DMR-XP	●			¥236,000	
BBC-RM130-S3MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥221,000	
BBC-RM130-S3DMR-XP-M	●			¥236,000	
BBC-RM130-S3MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-RM130-S3DMR-W7	●			¥239,000	
BBC-RM130-S3MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥224,000	
BBC-RM130-S3DMR-W7-E	●			¥239,000	
BBC-RM130-S3MR-W7-6			4GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-RM130-S3DMR-W7-6	●				¥239,000
BBC-RM130-S3MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥224,000
BBC-RM130-S3DMR-W7-6E	●				¥239,000

PCI 4スロット / PCI Ex 3スロットモデル Core i7 : 3.4G HDD : 500GBx2					
型式	DVD	メモリ	OS	単価	
BBC-RM130-S7MR		4GB	OSなし	¥223,000	
BBC-RM130-S7DMR	●			¥238,000	
BBC-RM130-S7MR-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-RM130-S7DMR-XP	●			¥258,000	
BBC-RM130-S7MR-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥243,000	
BBC-RM130-S7DMR-XP-M	●			¥258,000	
BBC-RM130-S7MR-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-RM130-S7DMR-W7	●			¥261,000	
BBC-RM130-S7MR-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥246,000	
BBC-RM130-S7DMR-W7-E	●			¥261,000	
BBC-RM130-S7MR-W7-6			8GB	日本語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-RM130-S7DMR-W7-6	●				¥261,000
BBC-RM130-S7MR-W7-6E				英語 Windows7 Pro 64bit	¥246,000
BBC-RM130-S7DMR-W7-6E	●				¥261,000

仕様

システム	型式	BBC-RM120-S3MRシリーズ	BBC-RM120-S7MRシリーズ	BBC-RM130-S3MRシリーズ	BBC-RM130-S7MRシリーズ
	CPU	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB	Intel Core i3 3.3GHz i3-2120 Sandy Bridge/GPU 850MHz/3MB	Intel Core i7 3.4GHz i7-2600 Sandy Bridge/GPU 850MHz/8MB
	メモリー	240pin DIMM DDR3-SDRAM(ECC不可) Dual Channel仕様 ※32bit 版Windows7,XPモデルでは、OS上で認識されるメモリー容量は約3GBまでです。			
		仕様			
		XPモデル 7モデル	容量 空き スロット	2GB 2 (最大16GB増設可能)	4GB 2 (最大8GB増設可能)
		7(64bit) モデル	容量 空き スロット	4GB 2 (最大16GB増設可能)	8GB 2 (最大8GB増設可能)
	HDD	3.5インチ SATA 500GB×2 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。 ※HDDリムーバブル仕様			
	使用 部品	シャーシ メインボード	PCBC-U4004MB(08303ページ)		
	BIOS	AMI BIOS			
	チップセット	Intel B65			
	拡張スロット	PCI (32bit)×6 PCI Express (x16)×1		PCI (32bit)×4 PCI Express (x16)×1 PCI Express (x4)×1 PCI Express (x1)×1	
	ウォッチドッグタイマ	256-level			
	AC電源自動復旧機能	あり (BIOS設定)			
	動作環境	温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH (結露なきこと)			
	外形寸法(mm)	482(W)×448.7(D)×177(H)			

ドライブ	選択モデル	ドライブなし		DVD搭載	
	DVD	Multi	-		5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW
	空きドライブベイ	フロント5.25インチ×1 フロント3.5インチ×1		フロント3.5インチ×1	

電源	500W ATX 電源	入力	90~265V(自動切替) (47~63Hz)					
		出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
			最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
			最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
			最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
		効率(平均)	80%					
規格	CUL/UL, CSA, TUV, NEMKO, FCC, EMC							

LAN	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ	
	ネットワーク規格	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T		
	コントローラ	LAN1	RTL8111DL	Intel 82583V
		LAN2	RTL8111DL	Intel 82583V
	ポート	RJ45×2		
	通信速度	10/100/1000Mbps		
LAN機能のDisable	可能(BIOS設定)			

I/O	インターフェース	ポート仕様	BBC-RM120	BBC-RM130	
			シリーズ	シリーズ	
			ポート数		
	内部 オンボード	SATA2.0	Ultra SATA/3000(3Gbps)対応 (7pin)	4※1	
		SATA3.0	Ultra SATA/6000(6Gbps)対応 (7pin)	0	
		IDE	Ultra DMA/33/66/100/133対応 (40pin 2ドライブサポート)	1	-
		シリアル	RS-232(10pinピンヘッダ)	3	2※2
		パラレル	SPP/ECP/EPP(26pinピンヘッダ)	-	1※3
	筐体前面	USB	USB2.0 (10pin ピンヘッダ)	2(1)※4	2(1)※4
		USB	USB2.0 タイプA	2	
I/Oパネル	シリアル	RS-232/422/485 (D-Sub 9pinオス)	2	1	
	シリアル	RS-232 (D-Sub 9pinオス)	-	1	
	キーボード	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1	
	マウス	PS/2仕様 (ミニDIN 9pinオス)	1	1	
	USB	USB2.0 タイプA (4pinメス)	6	4	

サウンド機能	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ	
	コントローラチップ	Realtek ALC886	Realtek ALC662-GR	
	入出力 ポート	ラインIN	-	
		ラインOUT	RCAピンジャック※	
マイクIN		RCAピンジャック		
サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)			

※5.1チャンネルオーディオドライバをインストールした場合、ラインINはリアスピーカ、ラインOUTはセンターおよびサブウーファースピーカ用接続端子となります。

付属品

①	ドライブ&マニュアルディスク	1枚
②	AC電源ケーブル	1本
③	鍵	2本
④	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには④番は付属しません。  
※Windows7モデルにはDSP版OSインストールディスクが添付されます。

- ※1 ドライブなしモデルは5ポートです。
- ※2 PCPU-COM, PCPU-COM2 (08239ページ) 使用で増設可能
- ※3 PCMB-LPT (08239ページ) 使用で増設可能
- ※4 カッコ内はピンヘッダ数です。

表示機能	対応シリーズ	BBC-RM120シリーズ	BBC-RM130シリーズ
	アクセラレータ	Intel® HD Graphics /3000/2000(搭載するCPUに依存)	
	ビデオメモリ	64MB/128MB/256MB (BIOS設定)	
	最大解像度(アナログ)	2048×1536 (1,677万色)	
	最大解像度(デジタル)	1920×1200 (1,677万色)	
	コネクタ形状(アナログ)	HD-15pinメス	
	コネクタ形状(デジタル)	DVI-I (DVI-D シグナルのみ) / DVI-D (Single Linkのみ対応)	
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

※添付ドライブ(未対応OSでは16色の表示になります)。

関連情報

- ・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8091~8092ページ
- ・PC技術情報: ドライブ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/> 関連情報をご覧ください。