



FAパソコン PCIX4 ISAx7 W2000対応

FA計測PC

19インチラックマウントPC



- 無料貸出 A023
- EIA 4U
- ATX 電源
- PCI
- ISA
- 3.5" HDD

Delivery 納期

出荷日	
1~5台	3日目
6台~	都度見積

17時以降のご注文につきましては、翌日受注扱いとなります。

非在庫品

ココが特長

国内設計ボード搭載!

- Windows2000に対応したISA多スロットPC
- 前面に80mm角、120mm角のファン、防塵フィルター実装
- 3種類のCPUスベックから選択可能
- FDD搭載モデルも選択可能



・外観及び仕様は、予告なく変更することがあります。



*6台以上をお求めの場合には、納期/価格に関してミスミQCTセンターまでお問い合わせください。

Celeron 2.0Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM4000A-CED	●		OSなし	¥119,500
BBC-RM4000A-CEF	●	●		¥125,500
BBC-RM4000A-CED-W2K	●		日本語 Windows2000 Pro	¥139,500
BBC-RM4000A-CEF-W2K	●	●		¥145,500
BBC-RM4000A-CED-W2K-E	●		英語 Windows2000 Pro	¥139,500
BBC-RM4000A-CEF-W2K-E	●	●		¥145,500
BBC-RM4000A-CED-XP	●		日本語 WindowsXP Pro	¥139,500
BBC-RM4000A-CEF-XP	●	●		¥145,500
BBC-RM4000A-CED-XP-M	●		マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥139,500
BBC-RM4000A-CEF-XP-M	●	●		¥145,500
BBC-RM4000A-CED-W7	●		日本語 Windows7 Pro 32bit	¥142,500
BBC-RM4000A-CEF-W7	●	●		¥148,500
BBC-RM4000A-CED-W7-E	●		英語 Windows7 Pro 32bit	¥142,500
BBC-RM4000A-CEF-W7-E	●	●		¥148,500

*Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Core2Duo 2.8Gモデル(メモリ: 1GB HDD: 250GB)				
型式	DVD	FDD	OS	単価
BBC-RM4000A-C2D			OSなし	¥129,500
BBC-RM4000A-C2F	●	●		¥135,500
BBC-RM4000A-C2D-W2K			日本語 Windows2000 Pro	¥149,500
BBC-RM4000A-C2F-W2K	●	●		¥155,500
BBC-RM4000A-C2D-W2K-E			英語 Windows2000 Pro	¥149,500
BBC-RM4000A-C2F-W2K-E	●	●		¥155,500
BBC-RM4000A-C2D-XP			日本語 WindowsXP Pro	¥149,500
BBC-RM4000A-C2F-XP	●	●		¥155,500
BBC-RM4000A-C2D-XP-M			マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥149,500
BBC-RM4000A-C2F-XP-M	●	●		¥155,500
BBC-RM4000A-C2D-W7			日本語 Windows7 Pro 32bit	¥152,500
BBC-RM4000A-C2F-W7	●	●		¥158,500
BBC-RM4000A-C2D-W7-E			英語 Windows7 Pro 32bit	¥152,500
BBC-RM4000A-C2F-W7-E	●	●		¥158,500

*Windows7モデル選択時はメモリ: 2GB

Core2Duo 3.0Gモデル(メモリ: 2GB HDD: 250GB)			
型式	DVD	OS	単価
BBC-RM4000A-C3D	●	OSなし	¥137,500
BBC-RM4000A-C3D-W2K	●	日本語 Windows2000 Pro	¥157,500
BBC-RM4000A-C3D-W2K-E	●	英語 Windows2000 Pro	¥157,500
BBC-RM4000A-C3D-XP	●	日本語 WindowsXP Pro	¥157,500
BBC-RM4000A-C3D-XP-M	●	マルチランゲージ WindowsXP Pro	¥157,500
BBC-RM4000A-C3D-W7	●	日本語 Windows7 Pro 32bit	¥160,500
BBC-RM4000A-C3D-W7-E	●	英語 Windows7 Pro 32bit	¥160,500

*Windows XPマルチランゲージモデルの初期言語設定は英語です。選択可能言語は⑧B169ページ(資料ページ)をご覧ください。

4Uラック
マウントPC4U省スペース
ラック
マウントPC2Uラック
マウントPC

仕様

システム	型式	BBC-RM4000A-CEシリーズ	BBC-RM4000A-C2シリーズ	BBC-RM4000A-C3シリーズ
CPU		Intel Celeron 2.0GHz (Conroe-L / FSB 800MHz / 512KB)	Intel Core2Duo 2.8GHz (Wolfdale / FSB 1066MHz / 3MB)	Intel Core2Duo 3.0GHz (Wolfdale / FSB 1333MHz / 6MB)
システムメモリ		1GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) ※Windows 7のみ2GB、Dual Channel仕様		2GB(240pin DIMM DDR2-SDRAM PC2-6400) ※1GB×2枚搭載、Dual Channel仕様
増設メモリ		空きスロット×1(最大2GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)		空きスロット×1(最大2GB増設可能) 240pin DIMM DDR2-SDRAM (ECC不可)
HDD			3.5インチ SATA 250GB×1 ※OSプリインストールモデルでは全領域がCドライブとなります。	
使用部品		シャーシ: PCBC-AREM4UBP (●8304ページ)、メインボード: PCPU-FSB359J-R (●8235ページ)		
シャーシFAN		フロント: 12cm×1(吸込み)、8cm×1(吸込み)		
BIOS		AMI BIOS		
チップセット		Intel Q35		
拡張バススロット数		PCI(32bit)ハーフサイズ×4、ISA(16bit)フルサイズ×7		
ウォッチドッグタイマ		1~255sec		
AC電源自動復旧機能		あり(BIOS設定)		
動作環境		温度: 0~40℃、湿度: 0~85%RH(結露なきこと)		
外形寸法(mm)		482(W)×461(D)×177(H)		

ハード	選択モデル	DVD搭載	DVD/FDD搭載
DVD	Multi	5.25インチ SATA×1 DVD-ROM/RAM/±R/±R DL(2層)/±RW CD-ROM/R/RW ※Windows2000モデルは、付属ライティングソフトではWindows2000未対応の為書き込みができません。(読み込みは可能です。)	
FDD		—	3.5インチ 2モード×1 ※FDDは在庫がなくなり次第、本体色: 黒タイプから、PCFX-404-R (FDD+カードリーダー・白タイプ●8425ページ)へ変更となります。
空きドライブベイ		フロント5.25インチ×2 フロント3.5インチ×1	フロント5.25インチ×1

電源	入力		90~265V(自動切替)(47~63Hz)				
	500W ATX 電源	出力	定格電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V
		最大負荷電流(連続)	12A	12A	9A	0.25A	1.25A
		最大負荷電流(ピーク)	24A	24A	18A	0.5A	2.5A
		最小電流	0.1A	0.2A	0.1A	0.0A	0.0A
	効率(平均)	80%					

表示機能	アクセラレータ	チップセット内蔵
	ビデオメモリ	256MB(DVMTIにより自動的に割当)
	最大解像度	2048×1536(1,677万色)
	コネクタ形状	HD-15pinメス
	VGA機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)

※添付ドライブ未対応OSでは16色の表示になります。

I/O	インターフェース		ポート数		ポート仕様	
	内部オンボード	SATA	1	7pin UltraSATA/3000 対応 ※ドライブなしモデルのみ		
	IDE	1	40pin PIOモード4 UltraDMA/33/66/100対応 ※最大1台(初期出荷状態では使用できません。ご使用の際はBIOS設定が必要です。)			
	FDD	1	最大1台 ※FDD未搭載モデルのみ			
	USB	6	USB2.0(10pinピンヘッダ×3) ※付属2ポートUSBケーブルで2ポート増設可			
筐体前面	USB	4	USB2.0 タイプA(4pinメス)			
PCI ブラケット	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス) ※RS-422/485へ変更可(ジャンパー設定) 2ポートのうち、使用できるのは一方の対応ポートのみとなります。			
	シリアル	1	RS-232(D-sub 9pinオス)			
	キーボード/マウス	1	付属PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル使用			
	USB	2	USB2.0 タイプA(4pinメス)			

LAN	ネットワーク規格		10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
	コントローラチップ	Realtek 8111B	
	ポート	RJ45×1	
	通信速度	10/100/1000Mbps	
	LAN機能のDisable	不可(リソースの開放はできません)	

サウンド	コントローラチップ		Realtek ALC888
	入出力ポート	ライン IN/OUT マイク IN CD IN	9pinピンヘッダ (オーディオモジュール接続用) ※オプション別売
	サンプリングレート	44.1k/48k/96k/192kHz	
	サウンド機能のDisable	可能(BIOS設定)	

付属品

①	インストールガイド	1部
②	ドライバディスク	1枚
③	2ポートUSBケーブル(200mm)	1本
④	PS/2キーボード・マウス分岐ケーブル	1本

⑤	鍵	2本
⑥	19インチ取付用ブラケット	1組
⑦	AC電源ケーブル(1.7m)	1本
⑧	OSリカバリディスク	1枚

※OSなしモデルには⑧番は付属しません。

関連情報

・PC技術情報: PC内部構造図/注意事項 → 8137~8138ページ

・PC技術情報: ドライバ/外形図/AC電源自動復旧機能マニュアル → <http://jp.misumi-ec.com/el/>
関連情報をご覧ください。